



Tuotekuvaus

MSR Gold™ SA Double Ended

Kaksikantaisen MSR Gold -lampun kokonaiskäyttöä optimoimiseksi SA Kaksikantaiset lamput, jossa on kultaiset kannat. Tämä tarjoaa ensiluokkaisen lämpösuojaajan ja minimoi täten lampun ja lampun pidikkeen ennenaikaiset viat, takaa myös tasaisen suorituskäytön. Philipsin kehittämä erittäin innovatiivinen P3-tekniikka mahdollistaa myös lampun käyttämisen korkeissa lämpötiloissa, jolloin lampun käyttöikä pitenee ja korkealuokkaisen valon suorituskäyttö on tasainen.

Hyödyt

- Mahdollistaa käytön korkeimmissa lämpötiloissa ja missä tahansa asennossa. Pitempi käyttöikä, vähemmän ennenaikaisia vikoja, tasainen suorituskäyttö koko käyttöajan ajan
- Kirkas, valkoinen valo; väripiste lähellä mustaa kehityksen viivaa. Yhdenmukainen väripainos koko MSR-tuotevalikoimassa
- Vähentää ennenaikaisia lampun tai lampun pidikkeen vikoja

Ominaisuudet

- Philips Pinch Protection -suoja
- MSR Täyttö
- Kultaiset lampun kannat

Käyttökohteet

- Viihde

Rajoitukset ja turvallisuus


- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

MSR Gold™ SA Double Ended

Versions



Mittapiirros



Product	D (max)	O	A (min)	A (max)	A	C (max)
MSR Gold 575 SA/2 DE 1CT/40	18,5 mm	5,0 mm	69,6 mm	70,4 mm	70 mm	92 mm

