



MSR Gold™ SA Double Ended - Per performance estese

MSR Gold™ SA Double Ended

Per ottimizzare la durata totale delle lampade a terminazione doppia MSR Gold™ SA Double Ended, gli attacchi sono stati rivestiti in oro. Questo offre una protezione termica superiore, riducendo al minimo i guasti precoci della lampada e del portalampada e garantendo performance costanti estese. Inoltre, la tecnologia P3 altamente innovativa, sviluppata da Philips, consente di utilizzare la lampada a temperature superiori, estendendo ulteriormente la durata di servizio e l'uniformità dell'emissione luminosa di alta qualità.

Vantaggi

- Possibilità di utilizzo alle temperature più elevate in qualsiasi posizione di funzionamento. Durata più lunga, numero inferiore di guasti precoci, performance costanti per tutta la durata
- Luce bianca pura
- punto colore vicino alla linea del corpo nero. Effetto colore uniforme per tutta la gamma MSR
- Riduce i guasti precoci della lampada o del portalampada

Caratteristiche

- Protezione antischiacciamento Philips
- Riempimento MSR
- Attacchi lampada dorati

Applicazione

- Intrattenimento

MSR Gold™ SA Double Ended


Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Versions




Disegno tecnico



Product	D (max)	O	A (min)	A (max)	A	C (max)
MSR Gold™ 1200 SA/DE 1CT/4	22 mm	7,0 mm	114,4 mm	115,2 mm	114,8 mm	136 mm

Colour Rendering Diagrams



XDCR_XDMSR_1200W-Colour Rendering
Vector diagram

MSR Gold™ SA Double Ended

