

# Philips Espectáculo msr

## Espectáculo msr

Todas las lámparas terminan extinguiéndose, pero cuando esto ocurre en una MSR Gold™ FastFit de una terminación, se puede cambiar en pocos segundos gracias a su base de lámpara y portalámpara de diseño especial. Esta lámpara proporciona una alta intensidad de haz de luz pura y blanca para que un rendimiento de iluminación óptimo, mientras que las tapas doradas proporcionan una protección térmica superior y previenen los fallos prematuros. La tecnología P3 permite el uso en cualquier posición y a temperaturas más altas, lo que extiende todavía más la vida útil de la lámpara y la uniformidad de una potencia lumínica de alta calidad. Asimismo, como el diseño de FastFit se aplica a las lámparas halógenas Philips, es posible cambiar una tecnología de lámpara por otra de forma rápida y sencilla. Philips MSR Gold™ 1200 FastFit puede funcionar con un intervalo de niveles de vatios de lámparas entre 800W y 1400W.

### Beneficios

- Sustitución de lámparas en pocos segundos, intercambiables con lámparas halógenas
- Alta intensidad de haz
- Fácil manejo, posibilidad de portalámparas más pequeños y ligeros
- Niveles de luz potenciales
- Permite el uso a temperaturas más altas en cualquier posición de funcionamiento. Vida útil más prolongada, menos fallos prematuros, rendimiento uniforme a lo largo del tiempo
- Reduce los fallos prematuros de lámparas o portalámparas. Excelente transferencia de corriente
- Luz pura y blanca; punto de color cercano a la línea del cuerpo negra

## Espectáculo msr


### Características

- Philips FastFit
- Arco muy corto
- Diseño compacto
- Gama de potencias flexibles
- Protección de pinzamiento Philips
- Clavijas doradas innovadoras
- Relleno de MSR


### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Versions



### Plano de dimensiones



#### Product

MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4

MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8

MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT/4	28 mm	6,3 mm	64 mm	66 mm	65 mm	128 mm	50 mm
MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8	34 mm	8,0 mm	66 mm	68 mm	67 mm	134 mm	50 mm
MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8	34 mm	8,0 mm	66 mm	68 mm	67 mm	134 mm	50 mm
MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4	35,5 mm	9,5 mm	73,9 mm	75,9 mm	74,9 mm	153 mm	50 mm

### Controles y regulación

**Regulable** Sí

### Información general

**Base de casquillo** PGJX50

**Fallos vida útil hasta 50% (nom.)** 750 h

**Aplicación principal** Entretenimiento

**Posición de funcionamiento** UNIVERSAL

**Descripción del sistema** FastFit

## Operativos y eléctricos


Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Potencia (nominal) (nom.)
22119700	MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4	10,2 A	700 W
90850300	MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8	10,2 A	700 W
22129600	MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4	15 A	1200 W
90830500	MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8	15,4 A	2000 W

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Potencia (nominal) (nom.)
22131900	MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4	19,53 A	2500 W
22134000	MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT/4	15,3 A	1500 W
91949300	MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8	15,2 A	2000 W

## Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Código de color	Temperatura del color con correlación	Índice de reproducción	Flujo lumínico (mín.)	Flujo lumínico (nom.)
			(nom.)	cromática -IRC (nom.)		
22119700	MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4	-	6000 K	80	45500 lm	50000 lm
90850300	MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8	2	7500 K	75	41800 lm	50000 lm
22129600	MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4	-	6000 K	80	79500 lm	95000 lm
90830500	MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8	2	7500 K	88	138000 lm	160000 lm
22131900	MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4	2	7200 K	85	187500 lm	193000 lm
22134000	MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT/4	-	6000 K	80	100600 lm	120000 lm
91949300	MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8	-	6050 K	91	162000 lm	180000 lm

## Colour Rendering Diagrams



XDCR\_XDMSR\_1200W-Colour Rendering  
Vector diagram

