



# Tuotekuvaus

## MSR Gold™ FastFit

Kaikki lamput palavat ennemmin tai myöhemmin, mutta yksikantaisten MSR Gold. FastFit -lamppujen kohdalla vaihto tapahtuu muutamassa sekunnissa erityisen lampun kannan ja lampun pidikkeen ansiosta. Tämä lamppu tarjoaa suuren säteen voimakkuuden, kirkkaan valkoisen valon täydellistä valaisua varten, kun taas kultaiset kannat tarjoavat ensiluokkaisen lämpösuojaan ja estävät ennenaikaiset viat. P3-teknologia mahdollistaa minkä tahansa asennon käyttämisen sekä lampun käyttämisen korkeammissa lämpötiloissa, jolloin lampun käyttöikä pitenee ja lamppujen suorituskyky on tasainen. Ja koska FastFit-muotoa käytetään Philips Halogen ja Ceramic ST -lamppuissa, lampputeknologiasta toiseen siirtyminen onnistuu nopeasti ja helposti.

### Hyödyt

- Lampun vaihto onnistuu muutamassa sekunnissa, voidaan vaihtaa halogeenilamppuun
- Suuri säteen voimakkuus
- Helposti käsiteltävä, pienemmät ja kevyemmät valaisimet mahdollisia
- Tehostettavissa olevat valotasot
- Mahdollistaa käytön korkeimmissa lämpötiloissa ja missä tahansa asennossa. Pitempi käyttöikä, vähemmän ennenaikaisia vikoja, tasainen suorituskyky koko käyttöajan ajan
- Vähentää lampun ja lampun pidikkeen ennenaikaisia vikoja. Erinomainen kytkentävirta
- Kirkas valkoinen valo; väripiste lähellä mustaa kehysten viivaa

### Ominaisuudet

- Philips FastFit
- Erittäin lyhyt valokaari
- Kompakti muoto
- Joustava tehoväli
- Philips Pinch Protection -suoja
- Innovatiiviset kultaiset liittimet
- MSR-täyttö

## Käyttökohteet

- Viihde

## Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.


## Versions



## Mittapiirros



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8	34 mm	8,0 mm	66 mm	68 mm	67 mm	134 mm	50 mm
MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8	34 mm	8,0 mm	66 mm	68 mm	67 mm	134 mm	50 mm



Product
MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8
MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Kyllä

## Yleistä tietoa

Kanta PGJX50

Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.) 750 h

Keskeisiä käyttökohteita Viihde

Käyttöasento UNIVERSAL

Järjestelmän kuvaus FastFit

## Käyttö ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Teho (nimellinen) (nim.)
22119700	MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4	10,2 A	700 W
90850300	MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8	10,2 A	700 W
90830500	MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8	15,4 A	2000 W

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Teho (nimellinen) (nim.)
91949300	MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8	15,2 A	2000 W

## Valon tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värikoodi	Vastaava värlämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (nim.)	Valovirta (min.)	Valovirta (nim.)
22119700	MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4	-	6000 K	80	45500 lm	50000 lm
90850300	MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8	2	7500 K	75	41800 lm	50000 lm
90830500	MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8	2	7500 K	88	138000 lm	160000 lm
91949300	MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8	-	6050 K	91	162000 lm	180000 lm

