



Description du produit

MSR GOLD

FastFit est également disponible en version MSD Gold™, Ceramic ST et halogène.

Avantages

- Remplacement de la lampe en à peine quelques secondes
- Manipulation aisée, appareillages plus petits et légers
- Réduit les défaillances précoces de la lampe ou du support de la lampe Excellent transfert de courant
- Niveau élevé de luminosité perçue
- Intensité de faisceau élevée

Fonctions

- Philips MiniFastFit
- Design compact
- Broches plaquées or innovantes
- Température de couleur > 8 000 K
- Arc très court

Application

- Événements
- Spectacles
- DJ/Club

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

MSR GOLD

Versions



Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold™ 300/2	23 mm	5.0 mm	65.8 mm	67.8 mm	66.8 mm	126 mm
MiniFastFit 1CT/4						

