



Lamppu:

MSR Hot Restrike

Suuritehoiset kuumanakin syttyvät monimetallilamput optimaaliseen valontuottoon

Hyödyt

- Suuri valoteho
- Pieni kaari (5 - 20 mm)
- Loistavat värintoisto-ominaisuudet
- Väriämpötila pysyy vakaana himmennettäessäkin

Ominaisuudet

- Syttymisaika 2 minuuttia
- Ulkopolttimon päällys on huurrepintainen, mikä tuottaa äärimmäisen kirkkaan keskitetyn valokeilan etuosasta auki oleviin valaisimiin
- Vapaa polttoasento

Käyttökohteet

- Kuvaus sisällä ja ulkona
- Teatterit ja diskot
- Ammattivalokuvaus
- Auringonvalon jäljittely

Rajoitukset ja turvallisuus


- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

MSR Hot Restrike

Versions




Mittapiirros




Product

MSR 1200 HR 1CT/2



Product

MSR 200 HR 1CT/4




Product

MSR 575 HR 1CT/4

MSR Hot Restrike

Mittapiirros



Product

MSR 2500 HR 1CT/2

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Kyllä

Yleistä tietoa

Käyttöasento UNIVERSAL

Järjestelmän kuvaus Hot Restrike

Valon tekniset tiedot

Värikoodi -

Vastaava värilämpötila (nim.) 6000 K

Käyttö ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Teho (nimellinen) (nim.)
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	6,75 A	575 W
41604400	MSR 200 HR 1CT/4	3,3 A	200 W

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Teho (nimellinen) (nim.)
92604000	MSR 2500 HR 1CT/2	24,4 A	2500 W
92606400	MSR 1200 HR 1CT/2	13,5 A	1200 W

Yleistä tietoa

Full Product		Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50		Keskeisiä käyttökohteita
Order Code	Name	Kanta	%, (nim.)	
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	G22	1000 h	Studio/Teatteri
41604400	MSR 200 HR 1CT/4	GZY9.5	200 h	Studio/Teatteri

Full Product		Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50		Keskeisiä käyttökohteita
Order Code	Name	Kanta	%, (nim.)	
92604000	MSR 2500 HR 1CT/2	G38	500 h	Indoor & Outdoor filming
92606400	MSR 1200 HR 1CT/2	G38	1000 h	Studio/Teatteri


Valon tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värintoistoindeksi (nim.)	Valovirta (min.)	Valovirta (nim.)
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	90	43200 lm	48000 lm
41604400	MSR 200 HR 1CT/4	92	12000 lm	15000 lm
92604000	MSR 2500 HR 1CT/2	95	207900 lm	231000 lm

Order Code	Full Product Name	Värintoistoindeksi (nim.)	Valovirta (min.)	Valovirta (nim.)
92606400	MSR 1200 HR 1CT/2	95	89100 lm	99000 lm

MSR Hot Restrike

Colour Rendering Diagrams



XDCR_XDMSR_1200W-Colour Rendering
Vector diagram

