



Productomschrijving

Broadway MSR HR (Hot Restrike)

MSR Hot Restrike – op elk moment onmiddellijk daglicht Dankzij een optimale kleurtemperatuur en een hoge kleurweergave-index produceert de MSR Hot Restrike onder alle omstandigheden perfect 'daglicht'. Het ontwerp van de enkelkneeps lamp maakt ook warm herstarten mogelijk, wat verzekert dat daglichtverlichting en superieure kleurweergave altijd onmiddellijk beschikbaar zijn. Verder is de lamp voorzien van de innovatieve, door Philips ontwikkelde P3-technologie die het mogelijk maakt hem op hogere temperaturen te gebruiken en daardoor de levensduur verlengt en de constante opbrengst van licht met hoge kwaliteit verbetert.

Voordelen

- Maakt in elke brandpositie het gebruik bij hogere temperaturen mogelijk. Langere levensduur, minder vroegtijdige uitval, consistente prestaties over de tijd.
- Perfecte daglichtkleur dankzij 6000 K kleurtemperatuur met uitstekende kleurenkarakteristieken die vereist zijn voor de set
- Geen boogbeweging
- Hoge lichtopbrengst
- Hoge bundelintensiteit
- Warme herstart is mogelijk, wat op elk moment de beschikbaarheid van licht verzekert

Kenmerken

- Philips Pinch Protection
- MSR-vulling
- Optimale geometrie van ontladingsbuizen
- Hoog rendement
- Enkelkneeps lampconcept
- Warme herstart mogelijk

Broadway MSR HR (Hot Restrike)

Toepassing

- Filmen binnen en buiten
- Theaters
- Professionele fotografie
- Simulatie van zonlicht

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Versions



MSR 125 HR , MSR 200 HR , MSR 250 HR , MSR 400 HR



MSR 2500 HR, MSR 4000 HR




MSR 575 HR



MSR 1200 HR

Maatschets






Product

MSR 1200 HR 1CT/2

Broadway MSR HR (Hot Restrike)

Maatschets



Product

MSR 4000 HR 1CT/1

MSR 2500 HR 1CT/2

Product

MSR 400 HR 1CT/4

Product

MSR 575 HR 1CT/4

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar Ja

Algemene informatie

Gebruiksstand UNIVERSAL

Systeembeschrijving Warme herstart

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode -

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Vermogen (gespec.) (nom.)
22796000	MSR 400 HR 1CT/4	6,9 A	400 W
92676700	MSR 4000 HR 1CT/1	27,5 A	4000 W
92604000	MSR 2500 HR 1CT/2	24,4 A	2500 W

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Vermogen (gespec.) (nom.)
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	6,75 A	575 W
92606400	MSR 1200 HR 1CT/2	13,5 A	1200 W

Broadway MSR HR (Hot Restrike)

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lampvoet	Levensduur tot	
			50% uitval (nom.)	Hoofdtoepassing
22796000	MSR 400 HR 1CT/4	GZZ9.5	1000 h	Studio/Theater
92676700	MSR 4000 HR 1CT/1	G38	300 h	Indoor & Outdoor filming
92604000	MSR 2500 HR 1CT/2	G38	500 h	Indoor & Outdoor filming


Order Code	Full Product Name	Lampvoet	Levensduur tot	
			50% uitval (nom.)	Hoofdtoepassing
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	G22	1000 h	Studio/Theater
92606400	MSR 1200 HR 1CT/2	G38	1000 h	Studio/Theater

Eisen aan armatuurontwerp


Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde			
		kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (nom.)	Lichtstroom (min.)	Lichtstroom (nom.)
22796000	MSR 400 HR 1CT/4	6000 K	92	28500 lm	32000 lm
92676700	MSR 4000 HR 1CT/1	7270 K	91	-	380000 lm
92604000	MSR 2500 HR 1CT/2	6000 K	95	207900 lm	231000 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde			
		kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (nom.)	Lichtstroom (min.)	Lichtstroom (nom.)
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	6000 K	90	43200 lm	48000 lm
92606400	MSR 1200 HR 1CT/2	6000 K	95	89100 lm	99000 lm

Colour Rendering Diagrams



XDCR_XDMSR_400W-Colour Rendering Vector diagram



XDCR_XDMSR_1200W-Colour Rendering Vector diagram

