



Philips Espectáculo MSR

Espectáculo MSR (Re-ignição Rápida)

Graças a uma temperatura de cor optimizada e a um índice de composição de cores elevado, a lâmpada MSR Hot Restrike cria a "luz do dia" perfeita em qualquer condição. De igual modo, o design da lâmpada de extremidade única permite a reignição a quente, o que assegura iluminação de tipo luz do dia e está sempre imediatamente disponível uma excelente composição de cores. Incorporam igualmente a tecnologia inovadora P3, desenvolvida pela Philips, a qual permite que a lâmpada seja utilizada a temperaturas mais elevadas e, como tal, prolonga a vida útil e a consistência da emissão de luz de alta qualidade.

Benefícios

- Enables use at higher temperatures in any burning position. Longer lifetime, fewer early failures, consistent performance over time
- Cor da luz do dia perfeita, devido à temperatura de 6000 K com excelentes características de cor necessárias para palco
- · Sem movimento de oscilação
- · High lumen output
- High beam intensity
- $\boldsymbol{\cdot}$ Hot re-ignition is possible ensuring the availability of the light at any time

Características

- · Philips Pinch Protection
- · MSR filling
- · Geometria de tubos de descarga optimizada
- · Eficiência elevada
- · Single ended lamp concept
- · Capacidade de reacendimento a quente

Espectáculo MSR (Re-ignição Rápida)

Aplicação

- · Indoor and outdoor filming
- Teatros
- · Fotografia profissional
- · Simulação solar

Avisos e Segurança


• É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.


Versions





Desenho dimensional






Product	D (max)	0	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 1200	40 mm	10,0	106	108 mm	107	200	67 mm	65	63 mm
HR 1CT/2		mm	mm		mm	mm		mm	


Product	D (max)	0	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575	30 mm	7,0	69 mm	71 mm	70	145 mm	43 mm	42	41 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	

Espectáculo MSR (Re-ignição Rápida)

Desenho dimensional



Product	D (max)	0	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 200	20 mm	5,0	38 mm	40 mm	39	80 mm	24 mm	23,5	23 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	



Product	D (max)	0	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 400	23 mm	6,0	59 mm	61 mm	60	110 mm	24 mm	23,5	23 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	

Informações gerais	
Posição de funcionamento	UNIVERSAL
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	-
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Regulável	Sim

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Casquilho
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	G22
22796000	MSR 400 HR 1CT/4	GZZ9.5

Order Code	Full Product Name	Casquilho
41604400	MSR 200 HR 1CT/4	GZY9.5
92606400	MSR 1200 HR 1CT/2	G38

Caraterísticas técnicas da luz

		Temperatura de	Color	Fluxo	
	Full Product	cor	rendering	luminoso	Fluxo
Order Code	Name	correlacionada	index (CRI)	(Mín.)	Luminoso
22105000	MSR 575 HR	6000 K	90	43.200 lm	48.000 lm
	1CT/4				
22796000	MSR 400 HR	5830 K	92	28.080 lm	31.200 lm
	1CT/4				

		Temperatura de	Color	Fluxo	
	Full Product	cor	rendering	luminoso	Fluxo
Order Code	Name	correlacionada	index (CRI)	(Mín.)	Luminoso
41604400	MSR 200 HR	6000 K	92	12.000 lm	15.000 lm
	1CT/4				
92606400	MSR 1200 HR	6000 K	95	-	103.000 lm
	1CT/2				

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Espectáculo MSR (Re-ignição Rápida)

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Consumo de Energia
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	6,75 A	575 W
22796000	MSR 400 HR 1CT/4	7 A	400 W

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Consumo de Energia
41604400	MSR 200 HR 1CT/4	3,3 A	200 W
92606400	MSR 1200 HR 1CT/2	13,5 A	1.200 W



© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.