



Produkt

MSR Hot Restrike

Metallhalidlampor med hög effekt för varmtändning utformade för optimal ljusprestanda

Fördelar

- Hög ljusverkningsgrad
- Kompakt ljusbåge (5 – 20 mm)
- Utmärkt färgåtergivning
- Dimbar med stabil färgtemperatur

Funktioner

- Uppstarttid 2 minuter
- Yttre lampkolv med matt överdel för att undvika alltför stark ljusstråle mitt i öppna armaturer
- Universellt brinnläge

Användning

- För filmning inomhus och utomhus
- Teatrar och diskotek
- Professionell fotografering
- Solsimulering

Varning och Säkerhet


- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

MSR Hot Restrike

Versions



Måttskiss



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 1200	40 mm	10,0	106	108 mm	107	200	67 mm	65	63 mm
HR 1CT/2		mm	mm		mm	mm		mm	

