



Tuotekuvaus

MSR

MSR - Kirkkaat eloisat värit, aina Yksikantaisten MSR-sarjan suuri värintoistoindeksi takaa, että koko yleisö voi nauttia aidoista väreistä, lavasteista, roolihenkilöistä ja heidän asusteistaan. Kaikki lavan kohteet voidaan nähdä kirkkaassa ja valoisassa valossa, joka vastaa erinomaista päivänvaloa. Yksikantaisen lamppukonseptin ansiosta valaisimissa on optimaaliset valon keräys- ja suuntausmahdollisuudet, jotta kirkas valo voidaan heijastaa juuri sinne missä ja milloin se on tarpeen. MSR-lamppua voidaan lisäksi käyttää missä tahansa asennossa helppoa asennusta ja mukavuutta varten.

Hyödyt

- Suuri valoteho
- Pieni kaari (6 - 10 mm)
- Loistava värien toisto
- Väriämpötila pysyy vakanaa himmennettäessäkin

Ominaisuudet

- Syttymisaika 2 minuuttia
- Uudelleensyttymisaika 5 - 10 minuuttia jäähdytisolosuhteiden mukaan

Käyttökohteet

- Teatterilavat
- Diskot
- Viihdetaide


Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Versions



Mittapiirros



n

Product

MSR 1200 1CT/3
 MSR 700 1CT/8
 MSR 700/2 1CT/8
 MSR 1200/2.1CT/3

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575/2	30 mm	7,0	64 mm	66 mm	65	125 mm	36 mm	35	34 mm
10H 1CT/4		mm			mm			mm	

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

Yleistä tietoa

Keskeisiä käyttökohteita Studio/Disco

Käyttöasento UNIVERSAL

Käyttö ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Teho (nimellinen) (nim.)
91575400	MSR 700 1CT/8	12 A	700 W
91121300	MSR 1200 1CT/3	13,8 A	1200 W
91638600	MSR 700/2 1CT/8	11 A	700 W

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Teho (nimellinen) (nim.)
91133600	MSR 1200/2 1CT/3	13,8 A	1200 W
22127200	MSR 575/2 10H 1CT/4	6,75 A	575 W

Yleistä tietoa


Order Code	Full Product Name	Kanta	Käyttöikä,	
			vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	Järjestelmän kuvaus
91575400	MSR 700 1CT/8	G22	1000 h	ei sov.
91121300	MSR 1200 1CT/3	G22	800 h	Kylmäsytytys
91638600	MSR 700/2 1CT/8	G22	1000 h	Kylmäsytytys

Order Code	Full Product Name	Kanta	Käyttöikä,	
			vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	Järjestelmän kuvaus
91133600	MSR 1200/2 1CT/3	G22	800 h	Kylmäsytytys
22127200	MSR 575/2 10H 1CT/4	GX9.5	1000 h	Kylmäsytytys

Valon tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värikoodi	Vastaava värilämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (nim.)	Valovirta (min.)	Valovirta (nim.)
91575400	MSR 700 1CT/8	-	5900 K	75	48000 lm	55000 lm
91121300	MSR 1200 1CT/3	-	5900 K	80	94000 lm	110000 lm
91638600	MSR 700/2 1CT/8	2	7200 K	80	48000 lm	55000 lm
91133600	MSR 1200/2 1CT/3	2	7200 K	85	93600 lm	104000 lm
22127200	MSR 575/2 10H 1CT/4	2	6990 K	70	42750 lm	47500 lm

Colour Rendering Diagrams



XDCR_XDMSR_1200W-Colour Rendering
Vector diagram

