

Tuotekuvaus

MSR Short Arc

MSR Short Arc - Pitempää käyttöikää varten lampun lyhyt kaari ja pienikokoinen muoto mahdollistavat pienikokoisen valaisimen, joka tarjoaa suuren säteen voimakkuuden. Erinomaiset värien toisto-ominaisuudet takaavat puolestaan optimaaliset värit lavalla. Philipsin kehittämä erittäin innovatiivinen P3-teknologia mahdollistaa MSR Short Arc -lamppujen käytön korkeammissa lämpötiloissa missä tahansa asennossa. Mitä etuja tästä on? Pitempi käyttöikä, vähemmän ennenaikaisia vikoja ja erittäin tasainen suorituskyky koko lampun käyttöiän ajan.

Hyödyt

- Suuri valoteho
- Erittäin pieni kaari
- Loistava värien toisto

Ominaisuudet

- Syttymisaika maks. 2 minuuttia
- Uudelleensyttymisaika 5 - 10 minuuttia jäähtymisolosuhteiden mukaan
- Ei himmennyskelpoinen

Käyttökohteet

- Teatterit ja diskoteekit
- Projisointi

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.


Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

MSR Short Arc

Versions




Mittapiirros



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 400 SA 1CT/40	23,5 mm	3,0 mm	36 mm	37 mm	36,5 mm	80 mm

Colour Rendering Diagrams



XDCR_XDMSR_400W-Colour Rendering Vector diagram



© 2021 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.

www.lighting.philips.com
2021, Kesäkuu 23 - Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.