



# Productomschrijving

## Broadway MSR SA (Short Arc)

MSR Short Arc – voor een langere levensduur. De korte boog en het compacte ontwerp van de lamp helpen een compacte armatuur mogelijk te maken die een hoge bundelintensiteit levert, terwijl de uitstekende kleurweergavekarakteristieken helpen optimale kleuren op het podium te verzekeren. De zeer innovatieve, door Philips ontwikkelde P3-technologie maakt het mogelijk MSR Short Arc-lampen in elke brandpositie te gebruiken op hogere temperaturen. Het resultaat? Langere levensduur, minder vroegtijdige uitval en zeer consistente prestaties gedurende de levensduur van de lamp.

### Voordelen

- Maakt in elke brandpositie het gebruik bij hogere temperaturen mogelijk. Langere levensduur, minder vroegtijdige uitval, consistente prestaties over de tijd.
- Hoge bundelintensiteit
- Compacte designarmaturen
- Uitstekende kleurkarakteristieken, optimale kleuren op het podium

### Kenmerken

- Philips Pinch Protection
- Korte boog
- Compact lampontwerp
- MSR-vulling

### Toepassing

- Recreatie

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


# Broadway MSR SA (Short Arc)

## Versions




XPPR XDMSR 0017

## Maatschets



| Product           | D (max) | O      | L (min) | L (max) | L     | C (max) |
|-------------------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|
| MSR 1200 SA 1CT/4 | 34 mm   | 7,0 mm | 58 mm   | 60 mm   | 59 mm | 135 mm  |



| Product          | D (max) | O      | L (min) | L (max) | L     | C (max) |
|------------------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|
| MSR 700 SA 1CT/4 | 25 mm   | 4,0 mm | 38 mm   | 40 mm   | 39 mm | 83 mm   |

| Algemene informatie          |            |
|------------------------------|------------|
| Gebruiksstand                | UNIVERSEEL |
| Gegevens lichttechniek       |            |
| Kleurcode                    | -          |
| Dimbaarheid en regelsystemen |            |
| Dimbaar                      | Nee        |

## Algemene informatie

## Broadway MSR SA (Short Arc)

| Order Code    | Full Product Name | Lampvoet |
|---------------|-------------------|----------|
| 8718291228028 | MSR 700 SA 1CT/4  | GY9.5    |

| Order Code    | Full Product Name | Lampvoet |
|---------------|-------------------|----------|
| 8718291221258 | MSR 1200 SA 1CT/4 | GY22     |

### Gegevens lichttechniek

| Order Code    | Full Product Name | Gecorreleerde          |                           |             |
|---------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------|
|               |                   | kleurtemperatuur (nom) | Kleurweergave-index (CRI) | Lichtstroom |
| 8718291228028 | MSR 700 SA 1CT/4  | 5600 K                 | 80                        | 55.000 lm   |

| Order Code    | Full Product Name | Gecorreleerde          |                           |             |
|---------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------|
|               |                   | kleurtemperatuur (nom) | Kleurweergave-index (CRI) | Lichtstroom |
| 8718291221258 | MSR 1200 SA 1CT/4 | 6100 K                 | 65                        | 96.000 lm   |

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

| Order Code    | Full Product Name | Lampstroom (nom.) | Energieverbruik |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 8718291228028 | MSR 700 SA 1CT/4  | 11 A              | 700 W           |

| Order Code    | Full Product Name | Lampstroom (nom.) | Energieverbruik |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 8718291221258 | MSR 1200 SA 1CT/4 | 14 A              | 1.200 W         |

