



Sekundenschneller Lampentausch

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ MiniFastFit zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus und kann extrem schnell gewechselt werden.

Vorteile

- Einfache Handhabung
- Hohe Helligkeit

Merkmale

- Philips MiniFastFit
- Hohe Farbtemperatur
- Sehr kurzer Lichtbogen

Anwendung

- Events
- Shows

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Versions





MSR Gold™ 1000 MiniFastFit



XPPR XDMSR 0015

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4	23.2 mm	3.5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36.5 mm	36 mm	35.3 mm
MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/16	23 mm	3.5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	116 mm	36.5 mm	36 mm	35.3 mm
MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4	23.2 mm	3.8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36.5 mm	36 mm	35.3 mm

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 1000 MiniFastFit 1CT/4	26 mm	5.5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36.5 mm	36 mm	35.3 mm

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/4	23 mm	5.0 mm	65.8 mm	67.8 mm	66.8 mm	126 mm

Allgemeine Informationen

Betriebsstellung UNIVERSAL

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar Ja

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Socket
78508800	MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4	PGJX36
22111100	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	PGJX28
22109800	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	PGJX28

Order Code	Full Product Name	Socket
14103700	MSR Gold™ 700 MiniFastFit 1CT/16	PGJX28
22117300	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	PGJX28

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Farbcode	Lichtstrom (min.)	Lichtstrom
78508800	MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4	6000 K	80	-	-	82'000 lm
22111100	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	9300 K	78	2	-	22'700 lm
22109800	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	7500 K	70	2	-	36'800 lm
14103700	MSR Gold™ 700 MiniFastFit 1CT/16	6000 K	72	-	-	49'000 lm
22117300	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	7200 K	75	2	44'000 lm	47'000 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Energieverbrauch
78508800	MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4	11.4 A	1'000.0 W
22111100	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	3.75 A	300 W
22109800	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	10.2 A	575 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Energieverbrauch
14103700	MSR Gold™ 700 MiniFastFit 1CT/16	10.8 A	700 W
22117300	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	10.2 A	700 W

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

