



Philips Espectáculo msr

Espectáculo msr

Gracias al diseño especial de la base de lámpara, MSR Gold™ MiniFastFit se puede sustituir en pocos segundos, lo que ayuda a garantizar el ocio ininterrumpido en la discoteca. Además, las innovadoras clavijas doradas garantizan una transferencia de corriente excelente que prolonga la vida útil de la lámpara y del portalámparas y, con ello reduce los costes de sustitución de lámparas. El tamaño compacto de las lámparas permite un manejo sencillo y diseños de luminarias compactos y pequeños, mientras que el arco muy corto proporciona una alta luminosidad percibida y alta intensidad de haz.

Beneficios

- Sustitución de lámparas en pocos segundos
- Fácil manejo, portalámparas más pequeños y ligeros
- Reduce los fallos prematuros de lámparas o portalámparas. Excelente transferencia de corriente
- Alta luminosidad percibida
- Alta intensidad de haz

Características

- Philips MiniFastFit
- Diseño compacto
- Clavijas doradas innovadoras
- Alta temperatura de color
- Arco muy corto


Aplicaciones

- Eventos
- Espectáculos
- Giras/Escenarios

Advertencias y seguridad



- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Versions



MSR Gold™ 1000 MiniFastFit


Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 400 MiniFastFit 1CT/16	23,2 mm	3,0 mm	55 mm	57 mm	56 mm	111 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm
MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4	23,2 mm	3,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm
MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4	23,2 mm	3,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 1000 MiniFastFit 1CT/4	26 mm	5,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/4	23 mm	5,0 mm	65,8 mm	67,8 mm	66,8 mm	126 mm

Información general	
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL
Controles y regulación	
Regulable	Sí

Información general

Order Code	Full Product Name	Base del casquillo
78508800	MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4	PGJX36
22111100	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	PGJX28
22109800	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	PGJX28

Order Code	Full Product Name	Base del casquillo
15828800	MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16	PGJX28
22117300	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	PGJX28

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Índice de reproducción cromática (IRC)			
			Código de color	Flujo lumínico (mín.)	Flujo luminoso	
78508800	MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4	6000 K	80	-	-	82.000 lm
22111100	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	9300 K	78	2	-	22.700 lm
22109800	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	7500 K	70	2	-	36.800 lm
15828800	MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16	6700 K	60	-	-	28.000 lm
22117300	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	7200 K	75	2	44.000 lm	47.000 lm

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Consumo de energía
78508800	MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4	11,4 A	1.000,0 W
22111100	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	3,75 A	300 W
22109800	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	10,2 A	575 W

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Consumo de energía
15828800	MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16	7,2 A	400 W
22117300	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	10,2 A	700 W

