



MSR Gold™ MiniFastFit – lamp replacement in seconds

MSR GOLD

Thanks to the specially designed lamp base, the MSR Gold™ MiniFastFit takes just seconds to replace, to help ensure non-stop clubbing entertainment. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity.

Advantages

- Lamp replacement in just seconds
- Easy handling, smaller and lighter fixtures
- Reduces early lamp or lamp holder failures. Excellent current transfer
- High perceived brightness
- High beam intensity

Fonctions

- Philips MiniFastFit
- Compact design
- Innovative gold plated pins
- High color temperature
- Very short arc

Application

- Events
- Shows
- Touring/Stage

Mises en garde et sécurité


• Un bris de lampe est très peu susceptible d’influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d’utiliser un aspirateur.

Versions





MSR Gold™ 1000 MiniFastFit

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4	23.2 mm	3.5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36.5 mm	36 mm	35.3 mm
MSR Gold 700 MiniFastFit 1CT/16	23 mm	3.5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	116 mm	36.5 mm	36 mm	35.3 mm
MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4	23.2 mm	3.8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36.5 mm	36 mm	35.3 mm

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 1000 MiniFastFit 1CT/4	26 mm	5.5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36.5 mm	36 mm	35.3 mm

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/4	23 mm	5.0 mm	65.8 mm	67.8 mm	66.8 mm	126 mm

Informations générales

Position de fonctionnement UNIVERSEL

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Oui

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
78508800	MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4	PGJX36
22111100	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	PGJX28
22109800	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	PGJX28

Order Code	Full Product Name	Culot
14103700	MSR Gold™ 700 MiniFastFit 1CT/16	PGJX28
22117300	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	PGJX28

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Code couleur	Flux lumineux (min.)	Flux lumineux
78508800	MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4	6000 K	80	-	-	82'000 lm
22111100	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	9300 K	78	2	-	22'700 lm
22109800	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	7500 K	70	2	-	36'800 lm
14103700	MSR Gold™ 700 MiniFastFit 1CT/16	6000 K	72	-	-	49'000 lm
22117300	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	7200 K	75	2	44'000 lm	47'000 lm

Fonctionnement et électricité

MSR GOLD

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Consommation électrique
78508800	MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4	11.4 A	1'000.0 W
22111100	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	3.75 A	300 W
22109800	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	10.2 A	575 W

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Consommation électrique
14103700	MSR Gold™ 700 MiniFastFit 1CT/16	10.8 A	700 W
22117300	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	10.2 A	700 W

