



MSR Gold™ MiniFastFit – lampvervangning in seconden

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Dankzij de speciaal ontworpen lampvoet vergt het vervangen van de MSR Gold™ MiniFastFit slechts enkele seconden, wat helpt een ononderbroken amusement in de club te verzekeren. Daarnaast verzekeren de innovatieve vergulde pinnen een uitstekende stroomoverdracht om de levensduur van lamp en lamphouder te verlengen en tevens de lampvervangingskosten te verlagen. Een gemakkelijke hanteerbaarheid en kleine, compacte armatuurontwerpen zijn mogelijk dankzij het compacte formaat van de lamp, terwijl de zeer korte boog een hoge waargenomen helderheid en een hoge bundelintensiteit oplevert. Bovendien, de nieuwste aanvulling op de reeks: Philips MSR Gold™ 700/1 FastFit levert een zuiver, wit licht (5600 K). Vooral ontworpen voor theatertoepassingen.

Voordelen

- Lampvervangning in enkele seconden
- Gemakkelijk te hanteren, kleinere en lichtere armaturen
- Beperkt vroegtijdige defecten van lamp of lamphouder. Uitstekende stroomsterkteoverdracht
- Hoge waargenomen helderheid
- Hoge bundelintensiteit

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Kenmerken

- Philips MiniFastFit
- Compact ontwerp
- Innovatieve vergulde pinnen
- Hoge kleurtemperatuur
- Zeer korte boog

Toepassing

- Evenementen
- Shows
- Tournee/Podium

Waarschuwingen en veiligheid


- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Versions



MSR Gold™ 400, 575/2, 700(1,2)
MiniFastFit

Maatschets



Product

MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4

MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar Ja

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Lampstroom (nom.) 10,2 A

Algemene informatie

Lampvoet PGJX28

Levensduur tot 50% uitval (nom.) 750 h

Hoofdtoepassing Entertainment

Gebruiksstand UNIVERSAL

Systeembeschrijving MiniFastFit

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode 2

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Vermogen (gespec.) (nom.)
22109800	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	575 W
22117300	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	700 W

Eisen aan armatuurontwerp

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde			
		kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (nom.)	Lichtstroom (min.)	Lichtstroom (nom.)
22109800	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	7500 K	70	34500 lm	38600 lm
22117300	MSR Gold™	7200 K	75	44000 lm	47000 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde			
		kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (nom.)	Lichtstroom (min.)	Lichtstroom (nom.)
	700/2 MiniFastFit 1CT/4				

