



Productomschrijving

Halogeen Laagvolt

Halogeen laagspanning – lange levensduur, lage kosten De lange levensduur van de meeste laagspanningshalogeenlampen is verder verlengd door de unieke, door Philips ontwikkelde P3-technologie. Die maakt het mogelijk de lamp te gebruiken bij hogere temperaturen, wat de levensduur van de lamp verlengt, vroegtijdige uitval vermindert, en resulteert in minder arbeidsuren voor onderhoud. P3 verzekert ook een lichtopbrengst van constant hoge kwaliteit en maakt het mogelijk de lamp te gebruiken in elke brandpositie, wat compactere armatuurontwerpen mogelijk maakt. Daarnaast produceert de compacte gloeidraad een zuiver wit licht en hoge bundelintensiteit voor echt natuurlijke kleuren op het podium en zonder hotspots.

Voordelen

- Lage kosten van lampvervanging
- Hoge bundelintensiteit
- Zuivere kleuren op het podium
- Maakt een creatief gebruik mogelijk zonder hotspots of schaduwen

Kenmerken

- Levensduur tot 1000 uur dankzij Philips Pinch Protection
- Compacte gloeidraad
- Wit licht
- Gelijkmatige lichtverdeling

Toepassing

- Deze lampen zijn speciaal geschikt voor discotheken, bewegende bundels en armaturen


Halogeen Laagvolt

Versions



GX5.3 smooth

Maatschets



Product

13164 200W GX5.3 24V 1CT/24

13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24

ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar Ja

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Spanning (nom.) 24 V

Algemene informatie

Lampvoet GX5.3

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurweergave-index (nom.) 100

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampmateriaal Kwarts UV-open

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Vermogen (gespec.) (nom.)
41058030	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	200 W
41347530	ELC/5H JCR-24-250 GX5.3 1CT/24	250 W

Order Code	Full Product Name	Vermogen (gespec.) (nom.)
43686330	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	250 W

Algemene informatie

Halogeen Laagvolt

Order Code	Full Product Name	ANSI-code	LIF-code	Levensduur tot 50% uitval (nom.)	Hoofdtoepassing	Gebruiksstand	Philips-code
41058030	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	EJL	A1/252	50 h	Projectie	S90	13164
41347530	ELC/5H JCR-24-250 GX5.3 1CT/24	ELC-5H	-	500 h	Projectie	S90	13163
43686330	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	ELC-10H	A1/259-10H	1000 h	Disco/Theater	UNIVERSAL	13163

Eisen aan armatuurontwerp

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom (gespec.) (nom.)
41058030	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	1100 lm
41347530	ELC/5H JCR-24-250 GX5.3 1CT/24	-

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom (gespec.) (nom.)
43686330	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	-

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Order Code	Full Product Name	Lampvorm
41058030	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	-
41347530	ELC/5H JCR-24-250 GX5.3 1CT/24	R50

Order Code	Full Product Name	Lampvorm
43686330	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	R50

