



Produkt

Broadway kalljus disko

Reflektorlampa med lång livslängd och låg totalkostnad. Extra lång livslängd tack vare P3-teknologi. P3-teknologin ger också möjlighet till högre temperaturer och reducerar tidiga bortfall. Universellt brinnläge.

Fördelar

- Passar för enklare armaturer


Funktioner

- Färgtemperatur 3100 K
- Mycket kompakt filament för bästa prestanda
- Optimalt ljuslivslängdsförhållande
- Jämn fördelning av ljus i strålen
- Universellt brinnläge

Användning

- Diskotek
- Armaturer med rörlig ljusstråle

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24	50 mm	44,5 mm
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	50,7 mm	44,5 mm
ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	50 mm	44,5 mm

Broadway kalljus disko

Allmän information	
Sockel	GX5.3
Ljusteknik	
Färgåtergivningsindex	100
Drift och elektricitet	
Spänning (nom)	24 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Material i lampan	Kvarts-UV öppen

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Driftposition
41058030	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	S90
41347530	ELC/5H JCR-24-250 GX5.3 1CT/24	S90

Order Code	Full Product Name	Driftposition
43686330	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	UNIVERSAL

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
41058030	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	200 W
41347530	ELC/5H JCR-24-250 GX5.3 1CT/24	250 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
43686330	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	250 W

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lampform
41058030	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	-
41347530	ELC/5H JCR-24-250 GX5.3 1CT/24	R50

Order Code	Full Product Name	Lampform
43686330	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	R50

