



Philips Halógenas aplicación industrial

Halógenas aplicación industrial

Lámparas halógenas de cuarzo con reflector integral que sirven como sistema condensador con recubrimiento especular

Beneficios

- Reducción insignificante del flujo luminoso durante su vida útil
- Su gran eficacia hace que tenga un consumo bajo de energía

Características

- El revestimiento dicróico del reflector de cristal irradia alrededor del 75% del calor generado hacia atrás manteniendo la temperatura dentro de límites seguros
- El quemador halógeno ha sido alineado con precisión utilizando un sistema óptico, de modo que no es necesario un realineamiento cuando se sustituye la lámpara

Aplicaciones



- Proyección de películas 8/16 mm
- Proyección de diapositivas
- Ampliadoras
- Minilaboratorios/impresoras de color
- Retroproyección
- Equipos médicos
- Simulación solar
- Equipos de medición
- Aplicaciones de fibra óptica

Halógenas aplicación industrial

Versions



Plano de dimensiones



Product		
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24		
13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F		
ELD 150W 21V 24PK		
6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F		
6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F		
13629 150W GX5.3 21V 1CT/24		
13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	50 mm	45 mm
13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	50 mm	45 mm
13289 50W GX5.3 13.8V 1CT/24	50 mm	46 mm
DDL 150W 20V 24PK		
5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24		

Product	D (max)	C (max)
13528 15W GZ4 6V 1CT/24	35 mm	42 mm

Plano de dimensiones

D

Product	D (max)	C (max)
13865 75W G5.3/4.8 12V 1CT/10X5F	35 mm	35,5 mm

Controles y regulación

Regulable Si

Datos técnicos de la luz

Índice de reproducción cromática -IRC (nom.) 100

Mecánicos y de carcasa

Material de bombilla Cuarzo sin filtro
UVA

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Voltaje (nom.)	Potencia (nominal) (nom.)
68993600	13528 15W GZ4 6V 1CT/24	6 V	15 W
69015400	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	14.5 V	90 W
40975160	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	24 V	250 W
41063430	5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24	21 V	150 W
41058030	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	24 V	200 W
69017800	13289 50W GX5.3 13.8V 1CT/24	13.8 V	50 W
41073330	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	21 V	150 W

Order Code	Full Product Name	Voltaje (nom.)	Potencia (nominal) (nom.)
69019200	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	22.8 V	50 W
41060330	13158 150W GX5.3 21V 1CT	21 V	150 W
41061030	14501 150W GX5.3 20V	20 V	150 W
40971360	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT	15 V	150 W
40973760	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	12 V	100 W
68102200	13865 75W G5.3/4.8 12V 1CT/10X5F	12 V	75 W

Información general (1/2)

Order Code	Full Product Name	Código Ansi	Base de casquillo	Código J	Código LIF	Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	Aplicación principal	Posición de funcionamiento
68993600	13528 15W GZ4 6V 1CT/24	-	GZ4	-	-	750 h	Proyección	S105
69015400	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	EPX-EPV	GX5.3	-	-	500 h	Proyección	S105
40975160	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	ELC	GX5.3	-	A1/259	50 h	Proyección	UNIVERSAL
41063430	5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24	EJM	GX5.3	-	-	40 h	Proyección	S90
41058030	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	EJL	GX5.3	-	A1/252	50 h	Proyección	S90
69017800	13289 50W GX5.3 13.8V 1CT/24	-	GX5.3	-	-	1000 h	Proyección	UNIVERSAL
41073330	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	EKE-ENA	GX5.3	-	-	200 h	Proyección	S90
69019200	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	-	GX5.3	-	-	750 h	Proyección	UNIVERSAL
41060330	13158 150W GX5.3 21V 1CT	ELD-EJN	GX5.3	-	-	40 h	Proyección	S90
41061030	14501 150W GX5.3 20V	DDL	GX5.3	-	-	500 h	Proyección	S105
40971360	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT	EFR	GZ6.35	-	A1/232	50 h	Proyección	P90/P15

Halógenas aplicación industrial

Order Code	Full Product Name	Código Ansi	Base de casquillo	Código J	Código LIF	Fallos vida útil hasta		Aplicación principal	Posición de funcionamiento
						50% (nom.)			
40973760	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	EFP	GZ6.35	-	A1/231	50 h		Proyección	P90/P15
68102200	13865 75W G5.3/4.8 12V 1CT/10X5F	-	G5.3	-	-	35 h		Tratamientos dentales	UNIVERSAL

Información general (2/2)

Order Code	Full Product Name	Código Philips
68993600	13528 15W GZ4 6V 1CT/24	13528
69015400	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	13186
40975160	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	13163
41063430	5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24	5995
41058030	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	13164
69017800	13289 50W GX5.3 13.8V 1CT/24	13289
41073330	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	13629

Order Code	Full Product Name	Código Philips
69019200	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	13938XHP
41060330	13158 150W GX5.3 21V 1CT	13158
41061030	14501 150W GX5.3 20V	14501
40971360	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT	6423FO
40973760	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	6834FO
68102200	13865 75W G5.3/4.8 12V 1CT/10X5F	13865

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura del		
		color con correlación (nom.)	Flujo lumínico (nom.)	Flujo lumínico (nominal)
68993600	13528 15W GZ4 6V 1CT/24	2900 K	-	-
69015400	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	3200 K	-	-
40975160	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	-	-	-
41063430	5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24	-	-	1200 lm
41058030	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	-	-	1100 lm
69017800	13289 50W GX5.3 13.8V 1CT/24	- K	-	-
41073330	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	-	-	900 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura del		
		color con correlación (nom.)	Flujo lumínico (nom.)	Flujo lumínico (nominal)
69019200	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	3200 K	-	380 lm
41060330	13158 150W GX5.3 21V 1CT	-	-	320 lm
41061030	14501 150W GX5.3 20V	3150 K	-	400 lm
40971360	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT	3380 K	840 lm	-
40973760	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	3330 K	-	-
68102200	13865 75W G5.3/4.8 12V 1CT/10X5F	-	-	-

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla	Forma del filamento
68993600	13528 15W GZ4 6V 1CT/24	R35	-
69015400	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	R50	-
40975160	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	R50	-
41063430	5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24	-	-
41058030	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	-	-
69017800	13289 50W GX5.3 13.8V 1CT/24	R50	-
41073330	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	-	-

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla	Forma del filamento
69019200	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	R50	-
41060330	13158 150W GX5.3 21V 1CT	R50	-
41061030	14501 150W GX5.3 20V	R50	-
40971360	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT	R50	-
40973760	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	R50	-
68102200	13865 75W G5.3/4.8 12V 1CT/10X5F	R35	-

