



Philips Médicas UVA

Médicas UVA

Lámparas compactas o tubulares de vapor de mercurio a baja presión de un solo terminal

Beneficios

• Espectro óptimo para el proceso fotooxidativo que convierte la bilirrubina no conjugada en una forma soluble en agua

Características

· Emite radiaciones para usos terapéuticos y otras aplicaciones

Aplicaciones

· Tratamiento médico de la ictericia en niños recién nacidos (hiperbilirrubinemia)

Advertencias y seguridad

• Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


Versions



XPPR XUATL G13


XPPR XUATLD 0002

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 20W/52 SLV/25	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W/52	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



Información general	
Base del casquillo	G13
Datos técnicos de la luz	
Código de color	52
Operativos y eléctricos	
Corriente de lámpara (nom.)	0,36 A
Voltaje (nom.)	59 V

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso
64302540	TL 20W/52 SLV/25	318 lm

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso
83485700	TL-D 18W/52	395 lm

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
64302540	TL 20W/52 SLV/25	19,3 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
83485700	TL-D 18W/52	18 W

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
64302540	TL 20W/52 SLV/25	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
83485700	TL-D 18W/52	Sí

Mecánicos y de carcasa

Médicas UVA

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
64302540	TL 20W/52 SLV/25	T38

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
83485700	TL-D 18W/52	T26

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)
64302540	TL 20W/52 SLV/25	8,0 mg

Order Code	Full Product Name	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)
83485700	TL-D 18W/52	13,0 mg



© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.