



Flexo print TL – high efficiency in reprographics and photopolymerization

Super Actinic Απόχρωση /03

Flexo print TL lamps emit almost all of their light (99.9%) in the useful UVA and visible blue wavebands – between 350 and 400 nm – and have peak intensity at 370 nm (except for the /03 version). This makes them ideal for flexo printing equipment and photopolymerization processes. In addition, the 'R' lamps in the family have an internal 200-degree reflector to further optimize the lamp's overall efficiency.

Οφέλη

- Best match with photo sensitizers
- Highest output on irradiated area

Χαρακτηριστικά

- Emit radiation in the range 380–480 nm with a maximum at 370 nm
- Internal reflector

Εφαρμογή

- Flexoprint reprographic equipment, Diazo copying machines

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.


Super Actinic Απόχρωση /03

Versions




XPPR XUVATLK 0001

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 100W/10-R UV-A	40,5 mm	1.763,8 mm	1.770,9 mm	1.768,5 mm	1.778 mm
TL 60W/10-R SLV/25	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL 80W/10-R SLV/25	40,5 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-K 40W UVA-1	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Γενικές πληροφορίες

Βάση-κάλυμμα G13

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Ανάθεση χρωμάτων Υπεριώδης Α

Κωδικός χρώματος 10-R

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα

Σχήμα λαμπτήρα T38

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Super Actinic Απόχρωση /03

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος		Κατανάλωση
		λαμπτήρα (ονομ.)	Τάση (ονομ.)	ενέργειας
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	0,83 A	110 V	80 W
61281640	TL 100W/10-R UV-A	0,97 A	122 V	100 W
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	0,7 A	102 V	62 W

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος		Κατανάλωση
		λαμπτήρα (ονομ.)	Τάση (ονομ.)	ενέργειας
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	0,86 A	50 V	40,5 W

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	13,0 mg
61281640	TL 100W/10-R UV-A	13,0 mg

Order Code	Full Product Name	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	13,0 mg
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	-

