



Tuotekuvaus:

Flexo Print

Putkenmuotoinen pienpaine-elohopeakaasupurkauslamppuja

Hyödyt

- Paras sopivuus valolle herkistävillä aineilla
- Suurin teho säteilytettyyn alueeseen

Ominaisuudet

- Sisäpintä päällystetty valkoisella loisteaineella lyhytaaltoisen UV-säteilyn muuttamiseksi hyödylliseksi aktiiviseksi säteilyksi
- Antaa säteilyä alueella 380 - 480 nm maksimin ollessa kohdassa 420 nm
- Valokirjon energijakauma vastaa monien valokopiopapereiden valoherkkyyttä
- Meriakvaarioiden kauneimpaan valaistukseen, TL /03 'Aqua Coral'-lamppuja voidaan käyttää yhdessä koko valokirjon tuottavien 'Natural Daylight'-loistelamppujen kanssa

Käyttökohteet

- Valokopiokoneet
- Meriakvaariot
- Valohoito (vastasyntyneiden lasten keltatautihoito)

Rajoitukset ja turvallisuus



- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Flexo Print

Versions



Mittapiirros



Product

TL 100W/10-R UV-A

TL 80W/10-R SLV/25

TL 60W/10-R SLV/25

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-K 40W/10-R	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
R					

Yleistä tietoa

Kanta G13

Valon tekniset tiedot

Värikoodi 10-R

Värimerkki Ultravioletti A

Mekaaniset tiedot ja runko

Hehkulampun muoto T38

UV

UV-B/UV-A (IEC) 0,1 %

Käyttö ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Jännite (nim.)	Teho (nimellinen) (nim.)
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	0,86 A	50 V	40,5 W
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	0,83 A	110 V	80 W

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Jännite (nim.)	Teho (nimellinen) (nim.)
61281640	TL 100W/10-R UV-A	0,97 A	122 V	100 W
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	0,7 A	102 V	62 W

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	Käyttöikä (nim.)	Keskeisiä käyttökohteita
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	2000 h	2000 h	Monistus (R)
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	1000 h	1000 h	Monistus (R)

Order Code	Full Product Name	Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	Käyttöikä (nim.)	Keskeisiä käyttökohteita
61281640	TL 100W/10-R UV-A	2000 h	1000 h	Phototherapy
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	2000 h	1000 h	Monistus (R)

UV

Order Code	Full Product Name	UV-A-säteily 100 h (IEC)	UV-A-säteily 0 h (IEC)
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	7,4 W	8,0 W
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	20,5 W	-

Order Code	Full Product Name	UV-A-säteily 100 h (IEC)	UV-A-säteily 0 h (IEC)
61281640	TL 100W/10-R UV-A	26,0 W	28,0 W
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	15,8 W	-

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Order Code	Full Product Name	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	-
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	13,0 mg

Order Code	Full Product Name	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
61281640	TL 100W/10-R UV-A	13,0 mg
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	13,0 mg

