



Lampada:

Attiniche UVA/10

Lampade a scarica tubolari ai vapori di mercurio a bassa pressione

Vantaggi

Caratteristiche

Applicazione



Warnings and safety

Versions



Attiniche UVA/10

Disegno tecnico



Product

TL 100W/10-R UV-A

TL 80W/10-R SLV/25

TL 60W/10-R SLV/25

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 140W/03	40,5 mm	1500 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-K 40W/10-R	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Informazioni generali

Attacco G13

Meccanica e corpo

Forma lampadina T38

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Corrente lampada (Nom)	Tensione (Nom)	Potenza (Specificata) (Nom)
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	0,86 A	50 V	40,5 W
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	0,83 A	110 V	80 W

Order Code	Full Product Name	Corrente lampada (Nom)	Tensione (Nom)	Potenza (Specificata) (Nom)
61281640	TL 100W/10-R UV-A	0,97 A	122 V	100 W
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	0,7 A	102 V	62 W
72094840	TL 140W/03	1,46 A	118 V	140 W

Informazioni generali

Attiniche UVA/10

Order Code	Full Product Name	Vita al 50% di guasti (Nom)	Vita utile (Nom)	Applicazione principale
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	2000 h	2000 h	Reprografia (R)
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	1000 h	1000 h	Reprografia (R)

Order Code	Full Product Name	Vita al 50% di guasti (Nom)	Vita utile (Nom)	Applicazione principale
61281640	TL 100W/10-R UV-A	2000 h	1000 h	Phototherapy
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	2000 h	1000 h	Reprografia (R)
72094840	TL 140W/03	3000 h	-	Reprografia (R)

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Designazione colore
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	10-R	Ultravioletti A
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	10-R	Ultravioletti A
61281640	TL 100W/10-R UV-A	10-R	Ultravioletti A

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Designazione colore
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	10-R	Ultravioletti A
72094840	TL 140W/03	03	Super attinica

UV

Order Code	Full Product Name	Radiazione UV-A 100 h (IEC)	Radiazione UV-A 0 h (IEC)	UV-B/UV-A (IEC)
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	7,4 W	8,0 W	0,1 %
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	20,5 W	-	0,1 %

Order Code	Full Product Name	Radiazione UV-A 100 h (IEC)	Radiazione UV-A 0 h (IEC)	UV-B/UV-A (IEC)
61281640	TL 100W/10-R UV-A	26,0 W	28,0 W	0,1 %
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	15,8 W	-	0,1 %
72094840	TL 140W/03	1,00 W	-	-

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	-
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	13,0 mg
61281640	TL 100W/10-R UV-A	13,0 mg

Order Code	Full Product Name	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	13,0 mg
72094840	TL 140W/03	-

