



Lamp:

Flexo Print

buisvormige lagedruk gasontladingslampen

Voordelen

- Past het best bij photosensitizers
- Hoogste output op bestraald oppervlak

Kenmerken

- interne coating met een witte fluorescentiepoeder om de korte golf UV-straling in nuttige actinische straling
- geeft straling in het stralingsgebied tussen de 380 - 480 nm met een maximum op 420 nm
- spectrale energiedistributie om in overeenkomst met de spectrale gevoeligheid van een aantal diazo kopieerdocumenten
- voor maximale schoonheid van zeeaquaria, TL /03 "Aqua Coral"-lampen kunnen in combinatie met volledig "Natural Daylight" fluorescentielampen worden gebruikt

Toepassing

- Diazo kopieermachines
- zeeaquaria
- fotherapie (neonatale geelzucht behandeling)

Waarschuwingen en veiligheid


- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Flexo Print

Versions



Maatschets



Product

TL 100W/10-R UV-A

TL 80W/10-R SLV/25

TL 60W/10-R SLV/25

Goedkeuring en Toepassing

Kwikhoud (Hg) (nom.) 13,0 mg

Algemene informatie

Lampvoet G13

Nuttige levensduur (nom.) 1000 h

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode 10-R

Kleuraanduiding UV-A

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvorm T38

UV

UV-B/UV-A (IEC) 0,1%

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Spanning (nom.)	Vermogen (gespec.) (nom.)
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	0,83 A	110 V	80 W
61281640	TL 100W/10-R UV-A	0,97 A	122 V	100 W

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Spanning (nom.)	Vermogen (gespec.) (nom.)
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	0,7 A	102 V	62 W

Algemene informatie

Flexo Print

Order Code	Full Product Name	Levensduur tot 50% uitval (nom.)	Hoofdtoepassing
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	1000 h	Reprografie (R)
61281640	TL 100W/10-R UV-A	2000 h	Phototherapy

Order Code	Full Product Name	Levensduur tot 50% uitval (nom.)	Hoofdtoepassing
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	2000 h	Reprografie (R)

UV

Order Code	Full Product Name	UV-A-straling 100 uur (IEC)	UV-A-straling 0 uur (IEC)
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	20,5 W	-
61281640	TL 100W/10-R UV-A	26,0 W	28,0 W

Order Code	Full Product Name	UV-A-straling 100 uur (IEC)	UV-A-straling 0 uur (IEC)
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	15,8 W	-

