



Produkt

TUV PL-S

Lågtrycksurladdningslampa med rörformad glaskolv, kompaktlysrör

Fördelar

Funktioner


Användning

Varning och Säkerhet

Versions



Måttskiss



Product

TUV PL-S 9W/4P 1CT/6X10BOX

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 9W/2P 1CT/ 6X10BOX	13 mm	28 mm	129 mm	144,5 mm	167 mm
TUV PL-S 11W/2P 1CT/ 6X10BOX	13 mm	28 mm	198 mm	213,3 mm	236,3 mm

Användning och godkännande

Kviksilverinnehåll (Hg) (nom) 3,0 mg

Allmän information

Livslängd (nom) 9000 h

Användningsområde Bakteriedödande

Ljusteknik

Färgkod TUV

Färgbeteckning -

Ljusnedgång efter användbar livslängd 20 %

Mekanik och armaturhus

Lampform 2xT12

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Spänning (nom)	Effekt (märkvärde) (min)
61824580	TUV PL-S 9W/2P 1CT/ 6X10BOX	0,17 A	60 V	9 W
62488880	TUV PL-S 11W/2P 1CT/ 6X10BOX	0,16 A	89 V	11 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Spänning (nom)	Effekt (märkvärde) (min)
71083380	TUV PL-S 9W/4P 1CT/ 6X10BOX	0,17 A	60 V	8,6 W

Allmän information

TUV PL-S

Order Code	Full Product Name	Socket
61824580	TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX	G23
62488880	TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX	G23

Order Code	Full Product Name	Socket
71083380	TUV PL-S 9W/4P 1CT/6X10BOX	2G7

UV

Order Code	Full Product Name	UV-C-strålning
61824580	TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX	2,3 W
62488880	TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX	3,2 W

Order Code	Full Product Name	UV-C-strålning
71083380	TUV PL-S 9W/4P 1CT/6X10BOX	2,3 W

