



Philips Purificação de ar e água

Purificação de ar e água Mini

As lâmpadas TUV TL Mini são lâmpadas UVC (germicidas) estreitas de extremidade dupla utilizadas em unidades residenciais de desinfecção de água e ar. O pequeno diâmetro de 16 mm da lâmpada permite um design pequeno para o sistema e flexibilidade de design. As lâmpadas TUV TL Mini proporcionam uma emissão UV quase constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema.

Benefícios

Características

Aplicação


Avisos e Segurança

Versions



Purificação de ar e água Mini

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 11W 4P SE UNP/32	19 mm	251,8 mm	244,1 mm
TUV 25W - 4P SE UNP/32	19,3 mm	556,6 mm	548,9 mm

Product	D (max)	B (max)	B (min)	C (max)	A (max)
TUV 16W FAM/10X25BOX	16 mm	295,4 mm	293 mm	302,5 mm	288,3 mm
TUV 8W FAM/10X25BOX	16 mm	295,4 mm	293 mm	302,5 mm	288,3 mm
TUV 4W FAM/10X25BOX	16 mm	143 mm	140,6 mm	150,1 mm	135,9 mm
TUV 6W FAM/10X25BOX	16 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm	212,1 mm
TUV 11W FAM/10X25BOX	16 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm	212,1 mm

Aprovação e aplicação

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.) 4,4 mg

Informações gerais

Principal aplicação Desinfection

Descrição do sistema na

Dados técnicos de luminosidade

Código da cor TUV

Designação da cor -

Dados mecânicos e de revestimento

Forma da lâmpada T16

Dados elétricos e de funcionamento

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Tensão (Nom.)	Potência (Nominal) (Nom.)
64382799	TUV 11W 4P SE UNP/32	0,330 A	34 V	11 W
26440499	TUV 25W - 4P SE UNP/32	0,35 A	82 V	23 W
63872427	TUV 4W FAM/10X25BOX	0,17 A	29 V	4 W
62364527	TUV 6W FAM/10X25BOX	0,16 A	42 V	6 W

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Tensão (Nom.)	Potência (Nominal) (Nom.)
62368327	TUV 8W FAM/10X25BOX	0,15 A	56 V	8 W
63869427	TUV 16W FAM/10X25BOX	0,4 A	43 V	15 W
55965427	TUV 11W FAM/10X25BOX	0,4 A	34 V	11,5 W

Purificação de ar e água Mini

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Casquilho	Vida útil (Nom.)
64382799	TUV 11W 4P SE UNP/32	4PINSSINGLEENDED	9000 h
26440499	TUV 25W - 4P SE UNP/32	4PINSSINGLEENDED	9000 h
63872427	TUV 4W FAM/10X25BOX	G5	6000 h
62364527	TUV 6W FAM/10X25BOX	G5	9000 h

Order Code	Full Product Name	Casquilho	Vida útil (Nom.)
62368327	TUV 8W FAM/10X25BOX	G5	11000 h
63869427	TUV 16W FAM/10X25BOX	G5	11000 h
55965427	TUV 11W FAM/10X25BOX	G5	11000 h

Dados técnicos de luminosidade

Order Code	Full Product Name	Depreciação lumínica na vida útil
64382799	TUV 11W 4P SE UNP/32	15 %
26440499	TUV 25W - 4P SE UNP/32	20 %
63872427	TUV 4W FAM/10X25BOX	20 %
62364527	TUV 6W FAM/10X25BOX	20 %

Order Code	Full Product Name	Depreciação lumínica na vida útil
62368327	TUV 8W FAM/10X25BOX	15 %
63869427	TUV 16W FAM/10X25BOX	15 %
55965427	TUV 11W FAM/10X25BOX	15 %

UV

Order Code	Full Product Name	Radiação UV-C
64382799	TUV 11W 4P SE UNP/32	2,6 W
26440499	TUV 25W - 4P SE UNP/32	8,0 W
63872427	TUV 4W FAM/10X25BOX	0,9 W
62364527	TUV 6W FAM/10X25BOX	1,7 W

Order Code	Full Product Name	Radiação UV-C
62368327	TUV 8W FAM/10X25BOX	2,4 W
63869427	TUV 16W FAM/10X25BOX	4,0 W
55965427	TUV 11W FAM/10X25BOX	2,6 W

