



Описание

TUV TL Mini

Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой стеклянной колбой

Преимущества

- Эффективная дезинфекция на протяжении всего полезного срока службы лампы
- Высокая эффективность системы ввиду отсутствия необходимости перепланировки очистительной системы для высококачественной дезинфекции
- Отличный выбор с точки зрения защиты окружающей среды ввиду рекордно низкого содержания ртути

Характеристики

- Коротковолновое УФ-излучение с пиком 253,7 нм (УФ-С), обладающее бактерицидным действием
- Стекло лампы отфильтровывает озonoобразующую спектральную линию 185 нм
- Внутреннее защитное покрытие поддерживает полезное излучение УФ в области С на постоянном уровне
- Предупреждающий знак на лампе информирует об излучении УФ в области С

Применение

- Уничтожение или подавление активности бактерий, вирусов и прочих микроорганизмов
- Дезинфекция воздуха, воды и поверхностей в больницах, бактериологические исследования и фармацевтические области применения, пищевая промышленность (молокозаводы, пивзаводы, хлебозаводы)
- Дезинфекция питьевой воды, сточной воды, плавательных бассейнов, систем кондиционирования воздуха, холодильных камер, упаковок и т.д.
- Применяются в целом ряде фотохимических процессов


Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.
- ВАЖНО: третья группа риска. Продукт излучает УФ излучение, которое может вызвать серьезные повреждения кожи и глаз. Избегайте попадания излучения на глаза и кожу, при незакрытом работающем продукте. Применять ТОЛЬКО в закрытом помещении с оборудованием, защищающем от прямого попадания излучения.

Versions



Чертеж размеров



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 11W 4P SE UNP/32	19 mm	251,8 mm	244,1 mm
TUV 16W 4P SE UNP/32	19 mm	328 mm	320,3 mm

Product	D (max)	B (max)	B (min)	C (max)	A (max)
TUV 16W FAM/10X25BOX	16 mm	295,4 mm	293 mm	302,5 mm	288,3 mm
TUV 8W FAM/10X25BOX	16 mm	295,4 mm	293 mm	302,5 mm	288,3 mm
TUV 4W FAM/10X25BOX	16 mm	143 mm	140,6 mm	150,1 mm	135,9 mm
TUV 11W FAM/10X25BOX	16 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm	212,1 mm

Соответствие требованиям и область применения

Содержание ртути (Hg) (ном.) 4,4 mg

Общая информация

Основная область применения Disinfection

Описание системы na

Технические характеристики освещения

Код цвета TUV

Обозначение цвета -

Механические компоненты и корпус

Форма колбы T16

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Ток лампы (ном.)	Напряжение (ном.)	Мощность (номинальная) (ном.)
927971204099	TUV 11W 4P SE UNP/32	0,330 A	34 V	11 W
927971404099	TUV 16W 4P SE UNP/32	0,4 A	43 V	15 W
928000104013	TUV 4W FAM/10X25BOX	0,17 A	29 V	4 W

Order Code	Full Product Name	Ток лампы (ном.)	Напряжение (ном.)	Мощность (номинальная) (ном.)
928001104013	TUV 8W FAM/10X25BOX	0,15 A	56 V	8 W
928002004013	TUV 16W FAM/10X25BOX	0,4 A	43 V	15 W
928002204013	TUV 11W FAM/10X25BOX	0,4 A	34 V	11,5 W

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Цоколь	Срок эксплуатации (ном.)
927971204099	TUV 11W 4P SE UNP/32	4PINSSINGLEENDED	9000 h
927971404099	TUV 16W 4P SE UNP/32	4PINSSINGLEENDED	9000 h
928000104013	TUV 4W FAM/10X25BOX	G5	6000 h

Order Code	Full Product Name	Цоколь	Срок эксплуатации (ном.)
928001104013	TUV 8W FAM/10X25BOX	G5	11000 h
928002004013	TUV 16W FAM/10X25BOX	G5	11000 h
928002204013	TUV 11W FAM/10X25BOX	G5	11000 h

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Снижение светового потока при полезном сроке службы
927971204099	TUV 11W 4P SE UNP/32	15 %
927971404099	TUV 16W 4P SE UNP/32	15 %
928000104013	TUV 4W FAM/10X25BOX	20 %

Order Code	Full Product Name	Снижение светового потока при полезном сроке службы
928001104013	TUV 8W FAM/10X25BOX	15 %
928002004013	TUV 16W FAM/10X25BOX	15 %
928002204013	TUV 11W FAM/10X25BOX	15 %

УФ-излучение

Order Code	Full Product Name	Излучение УФ-С
927971204099	TUV 11W 4P SE UNP/32	2,6 W
927971404099	TUV 16W 4P SE UNP/32	4,0 W
928000104013	TUV 4W FAM/10X25BOX	0,9 W

Order Code	Full Product Name	Излучение УФ-С
928001104013	TUV 8W FAM/10X25BOX	2,4 W
928002004013	TUV 16W FAM/10X25BOX	4,0 W
928002204013	TUV 11W FAM/10X25BOX	2,6 W

