Farol Villa clásico

Villa LED

Villa LED conserva las proporciones específicas y la forma de los faroles clásicos utilizados originalmente en Madrid en el siglo XIX. Ofrece un excelente equilibrio entre rendimiento y conservación del patrimonio. Villa LED, ampliamente utilizada en la Península Ibérica, es adecuada para la iluminación de entornos históricos, así como de ciudades y pueblos tradicionales. Villa LED también permite a los municipios disfrutar de las ventajas de las tecnologías más avanzadas desarrolladas por Philips Lighting, incluido el sistema de iluminación conectada CityTouch.

Beneficios

- <bulletlist><bullet>Luminaria icónica que se ajusta a entornos contemporáneos e históricos</bullet><bullet>Mantenimiento sencillo; larga vida útil del sistema LED</bullet><bullet>Solución de iluminación completa, con una gran variedad de brazos y columnas</bullet></bulletlist>

Características

- <bulletlist><bullet>Forma clásica</bullet><bullet>Luminaria energéticamente eficiente</bullet><bullet>Variedad de opciones de montaje: la luminaria se puede combinar con distintas columnas y brazos</bullet></bulletlist>

Aplicaciones

- Calles principales y carreteras urbanas Carreteras secundarias y calles residenciales Centros urbanos y áreas históricas Caminos peatonales y carriles bici Aparcamientos Plazas, parques y zonas de juego

Especificaciones

Tipo	BDP765 (versión post-top)
	BSP765 (versión suspendida)
Fuente de luz	Módulo LED integral
Alimentación	Hasta 79 W (según la configuración)
Flujo luminoso	500 - 6800 (blanco cálido), 500 - 7700 (blanco neutro) en función de la configuración

Eficacia de la luminaria	Hasta 122 lm/W
Temperatura de color correlacionada	3000 - 4000 K
Índice de reproducción cromática	80 - 70

Villa LED

Mantenimiento lumínico con una vida útil mediana* de 100.000 h	hasta L95
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 100.000 h	10%
Temperatura ambiente para rendimiento Tq	+25 °C
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	-25 °C a +35 °C
Driver	Integrado (módulo LED con balasto propio)
	Driver Philips Xitanium
Tensión de red	220-240V/50-60Hz

Regulación	LumiStep (LS), DynaDimmer (DDF), LineSwitch (D11), Starsense RF Wireless y CityTouch Ready, Photocell, MiniCell 35, 55, 75 lux)
Óptica	Distribución Media (DM, DN), Cruce peatonal, Simétrica, Ancha y extraancha, Rejilla
	Vidrio plano templado, transparente o esmerilado
Material	Carcasa: aluminio a alta presión
	Vidrio: endurecido térmicamente, 5 mm de grosor
Color	Negro N9 (MN332L)
	Otros colores RAL o AKZO Futura disponibles bajo pedido
Mantenimiento	Módulo de luz intercambiable abriendo la pinza de la carcasa
Instalación	Post-top: spigot de 60 y 76 mm, tipo "frog" abierto y cerrado
	Suspendido 3/4 o 1'G
	Altura de montaje recomendada:4-6 m
	Peso: 10,5kg máx.
	Máx. SCx: 0,26 m²

Versions

© 2020 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.