



Tuotekuvaus

Actinic BL PL-S/PL-L

Actinic BL PLS/PLL - Kompakti koko suurempaa vapautta varten Optimoidun hyönteisiä houkuttelevan suorituskyvyn Philips Actinic BL PLS/PLL -lamput tarjoavat pienikokoisemman ratkaisun elektronisiin hyönteisten torjuntajärjestelmiin. Laajan wattilukuvalikoiman ansiosta ne sopivat myös fotopolymeerisaatioon ja reprografisiin prosesseihin. Lisäksi Philips tarjoaa laajan valikoiman BL TL, BL TLD ja BL T5 -tuotteita ja yksikantaisia kompakteja malleja sekä pyöreän että T5-mallin. Täten tuotesuunnittelijoilla on suuri vapaus valitessaan parhaan ratkaisun vaatimuksiensa mukaisesti Sisältää kompakteja malleja. Turvallisuuden parantamiseksi lampuissa on erityinen pirstoutumaton suojakerros SecuraTakaa, että kaikki lampun lasi ja osat pysyvät ulkoisessa vaipassa mahdollisen rikkoutumisen yhteydessä. Täten tuotesuunnittelijoilla on suuri vapaus valitessaan parhaan ratkaisun vaatimuksiensa mukaisesti. Tuote on 100 % lyijytön ja se sisältää vain vähän elohopeaa, joten valinta on myös ympäristöystävällinen.

Hyödyt

- Sopii täydellisesti lentävien hyönteisten silmien herkkyteen ja täten houkuttelee enemmän hyönteisiä
- Turvallinen käyttää
- Ympäristöystävällisin

Ominaisuudet

- Säteilee pitkäaaltoista UV-A-valoa 350-400 nm välillä
- UV-B/UV-A-suhde alle 0,1 % (UV-B 280-315 nm)
- 100 % lyijytön
- Sisältää vain vähän elohopeaa

Käyttökohteet

- Hyönteisten torjuntalaitteet
- Elektroniset hyönteisten torjuntajärjestelmät

Actinic BL PL-S/PL-L


Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.


Versions



Mittapiirros



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-L 18W/10/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	194,2 mm	220 mm	226,6 mm
PL-L 36W/10/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	384,2 mm	410 mm	416,6 mm



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 11W/10/2P 1CT/ 6X10BOX	13 mm	28 mm	198 mm	213,3 mm	236,3 mm
Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	128,8 mm	144,5 mm	167 mm

Yleistä tietoa

Keskeisiä käyttökohteita

Insect traps

Käyttö ja sähkö tiedot

Actinic BL PL-S/PL-L

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Jännite (nim.)	Teho (nimellinen) (nim.)
95194680	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	0,17 A	60 V	8,6 W
95201180	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	0,16 A	89 V	11,6 W

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Jännite (nim.)	Teho (nimellinen) (nim.)
26018540	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	0,375 A	58 V	18 W
26481740	PL-L 36W/10/4P 1CT/25	0,435 A	106 V	36 W

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50		Käyttöikä (nim.)
		Kanta	%, (nim.)	
95194680	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	G23	1000 h	2000 h
95201180	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	G23	8000 h	2000 h

Order Code	Full Product Name	Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50		Käyttöikä (nim.)
		Kanta	%, (nim.)	
26018540	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	2G11	15000 h	5000 h
26481740	PL-L 36W/10/4P 1CT/25	2G11	11000 h	-

Valon tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värikoodi	Värimerkki
95194680	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	210	Ultravioletti A
95201180	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	210	Ultravioletti A

Order Code	Full Product Name	Värikoodi	Värimerkki
26018540	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	10	Ultravioletti A
26481740	PL-L 36W/10/4P 1CT/25	210	-

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
95194680	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	2xT12
95201180	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	2xT12

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
26018540	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	2xT16
26481740	PL-L 36W/10/4P 1CT/25	2xT16

UV

Order Code	Full Product Name	UV-A-säteily 100 h (IEC)	UV-B/UV-A (IEC)
95194680	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	1,66 W	0,1 %
95201180	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	2,81 W	-

Order Code	Full Product Name	UV-A-säteily 100 h (IEC)	UV-B/UV-A (IEC)
26018540	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	3,5 W	-
26481740	PL-L 36W/10/4P 1CT/25	8,5 W	-

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Order Code	Full Product Name	Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
95194680	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	-	-
95201180	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	-	-

Order Code	Full Product Name	Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
26018540	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	-	-
26481740	PL-L 36W/10/4P 1CT/25	2,1 mg	2,0 mg

