



Actinic BL PLS/PLL – compact formaat voor meer ontwerpvrijheid

Actinic BL PL-S/PL-L

Met hun geoptimaliseerde prestaties voor het aantrekken van de meeste insecten bieden de Philips Actinic BL PLS/PLL-lampen een compactere oplossing voor elektronische insectenverdelgingssystemen. En met hun grote reeks vermogens zijn ze ook geschikt voor fotopolymerisatie- en reprografische processen. Daarnaast levert Philips een ruime keuze aan BL TL-, BL TL-D-, BL T5- en compacte enkelkneepsuitvoeringen, evenals een cirkelvormige en een T5-uitvoering. Productontwerpers hebben dus een hoge mate van flexibiliteit bij het kiezen van de oplossing die het best past bij hun behoeften, inclusief die van een compact ontwerp. Voor extra veiligheid is er een speciale splintervrije Secura-uitvoering die verzekert dat al het glas en onderdelen van de lamp bij een onverhoopte breuk bij elkaar worden gehouden door een speciale buitenmantel. Aangezien ze 100% loodvrij zijn en slechts weinig kwik bevatten, zijn deze lampen bovendien ook uit milieuoogpunt een goede keuze.

Voordelen

- Sluit perfect aan bij de ooggevoeligheid van huisvliegen en trekt daardoor meer insecten aan
- Veilig in gebruik
- Uit milieuoogpunt de beste keuze

Kenmerken

- Produceert langgolvlige UV-A-straling in het 350-400 nm-bereik
- Verhouding UV-B/UV-A minder dan 0,1 % (UV-B 280-315 nm)
- 100% loodvrij
- Geringe kwikinhoud

Actinic BL PL-S/PL-L

Toepassing

- Insectenvallen
- Elektronische vliegenvallen

Waarschuwingen en veiligheid


- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Versions




XPPR XUAPLS 0001

Maatschets



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/ 6X10BOX	13 mm	28 mm	128,8 mm	144,5 mm	167 mm



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-L 18W/10/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	194,2 mm	220 mm	226,6 mm

Actinic BL PL-S/PL-L

Gegevens lichttechniek

Kleuraanduiding

Ultraviolet A

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
8711500260185	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	2G11

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
8711500951946	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	G23

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Kleurcode
8711500260185	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	10

Order Code	Full Product Name	Kleurcode
8711500951946	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	210

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Spanning (nom.)	Energieverbruik
8711500260185	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	0,375 A	58 V	18 W

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Spanning (nom.)	Energieverbruik
8711500951946	Actinic BL PL-S 9W/ 10/2P 1CT/6X10BOX	0,17 A	60 V	8,6 W

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Lampvorm
8711500260185	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	2xT16

Order Code	Full Product Name	Lampvorm
8711500951946	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	2XT12

