



Actinic BL PLS/PLL – compact formaat voor meer ontwerpvrijheid

Actinic BL PL-S/PL-L

Met hun geoptimaliseerde prestaties voor het aantrekken van de meeste insecten bieden de Philips Actinic BL PLS/PLL-lampen een compactere oplossing voor elektronische insectenverdelgingsystemen. En met hun grote reeks vermogens zijn ze ook geschikt voor fotopolymerisatie- en reprografische processen. Daarnaast levert Philips een ruime keuze aan BL TL-, BL TL-D-, BL T5- en compacte enkelkneepsuitvoeringen, evenals een cirkelvormige en een T5-uitvoering. Productontwerpers hebben dus een hoge mate van flexibiliteit bij het kiezen van de oplossing die het best past bij hun behoeften, inclusief die van een compact ontwerp. Voor extra veiligheid is er een speciale splintervrije Secura-uitvoering die verzekert dat al het glas en onderdelen van de lamp bij een onverhoopte breuk bij elkaar worden gehouden door een speciale buitenmantel. Aangezien ze 100% loodvrij zijn en slechts weinig kwik bevatten, zijn deze lampen bovendien ook uit milieuoogpunt een goede keuze.

Voordelen

- Sluit perfect aan bij de ooggevoeligheid van huisvliegen en trekt daardoor meer insecten aan
- Veilig in gebruik
- Uit milieuoogpunt de beste keuze

Kenmerken

- Produceert langgolvlige UV-A-straling in het 350-400 nm-bereik
- Verhouding UV-B/UV-A minder dan 0,1 % (UV-B 280-315 nm)
- 100% loodvrij
- Geringe kwikinhoud

Actinic BL PL-S/PL-L

Toepassing

- Insectenvallen
- Elektronische vliegenvallen

Versions




PL-S




PL-L 2G11 4P

Maatschets



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-L 18W/10/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	194,2 mm	220 mm	226,6 mm



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	128,8 mm	144,5 mm	167 mm

Eisen aan armatuurontwerp

Kleuraanduiding

UV-A

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Actinic BL PL-S/PL-L

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Spanning (nom.)	Vermogen (gespec.) (nom.)
95194680	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	0,17 A	60 V	8.6 W

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Spanning (nom.)	Vermogen (gespec.) (nom.)
26018540	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	0,375 A	58 V	18 W

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lampvoet	Levensduur tot 50% uitval (nom.)	Nuttige levensduur (nom.)	Hoofdtoepassing
95194680	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	G23	1000 h	2000 h	-

Order Code	Full Product Name	Lampvoet	Levensduur tot 50% uitval (nom.)	Nuttige levensduur (nom.)	Hoofdtoepassing
26018540	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	2G11	15000 h	5000 h	Reprografie (R)

Eisen aan armatuurontwerp

Order Code	Full Product Name	Kleurcode
95194680	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	210

Order Code	Full Product Name	Kleurcode
26018540	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	10

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Order Code	Full Product Name	Lampvorm
95194680	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	2xT12

Order Code	Full Product Name	Lampvorm
26018540	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	2xT16

UV

Order Code	Full Product Name	UV-A-straling 100 uur (IEC)	UV-B/UV-A (IEC)
95194680	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	1,66 W	0,1 %

Order Code	Full Product Name	UV-A-straling 100 uur (IEC)	UV-B/UV-A (IEC)
26018540	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	3,5 W	-

