



# Produktbeschreibung:

## Actinic BL TL-D(K) Secura

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

### Vorteile

- Splitterschutz
- zusätzliche Sicherheit und HACCP-Einverständnis

### Merkmale

- UV-A Strahlung in der 350–400 nm
- UV-B/UV-A Verhältnis weniger als 0.1 % (UV-B 280–315 nm)


### Anwendung

- Insektenfallen, besonders geeignet in der Lebensmittelindustrie

### Hinweise


- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Versions



# Actinic BL TL-D(K) Secura

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
Actinic BL TL-D TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Product
Actinic BL TL-D TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

### Allgemeine Eigenschaften

Socket	G13
Hauptanwendungsgebiet	Insect traps

### Lichttechnische Daten

Farbcode	10
Lichtfarbe	Actinic

### Mechanische Kenndaten

Kolbenform	T26
------------	-----

### UV-Beständigkeit

UV-A/UV-B (IEC)	0,2 %
-----------------	-------

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Order Code	Full Product Name	Quecksilbergehalt (nom.)
86085600	Actinic BL TL-D TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	8,0 mg
89858640	Actinic BL TL-D TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	5,5 mg

Order Code	Full Product Name	Quecksilbergehalt (nom.)
85383400	Actinic BL TL-D TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	5,0 mg

## Elektrische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Spannung (nom.)	Nennleistung (nom.)
86085600	Actinic BL TL-D TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	0,865 A	50 V	36 W
89858640	Actinic BL TL-D TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	0,335 A	51 V	15 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Spannung (nom.)	Nennleistung (nom.)
85383400	Actinic BL TL-D TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	0,36 A	59 V	18 W

# Actinic BL TL-D(K) Secura

## Allgemeine Eigenschaften

Order Code	Full Product Name	Lebensdauer bis 50 % Ausfall (nom.)	Nutzlebensdauer (nom.)
86085600	Actinic BL TL-D TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	9000 h	5000 h
89858640	Actinic BL TL-D TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	11000 h	9000 h

Order Code	Full Product Name	Lebensdauer bis 50 % Ausfall (nom.)	Nutzlebensdauer (nom.)
85383400	Actinic BL TL-D TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	13000 h	9000 h

## UV-Beständigkeit

Order Code	Full Product Name	UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)
86085600	Actinic BL TL-D TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	8,8 W
89858640	Actinic BL TL-D TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	3,15 W

Order Code	Full Product Name	UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)
85383400	Actinic BL TL-D TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	4,5 W

