



Tuotekuvaus:

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Putkenmallisia pienpaine-elohopeahöyryloistelamppuja

Hyödyt

- Sopii täydellisesti lentävien hyönteisten silmien herkkyyteen ja täten houkuttelee enemmän hyönteisiä
- Turvallinen käyttää
- Ympäristöystävällisin

Ominaisuudet

- Antaa pitkäaaltoista UV-A-säteilyä alueella 350 - 400 nm
- UV-B/UV-A suhde alle 0.1% (UV-B: 280 - 315 nm)
- R (Reflector) lamput sisäinen 200° heijastin

Käyttökohteet

- Valopolymerointiprosessit
- Reprografia
- Hyönteispyydykset

Rajoitukset ja turvallisuus




- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Versions



Mittapiirros




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 11W/10	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293 mm	302,5 mm

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Mittapiirros



Valaistuksen tekniset tiedot

Värimerkki	Actinic
Värikoodi	10

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Kanta
928011301020	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	G13
928000601030	Actinic BL TL 11W/10	G5
928001001030	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	G5

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Jännite (nim.)	Virrankulutus
928011301020	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	0,43 A	101 V	39 W
928000601030	Actinic BL TL 11W/10	0,400 A	34 V	11,5 W
928001001030	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	0,145 A	56 V	7,1 W
928019701003	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	0,865 A	50 V	36 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
928011301020	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	T12
928000601030	Actinic BL TL 11W/10	T16
928001001030	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	T16

Merkinnot ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
928011301020	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	13,0 mg
928000601030	Actinic BL TL 11W/10	4,4 mg
928001001030	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	4,4 mg

Product	D (max)	A (max)	B	C (max)
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	37,25 mm	1 198,4 mm	1 205,4 mm	1 212,4 mm

Order Code	Full Product Name	Kanta
928019701003	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	G13
928024801029	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	G13
928048001003	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	G13

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Jännite (nim.)	Virrankulutus
928024801029	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	0,34 A	55 V	15 W
928048001003	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	0,36 A	59 V	18 W

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
928019701003	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	T26
928024801029	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	T26
928048001003	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	T26

Order Code	Full Product Name	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
928019701003	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	8,0 mg
928024801029	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	5,0 mg
928048001003	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	5,0 mg

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

