



Lampade fluorescenti tubolari ai vapori di mercurio a bassa pressione

Attiniche BL

Con uno spettro ottimizzato che si adatta alla sensibilità degli occhi della mosca domestica, le lampade Actinic BL TL (-K) / TL-D (-K) / TL-E / PL-S e PL-L sono perfette per attirare gli insetti. Non hanno praticamente alcuna emissione UV-B e quindi sono perfettamente sicuri. Inoltre, con il contenuto di mercurio più basso del settore e senza piombo al 100%, queste lampade rappresentano un'ottima scelta ambientale. Inoltre, la disponibilità di un'ampia gamma di fattori di forma (lineare (T5, T8, T12), circolare (TL-E) e compatta (PL-S / PL-L)) e potenze consente di realizzare tutti i tipi di design per i tuoi assassini elettronici

Vantaggi

- · Soluzione perfetta per attrarre gli insetti
- · Sicuro per l'uso
- · Sostenibile
- · Libertà di design

Caratteristiche

- · Emettono radiazioni UV-A (onde lunghe) da 350 a 400 nm
- UV-B ratio minore dello 0,1%
- · Basso contenuto di mercurio
- · Vasta gamma di potenza

Applicazione

· Trappole per insetti

Attiniche BL

Warnings and safety

• È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Versions









XPPR XUBTL 10 G5

Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

Disegno tecnico




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL MINI 15W/10 /	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm
10X25CC					



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm


Attiniche BL

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 11W/10	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
Actinic BL TL 6W/10 1FM/ 10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
Actinic BL TL 8W/10 1FM/ 10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293 mm	302,5 mm

Product	D (max)	A (max)	В	C (max)
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	37,25 mm	1.198,4 mm	1.205,4 mm	1.212,4 mm



Dati tecnici di illuminazione	
Designazione colore	Actinic
Codice colore	10

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Attacco
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	G13
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	G5
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	G5
95145827	Actinic BL TL 11W/10	G5

Order Code	Full Product Name	Attacco
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	G5
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	G13
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	G13

Funzionamento e parte elettrica

		Corrente		
		lampada	Tensione	Consumo
Order Code	Full Product Name	(Nom)	(Nom)	energetico
26026000	Actinic BL TL 40W/10	0,43 A	101 V	39 W
	1SL/25			
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/	0,40 A	43 V	15 W
	10X25BOX			
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/	0,16 A	42 V	6 W
	10X25CC			
95145827	Actinic BL TL 11W/10	0,400 A	34 V	11,5 W

		Corrente		
		lampada	Tensione	Consumo
Order Code	Full Product Name	(Nom)	(Nom)	energetico
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/	0,145 A	56 V	7,1 W
	10X25CC			
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10	0,34 A	55 V	15 W
	1SL/25			
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10	0,36 A	59 V	18 W
	1SL/25			

Meccanica e corpo

Attiniche BL

Order Code	Full Product Name	Forma lampadina
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	T12
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	T16
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	T16
95145827	Actinic BL TL 11W/10	T16

Order Code	Full Product Name	Forma lampadina
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	T16
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	T26
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	T26

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	13,0 mg
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	-
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	4,4 mg
95145827	Actinic BL TL 11W/10	4,4 mg

Order Code	Full Product Name	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	4,4 mg
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	5,0 mg
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	5,0 mg



© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.