



# Lampade fluorescenti tubolari ai vapori di mercurio a bassa pressione

## Attiniche BL

Lampade fluorescenti tubolari ai vapori di mercurio a bassa pressione

### Vantaggi

- Soluzione perfetta per attrarre gli insetti
- Sicuro per l'uso
- Sostenibile
- Libertà di design

### Caratteristiche

- Emettono radiazioni UV-A (onde lunghe) da 350 a 400 nm
- Le lampade R (con riflettore) hanno un riflettore interno (200°)

### Applicazione


- Trappole per insetti

### Warnings and safety



- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

# Attiniche BL

## Versions



## Disegno tecnico



### Product

Actinic BL TL 11W/10

Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC


Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC

### Product

Actinic BL TL MINI 15W/10 /10X25CC

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

## Disegno tecnico



### Product

Actinic BL TL 40W/10 SLV/25

### Informazioni generali

**Applicazione principale** Insect traps

### Dati tecnici di illuminazione

**Codice colore** 10

**Designazione colore** Attinica

### UV

**UV-B/UV-A (IEC)** 0,2 %

## Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	4,4 mg
95145827	Actinic BL TL 11W/10	4,4 mg
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	4,4 mg
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	-

Order Code	Full Product Name	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	13,0 mg
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	5,0 mg
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	5,0 mg

## Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Corrente lampada (Nom)	Tensione (Nom)	Potenza (Specificata) (Nom)
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	0,16 A	42 V	6 W
95145827	Actinic BL TL 11W/10	0,400 A	34 V	11,5 W
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	0,145 A	56 V	7,1 W
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	0,40 A	43 V	15 W

Order Code	Full Product Name	Corrente lampada (Nom)	Tensione (Nom)	Potenza (Specificata) (Nom)
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	0,43 A	101 V	39 W
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	0,34 A	51 V	15 W
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	0,36 A	59 V	18 W

## Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Attacco	Vita al 50% di guasti (Nom)	Vita utile (Max)	Vita utile (Nom)	Descrizione del sistema
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	G5	10000 h	-	5000 h	-
95145827	Actinic BL TL 11W/10	G5	-	-	2000 h	-
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	G5	10000 h	-	5000 h	-
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	G5	-	1000 h	-	-

## Attiniche BL

Order Code	Full Product Name	Attacco	Vita al 50% di guasti (Nom)	Vita utile (Max)	Vita utile (Nom)	Descrizione del sistema
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	G13	9000 h	-	5000 h	Accensione rapida (RS)
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	G13	8000 h	-	5000 h	-
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	G13	13000 h	-	9000 h	-

### Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Forma lampadina
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	T16
95145827	Actinic BL TL 11W/10	T16
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	T16
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	T16

Order Code	Full Product Name	Forma lampadina
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	T12
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	T26
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	T26

### UV

Order Code	Full Product Name	Radiazione UV-A 100 h (IEC)	Radiazione UV-A 0 h (IEC)
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/ 10X25CC	1,4 W	-
95145827	Actinic BL TL 11W/10	2,0 W	-
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/ 10X25CC	1,60 W	-

Order Code	Full Product Name	Radiazione UV-A 100 h (IEC)	Radiazione UV-A 0 h (IEC)
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/ 10X25BOX	3 W	-
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	10,0 W	12,4 W
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	3,5 W	-
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	5,0 W	-

