



Actinic BL TL (-K) / TL-D (-K) - optimerad för elektriska flugdödare

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic-lamporna BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S och PL-L har ett ljusspektrum som matchar ljuskänsligheten i husflugans öga och drar därför till sig insekter. De avger praktiskt taget ingen UV-B-strålning och är därmed helt säkra. Genom att vara helt blyfria och ha branschens lägsta kvicksilverinnehåll är de verkligen ett bra miljöval. Att de är tillgängliga för många olika formfaktorer (rak (T5, T8, T12), cirkelformad (TL-E) och kompakt (PL-S/PL-L)) och effekter gör det också enkelt att införliva dina elektriska flugdödare i alla sorters design

Fördelar

- Perfekt anpassad till känsligheten hos husflugans ögon och attraherar därför fler insekter
- Säker att använda
- Bästa miljöval

Funktioner

- Emitterar långvågs-UV-A i strålningsintervallet i 350–400 nm
- UV-B/UV-A mindre än 0,1 % (UV-B 280–315 nm)
- 100% blyfri
- Lågt kvicksilverinnehåll

Användning

- Insektsfällor, elektriska flugdödare

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)



Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Versions



Måttskiss




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293 mm	302,5 mm



Product	D (max)	A (max)	B	C (max)
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	37,25 mm	1 198,4 mm	1 205,4 mm	1 212,4 mm

Ljusteknik

Färgbeteckning	Actinic
Färgkod	10

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Socket
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	G13
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	G5
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	G13

Order Code	Full Product Name	Socket
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	G13
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	G13

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Spänning (nom)	Effektförbrukning
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	0,43 A	101 V	39 W
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	0,145 A	56 V	7,1 W
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	0,865 A	50 V	36 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Spänning (nom)	Effektförbrukning
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	0,34 A	55 V	15 W
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	0,36 A	59 V	18 W

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lampform
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	T12

Order Code	Full Product Name	Lampform
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	T16

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Order Code	Full Product Name	Lampform
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	T26
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	T26

Order Code	Full Product Name	Lampform
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	T26

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	13,0 mg
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	4,4 mg
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	8,0 mg

Order Code	Full Product Name	Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	5,0 mg
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	5,0 mg

