



Развитые и при этом простые энергосберегающие решения по управлению освещением

Датчики Dynalite

Серия датчиков Dynalite сочетает в одном устройстве функции обнаружения движения, определения уровня освещенности и приема ИК-сигнала. Каждая из перечисленных функций может быть задействована одновременно с другими, что позволяет создавать автоматические сценарии, например с включением света при обнаружении движения и последующим приглушением света при наступлении дня для экономии электроэнергии. Объединение всех указанных функций в едином устройстве повысило эффективность его эксплуатации. Каждый датчик располагает встроенным микропроцессором для выполнения логических функций и контроля в пределах небольшого помещения, этажа или целого здания. Все датчики питаются от сети DyNet и полностью доступны для удаленного программирования. Их можно настроить для автоматической работы и управления практически неограниченным количеством выходов.

Преимущества

- Сокращают число типов необходимых датчиков, не загромождают потолки
- Сочетают функции обнаружения движения и уровня освещенности, принимают ИК-сигнал с одного устройства, за счет чего более эффективны

Применение





- Розничные магазины, гостиницы, офисы и промышленные помещения
- Общественные помещения, стадионы и многофункциональные центры для проведения мероприятий
- Жилые помещения

Versions




DUS804C-UP Multifunction Sensor

Чертеж размеров



Чертеж размеров



Сведения о продукте

DUS360CS(-DALI) Surface mount
360° ceiling sensor



DUS90CS / DUS30CS wall
mounted

