



Bütçeniz Dahilinde En İyi Alan Aydınlatma Armatürü

Tango G2 LED

Tango G2 LED alan aydınlatma, ilan panosu, cephe, endüstriyel alan, dinlenme-spor gibi çeşitli uygulamalar ve diğer genel uygulamalara yönelik, genel amaçlı LED'li bir projektör aydınlatması armatürüdür. Tango G2 LED projektör aydınlatması LED ışık kaynağı, optik sistem, ısı emicisi ve sürücüyü tek bir kompakt muhafaza içinde bir araya getirir. Özel olarak tasarlanan ısı emicisi güvenilirlik ve uzun ömür sunmak üzere estetiği ve işlevselliği bir araya getirir. Tango G2 LED enerji tasarrufu ve daha uzun ömür sunan LED teknolojisinden faydalanarak alan aydınlatmasını yeni bir döneme taşır.

Faydaları

- Enerji tasarrufu: geleneksel projektör aydınlatmasına göre %50'nin üstünde oranla daha fazla enerji tasarrufu
- Lamba değişimi olmadan
- Düşük bakım gideri: IP65 muhafaza dahili temizlik olmadan daha düşük bakım masrafı sunar, böylece toplam kullanım maliyeti düşer



Özellikler

- Simetrik ve asimetrik optik ışınlardan oluşan seçenekler, aydınlatma uygulamaları ihtiyaçlarının büyük çoğunluğunu karşılar
- Boyanmış paslanmaz döküm alüminyum muhafaza ve çelik bağlantı
- Evrensel "U" şeklinde montaj bağlantısı


Uygulama

- Alan aydınlatma
- Endüstriyel alan
- Cephe

Versions



BVP282 220-240 V



BVP283 220-240V

Genel Bilgiler

CE işareti	CE mark
Optik kapak/lens türü	PC-MLO
Tertibat dahildir	Evet

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Renk	Aluminum and gray
------	-------------------

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Mekanik çarpışma koruma kodu	Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)
01660504	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SWB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01660704	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V AMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01660804	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SWB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01660904	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V SMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01661104	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V AMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01661204	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V SMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01661304	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V AMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01661404	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01661604	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V AMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01661704	BVP281 LED50/WW 40W 220-240V SMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01661804	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SMB	IK07	Surge protection level until 10 kV

Order Code	Full Product Name	Mekanik çarpışma koruma kodu	Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)
01661904	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V AMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01662004	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V AMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01662104	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V AMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01662204	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V AMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01662304	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SWB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01662404	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01662504	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V SMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01662604	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SWB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01662704	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01662804	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SWB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01662904	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SMB	IK07	Surge protection level until 10 kV

Tango G2 LED

Order Code	Full Product Name	Mekanik çarpışma koruma kodu	Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)
01663004	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V AMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01663104	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SWB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01663204	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SWB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01663304	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V AMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01663404	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01663504	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V AMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01663604	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01663704	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SWB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01663804	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01663904	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SWB	IK07	Surge protection level until 10 kV

Order Code	Full Product Name	Mekanik çarpışma koruma kodu	Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)
01664004	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SWB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01664104	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V AMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01664204	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V AMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01664304	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
32985700	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V AMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01664504	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SWB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01664604	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01664704	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SMB	IK07	Surge protection level until 10 kV
01698105	BVP283 LED430/NW 335W AWB P7 GM	IK08	-

Kontroller ve Dimming

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
01660504	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SWB	Hayır
01660704	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V AMB	Hayır
01660804	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SWB	Hayır
01660904	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V SMB	Hayır
01661104	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V AMB	Hayır
01661204	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V SMB	Hayır
01661304	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V AMB	Hayır
01661404	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SMB	Hayır
01661604	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V AMB	Hayır
01661704	BVP281 LED50/WW 40W 220-240V SMB	Hayır
01661804	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SMB	Hayır
01661904	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V AMB	Hayır
01662004	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V AMB	Hayır
01662104	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V AMB	Hayır
01662204	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V AMB	Hayır
01662304	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SWB	Hayır
01662404	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SMB	Hayır
01662504	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V SMB	Hayır
01662604	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SWB	Hayır
01662704	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SMB	Hayır
01662804	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SWB	Hayır

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
01662904	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SMB	Hayır
01663004	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V AMB	Hayır
01663104	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SWB	Hayır
01663204	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SWB	Hayır
01663304	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V AMB	Hayır
01663404	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SMB	Hayır
01663504	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V AMB	Hayır
01663604	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SMB	Hayır
01663704	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SWB	Hayır
01663804	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SMB	Hayır
01663904	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SWB	Hayır
01664004	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SWB	Hayır
01664104	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V AMB	Hayır
01664204	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V AMB	Hayır
01664304	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SMB	Hayır
32985700	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V AMB	Hayır
01664504	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SWB	Hayır
01664604	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SMB	Hayır
01664704	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SMB	Hayır
01698105	BVP283 LED430/NW 335W AWB P7 GM	Evet

Genel Bilgiler

Tango G2 LED

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma		Işık kaynağı	Alev alma	Lamba	Değiştirilebilen ışık	Tertibat	Optik sistem türü
		armatürü ışık ışını	yayılması						
01660504	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SWB	100°	Soğuk beyaz	NO	-	Evet	-	-	Symmetrical wide beam
01660704	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V AMB	100° x 30°	Soğuk beyaz	NO	-	Evet	-	-	Asymmetrical medium beam
01660804	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SWB	100°	Soğuk beyaz	NO	-	Evet	-	-	Symmetrical wide beam
01660904	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V SMB	54°	Sıcak beyaz	NO	-	Evet	-	-	Symmetrical medium beam
01661104	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V AMB	100° x 30°	Sıcak beyaz	NO	-	Evet	-	-	Asymmetrical medium beam
01661204	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V SMB	54°	Nötr beyaz	NO	-	Evet	-	-	Symmetrical medium beam
01661304	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V AMB	100° x 30°	Nötr beyaz	NO	-	Evet	-	-	Asymmetrical medium beam
01661404	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SMB	54°	Soğuk beyaz	NO	-	Evet	-	-	Symmetrical medium beam
01661604	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V AMB	100° x 30°	Soğuk beyaz	NO	-	Evet	-	-	Asymmetrical medium beam
01661704	BVP281 LED50/WW 40W 220-240V SMB	54°	Sıcak beyaz	NO	-	Evet	-	-	Symmetrical medium beam
01661804	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SMB	54°	Soğuk beyaz	NO	-	Evet	-	-	Symmetrical medium beam
01661904	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V AMB	100° x 30°	Nötr beyaz	NO	-	Evet	-	-	Asymmetrical medium beam
01662004	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V AMB	100° x 30°	Soğuk beyaz	NO	-	Evet	-	-	Asymmetrical medium beam
01662104	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V AMB	100° x 30°	Sıcak beyaz	NO	-	Evet	-	-	Asymmetrical medium beam
01662204	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V AMB	100° x 30°	Nötr beyaz	NO	-	Evet	-	-	Asymmetrical medium beam
01662304	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SWB	100°	Nötr beyaz	NO	-	Evet	-	-	Symmetrical wide beam
01662404	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SMB	54°	Soğuk beyaz	NO	-	Evet	-	-	Symmetrical medium beam
01662504	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V SMB	54°	Sıcak beyaz	NO	-	Evet	-	-	Symmetrical medium beam
01662604	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SWB	100°	Soğuk beyaz	NO	-	Evet	-	-	Symmetrical wide beam
01662704	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SMB	54°	Nötr beyaz	NO	-	Evet	-	-	Symmetrical medium beam
01662804	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SWB	100°	Nötr beyaz	NO	-	Evet	-	-	Symmetrical wide beam
01662904	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SMB	54°	Nötr beyaz	NO	-	Evet	-	-	Symmetrical medium beam
01663004	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V AMB	100° x 30°	Sıcak beyaz	NO	-	Evet	-	-	Asymmetrical medium beam
01663104	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SWB	100°	Sıcak beyaz	NO	-	Evet	-	-	Symmetrical wide beam
01663204	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SWB	100°	Nötr beyaz	NO	-	Evet	-	-	Symmetrical wide beam

Tango G2 LED

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma		Işık kaynağı	Alev alma	Lamba	Değiştirilebilen ışık	Tertibat	Optik sistem türü
		armatürü ışık ışını	yayılması						
01663304	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V AMB	100° x 30°		Nötr beyaz	NO	-	Evet	-	Asymmetrical medium beam
01663404	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SMB	54°		Soğuk beyaz	NO	-	Evet	-	Symmetrical medium beam
01663504	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V AMB	100° x 30°		Soğuk beyaz	NO	-	Evet	-	Asymmetrical medium beam
01663604	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SMB	54°		Nötr beyaz	NO	-	Evet	-	Symmetrical medium beam
01663704	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SWB	100°		Soğuk beyaz	NO	-	Evet	-	Symmetrical wide beam
01663804	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SMB	54°		Sıcak beyaz	NO	-	Evet	-	Symmetrical medium beam
01663904	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SWB	100°		Soğuk beyaz	NO	-	Evet	-	Symmetrical wide beam
01664004	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SWB	100°		Sıcak beyaz	NO	-	Evet	-	Symmetrical wide beam
01664104	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V AMB	100° x 30°		Nötr beyaz	NO	-	Evet	-	Asymmetrical medium beam
01664204	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V AMB	100° x 30°		Sıcak beyaz	NO	-	Evet	-	Asymmetrical medium beam
01664304	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SMB	54°		Soğuk beyaz	NO	-	Evet	-	Symmetrical medium beam
32985700	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V AMB	100° x 30°		Soğuk beyaz	NO	-	Evet	-	Asymmetrical medium beam
01664504	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SWB	100°		Nötr beyaz	NO	-	Evet	-	Symmetrical wide beam
01664604	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SMB	54°		Nötr beyaz	NO	-	Evet	-	Symmetrical medium beam
01664704	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SMB	54°		Sıcak beyaz	NO	-	Evet	-	Symmetrical medium beam
01698105	BVP283 LED430/NW 335W AWB P7 GM	-		740 nötr beyaz	-	-	-	-	-

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki Renksel	
			Geriverim	Başlangıçtaki Işık akışı
01660504	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SWB	5700 K	70	10100 lm
01660704	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V AMB	5700 K	70	10100 lm
01660804	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SWB	5700 K	70	5000 lm
01660904	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V SMB	3000 K	70	10100 lm

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki Renksel	
			Geriverim	Başlangıçtaki Işık akışı
01661104	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V AMB	3000 K	70	10100 lm
01661204	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V SMB	4000 K	70	5000 lm
01661304	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V AMB	4000 K	70	5000 lm
01661404	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SMB	5700 K	70	5000 lm

Tango G2 LED

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki Renksel	Başlangıçtaki ışık akışı
			Geriverim İndeksi	
01661604	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V AMB	5700 K	70	5000 lm
01661704	BVP281 LED50/WW 40W 220-240V SMB	3000 K	70	5000 lm
01661804	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SMB	5700 K	70	10100 lm
01661904	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V AMB	4000 K	70	10100 lm
01662004	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V AMB	5700 K	70	15100 lm
01662104	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V AMB	3000 K	70	15100 lm
01662204	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V AMB	4000 K	70	15100 lm
01662304	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SWB	4000 K	70	10100 lm
01662404	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SMB	5700 K	70	15100 lm
01662504	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V SMB	3000 K	70	15100 lm
01662604	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SWB	5700 K	70	15100 lm
01662704	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SMB	4000 K	70	10100 lm
01662804	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SWB	4000 K	70	15100 lm
01662904	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SMB	4000 K	70	15100 lm
01663004	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V AMB	3000 K	70	20200 lm
01663104	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SWB	3000 K	70	20200 lm
01663204	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SWB	4000 K	70	20200 lm
01663304	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V AMB	4000 K	70	20200 lm

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki Renksel	Başlangıçtaki ışık akışı
			Geriverim İndeksi	
01663404	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SMB	5700 K	70	20200 lm
01663504	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V AMB	5700 K	70	20200 lm
01663604	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SMB	4000 K	70	20200 lm
01663704	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SWB	5700 K	70	20200 lm
01663804	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SMB	3000 K	70	25200 lm
01663904	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SWB	5700 K	70	25200 lm
01664004	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SWB	3000 K	70	25200 lm
01664104	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V AMB	4000 K	70	25200 lm
01664204	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V AMB	3000 K	70	25200 lm
01664304	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SMB	5700 K	70	25200 lm
32985700	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V AMB	5700 K	70	25200 lm
01664504	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SWB	4000 K	70	25200 lm
01664604	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SMB	4000 K	70	25200 lm
01664704	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SMB	3000 K	70	20200 lm
01698105	BVP283 LED430/NW 335W AWB P7 GM	4000 K	>70	43000 lm

Tango G2 LED

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Standart devirme açısı yandan giriş	Direk üstü standart eğim açısı
01660504	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SWB	-	-
01660704	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V AMB	-	-
01660804	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SWB	-	-
01660904	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V SMB	-	-
01661104	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V AMB	-	-
01661204	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V SMB	-	-
01661304	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V AMB	-	-
01661404	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SMB	-	-
01661604	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V AMB	-	-
01661704	BVP281 LED50/WW 40W 220-240V SMB	-	-
01661804	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SMB	-	-
01661904	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V AMB	-	-
01662004	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V AMB	-	-
01662104	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V AMB	-	-
01662204	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V AMB	-	-
01662304	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SWB	-	-
01662404	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SMB	-	-
01662504	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V SMB	-	-
01662604	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SWB	-	-
01662704	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SMB	-	-
01662804	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SWB	-	-
01662904	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SMB	-	-
01663004	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V AMB	-	-
01663104	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SWB	-	-
01663204	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SWB	-	-
01663304	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V AMB	-	-

Order Code	Full Product Name	Standart devirme açısı yandan giriş	Direk üstü standart eğim açısı
01663404	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SMB	-	-
01663504	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V AMB	-	-
01663604	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SMB	-	-
01663704	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SWB	-	-
01663804	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SMB	-	-
01663904	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SWB	-	-
01664004	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SWB	-	-
01664104	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V AMB	-	-
01664204	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V AMB	-	-
01664304	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SMB	-	-
32985700	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V AMB	-	-
01664504	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SWB	-	-
01664604	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SMB	-	-
01664704	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SMB	-	-
01698105	BVP283 LED430/NW 335W AWB P7 GM	-	-

