



Edullinen LED-ratkaisu

CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube InstantFit HF on edullinen lediratkaisu, joka sopii korvaamaan T8-loistelamput. Se tarjoaa luonnollisen valon, joka sopii yleisvalaistuskäyttöön sekä välitöntä energiansäästöä, joten se on ympäristöä säästävä ratkaisu.

Hyödyt

- Minimoi valaistuksen elinkaarikustannukset
- Halvin ja helpoin tapa ottaa uusin LED-valaistustekniikka käyttöön

Ominaisuudet

- Suuri energiatehokkuus
- Pitkä käyttöikä
- Helppo asentaa: voidaan asentaa suoraan T8-lamppujen tilalle elektronista liitäntälaitetta (HF) käyttäviin valaisimiin
- Perinteinen koko sopii nykyisiin valaisimiin
- Ei sisällä elohopeaa

Käyttökohteet


- Avoimet ja katetut pysäköintialueet
- Varastot ja teollisuuslaitokset
- Kyltit

CorePro LEDtube InstantFit HF

Versions



Mittapiirros



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm
CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm

CorePro LEDtube InstantFit HF

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiankulutus kWh/1000 h	12 kWh
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Käyttö ja sähkö tiedot

Jännite (nim.)	30-80 V
Teho (nimellinen) (nim.)	9 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s

Yleistä tietoa

Kanta	G13
Nimelliskäyttöikä (nim.)	30000 h
Nimellinen käyttöikä (h)	30000 h
Kytkenäjäjakso	50000X

Valon tekniset tiedot

Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta (nim.)	800 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	800 lm

Lämpötila

T-ympäristö (maks.)	45 °C
T-Ympäristö (min.)	-20 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	60 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C

Valon tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värikoodi	Vastaava väriämpötila (nim.)
65217600	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	840	4000 K
65219000	CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G	865	6500 K

