



La soluzione LED conveniente

CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube InstantFit HF è una soluzione LED conveniente adatta per la sostituzione delle lampade fluorescenti T8. Crea un effetto di illuminazione naturale per l'uso nelle applicazioni di illuminazione generale e offre risparmi energetici immediati: una soluzione che rispetta l'ambiente.

Vantaggi

- Riduzione al minimo dei costi complessivi di illuminazione
- L'aggiornamento più economico e semplice per passare alla tecnologia di illuminazione LED

Caratteristiche

- Elevata efficienza energetica
- Lunga durata
- Facilità di installazione
- aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade T8 esistenti su installazioni con reattore elettronico (HF)
- Formato tradizionale che si adatta agli apparecchi esistenti
- Assenza di mercurio

Applicazione


- Parcheggi all'aperto e al coperto
- Impianti industriali e magazzini
- Insegne

CorePro LEDtube InstantFit HF

Versions



Disegno tecnico



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm
CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm

CorePro LEDtube InstantFit HF

Approvazione e applicazione

Consumo energetico kWh/1000 h	12 kWh
Marchio di efficienza energetica (EEL)	A

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	No
------------	----

Funzionamento e parte elettrica

Tensione (Nom)	30-80 V
Potenza (Specificata) (Nom)	9 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s

Informazioni generali

Attacco	G13
Durata nominale (Nom)	30000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X

Dati tecnici di illuminazione

Indice di resa dei colori (Nom)	83
LLMF a fine durata nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso (Nom)	800 lm

Temperatura

Temp. ambiente (Max)	45 °C
Temp. ambiente (Min)	-20 °C
Temp. massima involucro (Nom)	60 °C
Temp. di stoccaggio (Max)	65 °C
Temp. di stoccaggio (Min)	-40 °C

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Temperatura di colore correlata (Nom)
65217600	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	840	4000 K
65219000	CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G	865	6500 K

