



Soluția LED accesibilă

CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube InstantFit HF este o soluție LED accesibilă potrivită pentru înlocuirea lămpilor fluorescente T8. Furnizează un efect de lumină naturală, care se utilizează în aplicații de iluminat general, precum și economii energetice instantanee – o soluție ecologică.

Beneficii

- Minimizează cheltuielile totale cu iluminatul
- Oferă cea mai ieftină și mai simplă modalitate de modernizare la tehnologia LED

Caracteristici


- Eficiență energetică mare
- Durată de viață mare
- Instalare ușoară; montare în locul lămpilor T8 existente, pe instalațiile cu balast electronic (HF)
- Factor de formă convențional care facilitează montarea în corpurile de iluminat existente
- Fără mercur

Cerere


- Spații de parcare și parcări auto acoperite
- Unități industriale și depozite
- Iluminat publicitar

CorePro LEDtube InstantFit HF

Versions



Cote



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm
CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm

CorePro LEDtube InstantFit HF

Approval and Application

Consum de energie kWh/1000 h	12 kWh
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Operating and Electrical

Tensiune (nom.)	30-80 V
Putere (Evaluată) (nom.)	9 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s

General Information

Baza elementului de fixare	G13
Durată de viață nominală (nom.)	30000 h
Durată de viață nominală (ore)	30000 h
Ciclu de comutare	50000X

Light Technical


Indice de redare a culorii (nom.)	83
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominală (nom.)	70 %
Flux luminos (nom.)	800 lm
Flux luminos (Evaluat) (nom.)	800 lm

Temperature

T-Ambient (max.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
Maximum T-case (nom.)	60 °C
T-Storage (max.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C

Light Technical

Order Code	Full Product Name	Cod culoare	Temperatură de culoare corelată (nom.)
65217600	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	840	4000 K
65219000	CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G	865	6500 K



CorePro LEDtube InstantFit HF

