



Cenovo dostupné riešenie LED

CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube InstantFit HF je cenovo dostupné riešenie LEDvhodné ako náhrada za žiarivky T8. Poskytuje efekt prirodzeného osvetlenia vhodný na aplikácie všeobecnéhoosvetlenia, ako aj okamžitú úsporu energie –riešenie šetrné k životnému prostrediu.

Výhody

- Minimalizuje celkové náklady na osvetlenie
- Poskytuje najlacnejší a najjednoduchší spôsob inovácie na technológiu diódového osvetlenia

Vlastnosti

- Vysoká energetická účinnosť
- Dlhá životnosť
- Jednoduchá inštalácia, náhrada za existujúce svetelné zdroje T8 v inštaláciách s elektronickým (VF) predradníkom
- Konvenčný tvar, ktorý sa hodí do existujúcich svietidiel
- Neobsahuje ortuť

Aplikácie


- Parkoviská a kryté parkoviská
- Priemyselné prevádzky a sklady
- Nápisy

CorePro LEDtube InstantFit HF

Versions



Rozmerový obrázok



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm
CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm

CorePro LEDtube InstantFit HF

Schválenie a použitie

Spotreba energie kWh/1 000 h 12 kWh

Označenie energetickej účinnosti (EEL) A

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Nie

Prevádzkové a elektrické

Napätie (nom.) 30-80 V

Výkon (menovitý) (nom.) 9 W

Čas spustenia (nom.) 0,5 s

Všeobecné informácie

Pätica G13

Nominálna životnosť (nom.) 30000 h

Menovitá životnosť (hodiny) 30000 h

Spínací cyklus 50 000X

Svetelné technické

Index podania farieb (nom.) 83

LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.) 70 %

Svetelný tok (nom.) 800 lm

Svetelný tok (menovitý) (nom.) 800 lm

Teplota

Teplota okolia (max.) 45 °C

Teplota okolia (min.) -20 °C

Maximálna teplota krytu (nom.) 60 °C

Skladovacia teplota (max.) 65 °C

Skladovacia teplota (min.) -40 °C

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Kód farby	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)
65217600	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	840	4000 K
65219000	CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G	865	6500 K

