



# Ευέλικτη και προσιτή εργαλειοθήκη καταστημάτων

## GreenSpace Accent Projector Gen1

Χάρη στη σειρά GreenSpace Accent, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και οι διαχειριστές κτιρίων μπορούν τώρα να κάνουν τη μετάβαση από CDM σε LED και να απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα της ποιότητας φωτός του Philips PerfectAccent, καθώς και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, όλα αυτά με μια λογική αρχική επένδυση. Ο κοινός προσαρμογέας 3C του συστήματος προβολής GreenSpace Accent και τα ειδικά πακέτα φωτεινής ισχύος κάνουν την εγκατάσταση γρήγορη και εύκολη. Για τα καταστήματα μόδας και τροφίμων, το σύστημα προβολής GreenSpace Accent διατίθεται με ειδικές αποχρώσεις φωτός και συνταγές LED, για να φωτίζονται με τον καλύτερο τρόπο τα ρούχα και τα νωπά τρόφιμα που προσφέρονται. Ρίξτε μια ματιά στις σελίδες του καταλόγου μόδας και τροφίμων μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat και Fresh Food Champagne.

### Οφέλη

- Καθαρή και στιβαρή σχεδίαση
- Πλήρης κάλυψη εφαρμογών καταστημάτων
- Ευελιξία φωτισμού που ξεπερνά το CDM

### Χαρακτηριστικά

- Διάταξη οδήγησης ενσωματωμένη σε συμπαγές περίβλημα
- Ποιότητα φωτός Philips PerfectAccent
- Συμπεριλαμβάνονται αποχρώσεις φωτός για μόδα και συνταγές LED για τρόφιμα
- Στηριγμένο σε ράγα φωτιστικό αντικατάστασης CDM

### Εφαρμογή

- Καταστήματα, ειδικότερα καταστήματα τροφίμων και μόδας

### Χαρακτηριστικά

GreenSpace Accent Projector Gen1

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος                                         | ST320T (έκδοση ράγας 3C)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Πηγή φωτός                                    | Μη αντικαταστάσιμη μονάδα LED                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ισχύς                                         | 14,4, 23 και 32,9 W σε χρώματα φωτός 830, 840 και 827 για LED17S, LED27S και LED39S                                                                                                                                                                                       |
| Γωνία δέσμης                                  | 10° (NB), 24° (MB), 36° (WB), 60° (VWB)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Φωτεινή ροή                                   | 1700 lm (για χρώμα φωτός 830, PW9)<br>2600 lm (χρώμα φωτός 827, PW9 και CRW)<br>3600 lm (χρώμα φωτός PW9)<br>1750 lm (για χρώμα φωτός CRW, CH)<br>1650, 3700 lm (για χρώμα φωτός 827)<br>2700, 3900 lm (για χρώμα φωτός 830)<br>1800, 2800, 4000 lm (για χρώμα φωτός 840) |
| Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος             | 2500 K (για Fresh Food Champagne CH)<br>2700, 3000 K (για 830, PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, Fresh Food Meat FMT)<br>4000 K                                                                                                                                           |
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης                   | >80 (για 3000, 4000 και 2700 K, Fresh Food Meat FMT)<br>>90 (για PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, Fresh Food Champagne CH)                                                                                                                                               |
| Τυπική απόκλιση αντιστοίχισης χρωμάτων (SDCM) | 3 (με ανοχή +/- 0,005 σε μέτρηση χρωματικού σημείου)                                                                                                                                                                                                                      |
| Διατήρηση φωτεινής ροής για μέση ωφέλιμη      | L80                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| διάρκειας ζωής* 50.000 ωρών                                                    |                                                                |
| Ποσοστό αστοχίας εξοπλισμού ελέγχου για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής 50.000 ωρών | 5%                                                             |
| Απόδοση θερμοκρασίας περιβάλλοντος Tα                                          | +25 °C                                                         |
| Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας                                                 | 10 έως +40 °C                                                  |
| Διάταξη οδήγησης                                                               | Ενσωματωμένη                                                   |
| Τροφοδοσία ρεύματος/ Μεταφορά δεδομένων                                        | Δεν ισχύει                                                     |
| Τάση δικτύου                                                                   | 220-240V / 50-60 Hz                                            |
| Ρύθμιση έντασης                                                                | Δεν διατίθεται                                                 |
| Υλικό                                                                          | Σωλήνας: αλουμινίου                                            |
|                                                                                | Στήριγμα: πολυαμίδιο                                           |
|                                                                                | Κάλυμμα οπτικού συστήματος: PMMA                               |
| Χρώμα                                                                          | Λευκό (WH, RAL9003), μαύρο (BK, RAL 9004), ασημί (SI, RAL9006) |
| Σύνδεση                                                                        | Προσαρμογέας ράγας 3C                                          |
| Εγκατάσταση                                                                    | Σε ράγα 3 κυκλωμάτων                                           |
|                                                                                | Δεν είναι δυνατό το πέρασμα καλωδίωσης                         |
| Εξαρτήματα                                                                     | Κυψελοειδής περσίδα (HC), μαύρη ή λευκή ποδιά (SK).            |
|                                                                                | Παραγγέλλεται ξεχωριστά ή απευθείας μαζί με το προϊόν.         |

Versions



© 2021 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.