Uma solução completa, flexível e acessível para o varejo

GreenSpace Accent Projector Gen1

Graças à família GreenSpace Accent, os varejistas e os operadores do edifício podem agora passar do CDM para o LED e usufruir dos benefícios da qualidade de iluminação Philips PerfectAccent, bem como econoias de energia significativas - tudo por um investimento inicial razoável. O adaptador 3C regular do Projetor GreenSpace Accent e os pacotes de lúmens específicos tornam a instalação do retrofit rápida e fácil.Para os varejistas de moda e alimentos, o Projetor GreenSpace Accent está disponível com variedades de LED para mostrar com a melhor iluminação, as cores das roupas e alimentos frescos que são oferecidos. Confira nossas páginas de catálogo de moda e alimentos para saber mais sobre CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat e Fresh Food Champagne.

Benefícios

- Design limpo e robusto
- Cobertura completa de aplicativos de varejo
- Flexibilidade de iluminação além do CDM

Características

- Driver integrado em um corpo compacto
- Luminária montada sobre trilhos retrofit CDM

Aplicação

- Varejos especializados em alimentos e lojas de roupas

Especificações

GreenSpace Accent Projector Gen1

Tipo	ST320T (versão com trilho 3C)
Fonte de luz	Módulo de LED não substituível
Potência	14,4W, 23W e 32,9 W em cores claras 830, 840 e 827 para LED17S, LED27S e LED39S
Ângulo do feixe	10º (NB), 24º (MB), 36° (WB), 60° (VWB)
Fluxo luminoso	1.700 lm (para cor clara 830, PW9)
	2.600 lm (cor clara 827, PW9 e CRW)
	3.600 lm (cor clara PW9)
	1.750 lm (para cor clara CRW, CH)
	1.650 lm e 3.700 lm (para cor clara 827)
	2.700 lm e 3.900 lm (para cor clara 830)
	1.800 lm, 2.800 lm, 4.000 lm (para cor clara 840)
Temperatura de cor correlacionada	2500K (para Fresh Food Champagne CH)
	2700K e 3000 K (para 830, PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, Fresh Food Meat FMT)
	4000K
Índice de restituição cromática	>80 (para 3000K 4000K e 2700K, Fresh Food Meat FMT)
	>90 (para PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, Fresh Food Champagne CH)
Correspondência de cor com desvio padrão (SDCM)	3 (com tolerância de +/- 0,005 em medição de ponto de cor)
Manutenção lumínica na vida útil média* de 50.000 h	L80

Taxa de falha do equipamento de controle na vida útil média de 50.000 h	5%
Temperatura ambiente de desempenho Tq	+25 ºC
Faixa de temperatura de operação	De 10ºC a +40ºC
Acionador	Interno
Fonte de alimentação/ dados	Não se aplica
Tensão da rede	220-240V / 50-60 Hz
Dimerização	Não disponível
Material	Tubo: alumínio
	Suporte: poliamida
	Lente: PMMA
Cor	Branco (WH, RAL9003), preto (BK, RAL 9004), prata (SI, RAL9006)
Conexão	Adaptador de trilho 3C
Instalação	Em trilho de três circuitos
	Cablagem passante não aplicável
Acessórios	Colmeia (HC), saia preta ou branca (SK).
	A ser encomendado separadamente ou diretamente com o produto.

Versions

GreenSpace Accent Projector ST320T luminaire

© 2020 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais são de propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietários.