



Uma solução de revenda flexible e económica

Projetor GreenSpace Accent Gen1

Graças à família GreenSpace Accent, os revendedores e os gestores de edifícios podem agora efetuar a mudança de CDM para LED e desfrutar das vantagens da qualidade da luz Philips PerfectAccent, bem como de uma poupança de energia significativa: tudo isto com um investimento inicial razoável. O adaptador 3C regular do projetor GreenSpace Accent e os pacotes lumínicos específicos tornam a instalação adaptável rápida e fácil. Para revendedores de vestuário e alimentação, o Projector GreenSpace Accent está disponível com toques de luz especiais e receitas LED para apresentar as roupas e os produtos alimentares frescos disponíveis sob a melhor luz. Consulte as páginas de Vestuário e Alimentação do nosso catálogo para saber mais sobre CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat e Fresh Food Champagne.

Benefícios

- · Design simples e robusto
- · Cobertura total de aplicações de revenda
- · Flexibilidade de iluminação além de CDM

Características

- · Controlador integrado num compartimento compacto
- \cdot Qualidade da luz Philips PerfectAccent
- · Toques de luz para moda e combinações LED para alimentos incluídos
- · Luminária de montagem em calha adaptável CDM

Aplicação

· Lojas de revenda, especialmente lojas de comércio alimentar e de vestuário

Especificações

| Tipo | ST320T (versão de calha 3C) | | |
|-------------------------|--|--|--|
| Fonte de luz | Módulo LED não substituível | | |
| Potência | 14,4, 23 e 32,9 W a cores de luz 830, 840 e 827 para LED17S, | | |
| | LED27S e LED39S | | |
| Ângulo do feixe | 10° (NB), 24° (MB), 36° (WB), 60° (VWB) | | |
| Fluxo luminoso | 1700 lm (para cor da luz 830, PW9) | | |
| | 2600 lm (cor da luz 827, PW9 e CRW) | | |
| | 3600 lm (cor da luz PW9) | | |
| | 1750 lm (para cor da luz CRW, CH) | | |
| | 1650, 3700 lm (para cor da luz 827) | | |
| | 2700, 3900 lm (para cor da luz 830) | | |
| | 1800, 2800, 4000 lm (para cor da luz 840) | | |
| Temperatura de cor | 2500 K (para Fresh Food Champagne CH) | | |
| correlacionada | 2700, 3000 K (para 830, PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, | | |
| | Fresh Food Meat FMT) | | |
| | 4000K | | |
| Índice de restituição | >80 (para 3000, 4000 e 2700 K, Fresh Food Meat FMT) | | |
| cromática | >90 (para PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, Fresh Food | | |
| | Champagne CH) | | |
| Correspondência de cor | 3 (com uma tolerância de +/- 0,005 na medição do ponto de | | |
| com desvio standard | cor) | | |
| (SDCM) | | | |
| Manutenção de lúmens | L80 | | |
| com vida útil média* de | | | |
| 50000 h | | | |
| Taxa de falhas do | 5% | | |
| mecanismo de controlo | | | |
| | | | |

| com vida útil média de | |
|------------------------|--|
| 50000 h | |
| Temperatura ambiente | +25°C |
| • | +25=C |
| de funcionamento Tq | |
| Intervalo da | de 10 a +40 °C |
| temperatura de | |
| funcionamento | |
| Controlador | Incorporado |
| Fonte de alimentação/ | Não aplicável |
| dados | |
| Tensão de rede | 220-240V/50-60Hz |
| Regulação | Não disponível |
| Material | Tubo: alumínio |
| | Suporte: poliamida |
| | Tampa ótica: PMMA |
| Cor | Branco (WH, RAL9003), preto BK, RAL 9004), prateado (SI, |
| | RAL9006) |
| Ligação | Adaptador de calhas 3C |
| Installation | Em calha de 3 circuitos |
| | Ligação de passagem não aplicável |
| Acessórios | Alveolar (HC), rebordo preto ou branco (SK). |
| | A ser encomendado em separado ou diretamente com o |
| | produto. |

Versions



2

Detalhes do produto



GreenSpace_Accent_Projector-ST320T_BK-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Projector-ST320T_BK-DP02.tif



GreenSpace_Accent_Projector-ST320T_BK-DP03.tif



GreenSpace_Accent_Projector-ST320T_BK-DP04.tif



GreenSpace_Accent_Projector-ST320T_BK-DP05.tif



GreenSpace_Accent_Projector-ST320T_BK-DP06.tif



 $\begin{aligned} & GreenSpace_Accent_Maxos_fusio \\ & n_ST320S_BK-DP01.tif \end{aligned}$



GreenSpace_Accent_Maxos_fusio n-ST320S_BK-DP02.tif

Detalhes do produto



GreenSpace_Accent_Maxos_fusio n-ST320S_BK-DP03.tif



 $\begin{aligned} & GreenSpace_Accent_Maxos_fusio \\ & n_BK-DP03.tif \end{aligned}$



 $\begin{aligned} & GreenSpace_Accent_Maxos_fusio \\ & n_BK-DP02.tif \end{aligned}$



 $\begin{aligned} & GreenSpace_Accent_Maxos_fusio \\ & n_BK-DP01.tif \end{aligned}$

| Intervalo de temperatura ambiente | +10 to +40°C |
|------------------------------------|-----------------|
| Adequado para uma comutação | Sim |
| aleatória | |
| Aprovação e aplicação | |
| Código de proteção mecânica contra | IK02 |
| impactos | |
| Código de proteção de entrada | IP20 |
| Controles e regulação | |
| Regulável | false |
| | |
| Dados elétricos e de funcionamen | to |
| Tensão de entrada | 220-240 V |
| Informações gerais | |
| Abertura de feixe da fonte de luz | 120 ° |
| Marca CE | CE |
| Classe de proteção IEC | Classe de |
| | segurança II |
| Driver incluído | true |
| Marca ENEC | ENEC |
| Marca de inflamabilidade | F |
| Teste de resistência do cabo | Temperatura 650 |
| | °C, duração 5 s |
| Fonte de luz substituível | false |
| Número de unidades de equipamento | 1 |
| Código da família de produtos | ST320T |
| December initial (company) | IEC) |
| Desempenho inicial (compatível co | om IEC) |

Condições de aplicação

| Order Code | Full Product Name | Nível de regulação máximo |
|------------|---------------------------------|---------------------------|
| 16659500 | ST320T LED27S/830 PSU MB SI | - |
| 16664900 | ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI | - |
| 16674800 | ST320T LED39S/830 PSU WB SI | - |
| 17186500 | ST320T LED27S/830 PSU WB SI MTS | - |
| 16669400 | ST320T LED39S/827 PSU WB WH | - |
| 16679300 | ST320T LED39S/840 PSU WB WH | - |

Informações gerais (1/2)

| | | | Tipo de | | |
|------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----------|
| | | | acessório de | Código da | Número de |
| | | | lente/difusor | família das | fontes de |
| Order Code | Full Product Name | Casquilho | ótico | lâmpadas | luz |
| 16659500 | ST320T LED27S/830 | - | PM | LED27 | 1 |
| | PSU MB SI | | | | |
| 16664900 | ST320T LED27S/ | - | PM | LED27 | 1 |
| | PW930 PSU MB SI | | | | |
| 16674800 | ST320T | - | PM | LED39 | 1 |
| | LED39S/830 PSU | | | | |
| | WB SI | | | | |

| | | | Tipo de | | |
|------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----------|
| | | | acessório de | Código da | Número de |
| | | | lente/difusor | família das | fontes de |
| Order Code | Full Product Name | Casquilho | ótico | lâmpadas | luz |
| 17186500 | ST320T LED27S/830 | - | - | - | - |
| | PSU WB SI MTS | | | | |
| 16669400 | ST320T LED39S/827 | - | PM | LED39 | 1 |
| | PSU WB WH | | | | |
| 16679300 | ST320T | - | PM | LED39 | 1 |
| | LED39S/840 PSU | | | | |
| | WB WH | | | | |

Informações gerais (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Tipo de ótica | Marca UL |
|------------|-------------------------------|---------------|----------|
| 16659500 | ST320T LED27S/830 PSU MB SI | MB | Não |
| 16664900 | ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI | MB | Não |
| 16674800 | ST320T LED39S/830 PSU WB SI | WB | Não |

| Order Code | Full Product Name | Tipo de ótica | Marca UL |
|------------|---------------------------------|---------------|----------|
| 17186500 | ST320T LED27S/830 PSU WB SI MTS | WB | - |
| 16669400 | ST320T LED39S/827 PSU WB WH | WB | Não |

| Order Code | Full Product Name | Tipo de ótica | Marca UL |
|------------|-----------------------------|---------------|----------|
| 16679300 | ST320T LED39S/840 PSU WB WH | WB | Não |

Desempenho inicial (compatível com IEC) (1/2)

| | | | Temperatura | Índice de | |
|----------|---------|---------------|----------------|-------------|-----------------------|
| | Full | | de cor | restituição | |
| Order | Product | Cromaticidade | correlacionada | • | Eficiência da |
| Code | Name | inicial | inicial | inicial | luminária LED inicial |
| 16659500 | ST320T | (0.43, 0.40) | 3000 K | ≥80 | 114,8936170212766 |
| | LED27S/ | SDCM<3 | | | lm/W |
| | 830 PSU | | | | |
| | MB SI | | | | |
| 16664900 | ST320T | (0.42, 0.39) | 3000 K | ≥90 | 105,88235294117646 |
| | LED27S/ | SDCM<3 | | | lm/W |
| | PW930 | | | | |
| | PSU MB | | | | |
| | SI | | | | |
| 16674800 | ST320T | (0.43, 0.40) | 3000 K | ≥80 | 123,80952380952381 |
| | LED39S/ | SDCM<3 | | | lm/W |
| | 830 PSU | | | | |
| | WB SI | | | | |

| | Full | | Temperatura de cor | Índice de restituição | |
|----------|---------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Order | Product | Cromaticidade | correlacionada | cromática | Eficiência da |
| Code | Name | inicial | inicial | inicial | luminária LED inicial |
| 17186500 | ST320T | (0.43, 0.40) | 3000 K | ≥80 | 114,8936170212766 |
| | LED27S/ | SDCM<3 | | | lm/W |
| | 830 PSU | | | | |
| | WB SI | | | | |
| | MTS | | | | |
| 16669400 | ST320T | (0.46, 0.41) | 2700 K | ≥80 | 119,04761904761905 |
| | LED39S/ | SDCM<3 | | | lm/W |
| | 827 PSU | | | | |
| | WB WH | | | | |
| 16679300 | ST320T | (0.38, 0.38) | 4000 K | ≥80 | 120,63492063492063 |
| | LED39S/ | SDCM<3 | | | lm/W |
| | 840 PSU | | | | |
| | WB WH | | | | |

Desempenho inicial (compatível com IEC) (2/2)

| | | Fluxo luminoso | Potência de |
|------------|----------------------------------|----------------|-----------------|
| Order Code | Full Product Name | inicial | entrada inicial |
| 16659500 | ST320T LED27S/830 PSU MB SI | 2700 lm | 23.5 W |
| 16664900 | ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI | 2700 lm | 25.5 W |
| 16674800 | ST320T LED39S/830 PSU WB SI | 3900 lm | 31.5 W |

| | | Fluxo luminoso | Potência de |
|------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
| Order Code | Full Product Name | inicial | entrada inicial |
| 17186500 | ST320T LED27S/830 PSU WB SI MTS | 2700 lm | 23.5 W |
| 16669400 | ST320T LED39S/827 PSU WB WH | 3750 lm | 31.5 W |
| 16679300 | ST320T LED39S/840 PSU WB WH | 3800 lm | 31.5 W |

Dados mecânicos e de revestimento

| Order Code | Full Product Name | Cor |
|------------|-------------------------------|-----|
| 16659500 | ST320T LED27S/830 PSU MB SI | SI |
| 16664900 | ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI | SI |
| 16674800 | ST320T LED39S/830 PSU WB SI | SI |

| Order Code | Full Product Name | Cor |
|------------|---------------------------------|-----|
| 17186500 | ST320T LED27S/830 PSU WB SI MTS | SI |
| 16669400 | ST320T LED39S/827 PSU WB WH | WH |
| 16679300 | ST320T LED39S/840 PSU WB WH | WH |



© 2021 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.