

# Mini 300 LED gen2 - Gestione dell'illuminazione e dei consumi tramite una app

## Mini 300 LED gen2

Con i margini operativi sottoposti a pressioni sempre maggiori, le aziende hanno la necessità di risparmiare energia. I prodotti a LED come gli apparecchi per illuminazione Mini 300 LED gen2 sono la soluzione perfetta a questo problema.Progettati per le pensiline dei distributori di benzina e per le applicazioni con ridotte altezze di montaggio, questi apparecchi ultra efficienti per sostituzione diretta (retrofit) offrono un'eccezionale qualità della luce, efficace gestione termica e durata particolarmente lunga. La riduzione dei costi di manutenzione e sostituzione e di quelli energetici si traduce in un periodo di ammortamento inferiore, facendo di Mini 300 LED gen2 un chiaro esempio di come le aziende possono risparmiare denaro optando per prodotti maggiormente eco-compatibili. Un rilevatore di movimento, abbinato a un sensore luce, rende possibili ulteriori risparmi energetici.La nostra app Mini 300 LED gen2 offre agli utenti un livello di controllo semplicemente impossibile con altri apparecchi per illuminazione, consentendo ad esempio di leggere informazioni sullo stato e gestire l'illuminazione in loco tramite laptop o Smartphone via Bluetooth.

### Vantaggi

- Pianificatore integrato nell'apparecchio per illuminazione
- Possibilità di leggere informazioni sullo stato in loco
- Possibilità di ottenere ulteriori risparmi energetici grazie a un sensore luce e a un rilevatore di movimento

# Mini 300 LED gen2

## Caratteristiche

- Gestione wireless per la versione con MDU e DLS via Bluetooth da Smartphone o laptop
- LEDGINE altamente efficiente, aggiornabile e di lunga durata
- Facilità di installazione, anche come aggiornamento diretto (retrofit) nelle installazioni esistenti
- Controlli integrati opzionali per il massimo risparmio energetico

## Applicazione

- Distributori di benzina/stazioni di servizio
- Illuminazione a proiezione
- Magazzini, negozi per il fai-da-te, stabilimenti di produzione

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **Tipo** | BBP400 (versione a incasso) |
| | BVS400 (versione proiettore) |
| | BCS400 (versione per montaggio su superficie) |
| **Sorgente luminosa** | Modulo LED integrale |
| **Potenza (+/-10%)** | Da 39 a 127 W, a seconda della configurazione |
| **Flusso luminoso** | Da 4122-13.354 lm, a seconda della configurazione |
| **Efficacia apparecchio** | Da 109-122 lm/W, a seconda della configurazione |
| **Temperatura del colore correlata** | 5700 K |
| **Indice di resa dei colori** | 68 |
| **Mantenimento flusso luminoso - L80F10** | 62.000 ore a 25ºC |

| | |
|---|---|
| **Frequenza di guasto driver** | 0,05% per 5000 ore |
| **Temperatura operativa** | Da -30 a +40ºC |
| **Driver** | Integrati |
| **Alimentazione/dati** | PSU, PSR o PSD |
| **Tensione di rete** | 110-240 V / 50-60 Hz |
| **Corrente di spunto** | 108 A a 140 µs |
| **Regolazione del flusso** | 1-10 V o Dali |
| **Ingresso sistema di controllo** | 1 - 16 V |

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **Ottica** | Fascio medio simmetrico (PRM) |
| | Fascio largo simmetrico (PRW) |
| | Fascio extra-largo simmetrico (S) |
| | Fascio medio asimmetrico (PAM) |
| | Fascio largo asimmetrico (A) |
| | Distribuzione road medium (DM) |
| **Copertura ottica** | Vetro piatto |
| **Materiale** | Corpo: alluminio pressofuso ad alta pressione |
| | Copertura: vetro, temperato termicamente |
| **Colore** | Bianco (RAL 9010), argento ( RAL 9006), grigio (10714) o nero (RAL9005) |
| | Altri colori RAL o AKZO disponibili su richiesta |
| **Collegamento** | Dispositivo di connessione con morsetti a tenuta stagna |

| | |
|---|---|
| **Installazione** | BBP400 Montaggio a soffitto a incasso |
| | - Telaio di montaggio a incasso fornito nella stessa confezione con l'apparecchio per illuminazione, se selezionato |
| | - Set di sospensione fornito nella stessa confezione con l'apparecchio per illuminazione, se selezionato |
| | - Connessione elettrica tramite cavo precablato e blocco terminale spina e attacco forniti con l'apparecchio per illuminazione |
| | BCS400 versione per montaggio su superficie |
| | - Telaio di montaggio su superficie fornito con l'apparecchio per illuminazione |
| | - Set di sospensione fornito nella stessa confezione con l'apparecchio per illuminazione, se selezionato |
| | BVS400 versione proiettore |
| | - Maniglia integrata |
| | - Connessione elettrica tramite cavo precablato e blocco terminale spina e attacco forniti con l'apparecchio per illuminazione |

# Mini 300 LED gen2

## Versions








## Dati del prodotto















# Mini 300 LED gen2

## Dati del prodotto














## Condizioni di applicazione

| | |
|---|---|
| **Temperatura ambiente media** | 25 °C |

## Approvazione e applicazione

| | |
|---|---|
| **Codice protezione impatti meccanici** | IK08 |
| **Protezione da sovratensione (comune/ differenziale)** | Philips standard surge protection level kV |

## Informazioni generali

| | |
|---|---|
| **Marchio CE** | CE mark |
| **Rivestimento** | - |
| **Tipo copertura ottica/lenti** | FG |
| **Driver incluso** | Si |
| **Marchio ENEC** | ENEC mark |
| **Marchio di infiammabilità** | NO |
| **Test filo incandescente** | Temperatura 960 °C, durata 5 s |
| **Sorgente luminosa sostituibile** | Si |
| **Unità Master-slave** | No |
| **Versione lampada** | 3S |
| **Numero di unità elettriche** | 1 unit |
| **Marchio UL** | No |

## Rendimento iniziale (conformità IEC)

| | |
|---|---|
| **Indice Indice di resa dei colori** | ≥70 |

## Dati tecnici di illuminazione

| | |
|---|---|
| **Angolo di inclinazione standard ingresso laterale** | 0° |
| **Angolo standard di inclinazione testa palo** | 0° |
| **Tasso di emissione luminosa verso l'alto** | 0 |

## Rendimento nel tempo (conformità IEC)

| | |
|---|---|
| **Frequenza di guasto driver a 5000 h** | 0.1 % |

## Condizioni di applicazione

| Order Code | Full Product Name | Livello regolazione massimo |
|---|---|---|
| 87814800 | BVS400 ECO142-3S/740 I A WH | - |
| 90918700 | BVS400 GRN59-3S/740 II DM SI | - |
| 89051500 | BBP400 ECO151-3S/757 I PAM WH MDU PH CFR | 10% |
| 90657500 | BBP400 ECO151-3S/757 I PAM WH MDU CFRM-2 | 10% |
| 06741200 | BBP400 ECO151-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | - |
| 06742900 | BBP400 ECO136-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | - |
| 06743600 | BBP400 ECO121-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | - |
| 06744300 | BBP400 ECO106-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | - |
| 06745000 | BBP400 ECO151-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | - |
| 06747400 | BBP400 ECO121-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | - |
| 06748100 | BBP400 ECO106-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | - |
| 06749800 | BBP400 ECO151-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | - |
| 06750400 | BBP400 ECO136-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | - |
| 06751100 | BBP400 ECO121-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | - |
| 06752800 | BBP400 ECO106-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | - |
| 07406900 | BBP400 GRN52-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | - |
| 07407600 | BBP400 GRN52-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | - |
| 89100000 | BCS400 GRN78-3S/740 I PRW WH | - |
| 90935400 | BCS400 ECO113-3S/740 I PRM WH | - |
| 06805100 | BCS400 ECO151-3S/757 I PRM WH | - |
| 06806800 | BCS400 ECO136-3S/757 I PRM WH | - |
| 06807500 | BCS400 ECO121-3S/757 I PRM WH | - |
| 06808200 | BCS400 ECO106-3S/757 I PRM WH | - |
| 06809900 | BCS400 ECO151-3S/757 I PRW WH | - |
| 06810500 | BCS400 ECO136-3S/757 I PRW WH | - |
| 06811200 | BCS400 ECO121-3S/757 I PRW WH | - |
| 06812900 | BCS400 ECO106-3S/757 I PRW WH | - |
| 06813600 | BCS400 ECO151-3S/757 I PAM WH | - |
| 06815000 | BCS400 ECO121-3S/757 I PAM WH | - |
| 06816700 | BCS400 ECO106-3S/757 I PAM WH | - |
| 06817400 | BCS400 ECO151-3S/757 I A WH | - |
| 06819800 | BCS400 ECO121-3S/757 I A WH | - |
| 06822800 | BCS400 ECO136-3S/757 I PRM WH MDU | 10% |
| 06824200 | BCS400 ECO106-3S/757 I PRM WH MDU | 10% |
| 06825900 | BCS400 ECO151-3S/757 I PRW WH MDU | 10% |
| 06838900 | BCS400 GRN83-3S/757 I PRM WH | - |
| 06842600 | BCS400 GRN83-3S/757 I PRW WH | - |
| 06844000 | BCS400 GRN62-3S/757 I PRW WH | - |
| 06852500 | BCS400 GRN62-3S/757 I A WH | - |
| 06853200 | BCS400 GRN94-3S/757 I PRM WH MDU | 10% |
| 06856300 | BCS400 GRN62-3S/757 I PRM WH MDU | 10% |
| 06864800 | BCS400 GRN62-3S/757 I PAM WH MDU | 10% |
| 07398700 | BCS400 ECO75-3S/757 I PRM WH | - |
| 07399400 | BCS400 ECO75-3S/757 I PRW WH | - |
| 07401400 | BCS400 ECO75-3S/757 I A WH | - |
| 07417500 | BCS400 GRN52-3S/757 I A WH | - |
| 06722100 | BBP400 ECO75-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | - |
| 06728300 | BBP400 ECO75-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | - |
| 06734400 | BBP400 ECO75-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | - |
| 06753500 | BBP400 ECO151-3S/757 I A WH CFRM-1 | - |
| 06754200 | BBP400 ECO136-3S/757 I A WH CFRM-1 | - |

| Order Code | Full Product Name | Livello regolazione massimo |
|---|---|---|
| 06756600 | BBP400 ECO106-3S/757 I A WH CFRM-1 | - |
| 06757300 | BBP400 ECO151-3S/757 I PRM WH MDU CFRM-1 | 10% |
| 06758000 | BBP400 ECO136-3S/757 I PRM WH MDU CFRM-1 | 10% |
| 06759700 | BBP400 ECO121-3S/757 I PRM WH MDU CFRM-1 | 10% |
| 06760300 | BBP400 ECO106-3S/757 I PRM WH MDU CFRM-1 | 10% |
| 06761000 | BBP400 ECO151-3S/757 I PRW WH MDU CFRM-1 | 10% |
| 06763400 | BBP400 ECO121-3S/757 I PRW WH MDU CFRM-1 | 10% |
| 06764100 | BBP400 ECO106-3S/757 I PRW WH MDU CFRM-1 | 10% |
| 06765800 | BBP400 ECO151-3S/757 I PAM WH MDU CFRM-1 | 10% |
| 06769600 | BBP400 ECO151-3S/757 I A WH MDU CFRM-1 | 10% |
| 06770200 | BBP400 ECO136-3S/757 I A WH MDU CFRM-1 | 10% |
| 06772600 | BBP400 ECO106-3S/757 I A WH MDU CFRM-1 | 10% |
| 06779500 | BBP400 GRN73-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | - |
| 06780100 | BBP400 GRN62-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | - |
| 06781800 | BBP400 GRN94-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | - |

## Controlli e regolazione del flusso

| Order Code | Full Product Name | Regolabile |
|---|---|---|
| 87814800 | BVS400 ECO142-3S/740 I A WH | No |
| 90918700 | BVS400 GRN59-3S/740 II DM SI | No |
| 89051500 | BBP400 ECO151-3S/757 I PAM WH MDU PH CFR | Si |
| 90657500 | BBP400 ECO151-3S/757 I PAM WH MDU CFRM-2 | Si |
| 06741200 | BBP400 ECO151-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | No |
| 06742900 | BBP400 ECO136-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | No |
| 06743600 | BBP400 ECO121-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | No |
| 06744300 | BBP400 ECO106-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | No |
| 06745000 | BBP400 ECO151-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | No |
| 06747400 | BBP400 ECO121-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | No |
| 06748100 | BBP400 ECO106-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | No |
| 06749800 | BBP400 ECO151-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | No |
| 06750400 | BBP400 ECO136-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | No |
| 06751100 | BBP400 ECO121-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | No |
| 06752800 | BBP400 ECO106-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | No |
| 07406900 | BBP400 GRN52-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | No |
| 07407600 | BBP400 GRN52-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | No |
| 89100000 | BCS400 GRN78-3S/740 I PRW WH | No |
| 90935400 | BCS400 ECO113-3S/740 I PRM WH | No |
| 06805100 | BCS400 ECO151-3S/757 I PRM WH | No |
| 06806800 | BCS400 ECO136-3S/757 I PRM WH | No |
| 06807500 | BCS400 ECO121-3S/757 I PRM WH | No |
| 06808200 | BCS400 ECO106-3S/757 I PRM WH | No |
| 06809900 | BCS400 ECO151-3S/757 I PRW WH | No |
| 06810500 | BCS400 ECO136-3S/757 I PRW WH | No |
| 06811200 | BCS400 ECO121-3S/757 I PRW WH | No |
| 06812900 | BCS400 ECO106-3S/757 I PRW WH | No |
| 06813600 | BCS400 ECO151-3S/757 I PAM WH | No |
| 06815000 | BCS400 ECO121-3S/757 I PAM WH | No |
| 06816700 | BCS400 ECO106-3S/757 I PAM WH | No |
| 06817400 | BCS400 ECO151-3S/757 I A WH | No |
| 06819800 | BCS400 ECO121-3S/757 I A WH | No |
| 06822800 | BCS400 ECO136-3S/757 I PRM WH MDU | Si |

| Order Code | Full Product Name | Regolabile |
|---|---|---|
| 06824200 | BCS400 ECO106-3S/757 I PRM WH MDU | Si |
| 06825900 | BCS400 ECO151-3S/757 I PRW WH MDU | Si |
| 06838900 | BCS400 GRN83-3S/757 I PRM WH | No |
| 06842600 | BCS400 GRN83-3S/757 I PRW WH | No |
| 06844000 | BCS400 GRN62-3S/757 I PRW WH | No |
| 06852500 | BCS400 GRN62-3S/757 I A WH | No |
| 06853200 | BCS400 GRN94-3S/757 I PRM WH MDU | Si |
| 06856300 | BCS400 GRN62-3S/757 I PRM WH MDU | Si |
| 06864800 | BCS400 GRN62-3S/757 I PAM WH MDU | Si |
| 07398700 | BCS400 ECO75-3S/757 I PRM WH | No |
| 07399400 | BCS400 ECO75-3S/757 I PRW WH | No |
| 07401400 | BCS400 ECO75-3S/757 I A WH | No |
| 07417500 | BCS400 GRN52-3S/757 I A WH | No |
| 06722100 | BBP400 ECO75-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | No |
| 06728300 | BBP400 ECO75-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | No |
| 06734400 | BBP400 ECO75-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | No |
| 06753500 | BBP400 ECO151-3S/757 I A WH CFRM-1 | No |
| 06754200 | BBP400 ECO136-3S/757 I A WH CFRM-1 | No |
| 06756600 | BBP400 ECO106-3S/757 I A WH CFRM-1 | No |
| 06757300 | BBP400 ECO151-3S/757 I PRM WH MDU CFRM-1 | Si |
| 06758000 | BBP400 ECO136-3S/757 I PRM WH MDU CFRM-1 | Si |
| 06759700 | BBP400 ECO121-3S/757 I PRM WH MDU CFRM-1 | Si |
| 06760300 | BBP400 ECO106-3S/757 I PRM WH MDU CFRM-1 | Si |
| 06761000 | BBP400 ECO151-3S/757 I PRW WH MDU CFRM-1 | Si |
| 06763400 | BBP400 ECO121-3S/757 I PRW WH MDU CFRM-1 | Si |
| 06764100 | BBP400 ECO106-3S/757 I PRW WH MDU CFRM-1 | Si |
| 06765800 | BBP400 ECO151-3S/757 I PAM WH MDU CFRM-1 | Si |
| 06769600 | BBP400 ECO151-3S/757 I A WH MDU CFRM-1 | Si |
| 06770200 | BBP400 ECO136-3S/757 I A WH MDU CFRM-1 | Si |
| 06772600 | BBP400 ECO106-3S/757 I A WH MDU CFRM-1 | Si |
| 06779500 | BBP400 GRN73-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | No |
| 06780100 | BBP400 GRN62-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | No |
| 06781800 | BBP400 GRN94-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | No |

## Informazioni generali (1/2)

| Order Code | Full Product Name | Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | Colore sorgente luminosa | Codice famiglia lampada | Numero di sorgenti luminose |
|---|---|---|---|---|---|
| 87814800 | BVS400 ECO142-3S/740 I A WH | 140° x 70° | 740 bianco neutro | ECO142 | 56 |
| 90918700 | BVS400 GRN59-3S/740 II DM SI | 140° x 70° | 740 bianco neutro | GRN59 | 48 |
| 89051500 | BBP400 ECO151-3S/757 I PAM WH MDU PH CFR | 104° x 98° | 757 bianco freddo | ECO151 | 60 |
| 90657500 | BBP400 ECO151-3S/757 I PAM WH MDU CFRM-2 | 104° x 98° | 757 bianco freddo | ECO151 | 60 |
| 06741200 | BBP400 ECO151-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | 114° | 757 bianco freddo | ECO151 | 60 |
| 06742900 | BBP400 ECO136-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | 114° | 757 bianco freddo | ECO136 | 56 |
| 06743600 | BBP400 ECO121-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | 114° | 757 bianco freddo | ECO121 | 48 |
| 06744300 | BBP400 ECO106-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | 114° | 757 bianco freddo | ECO106 | 44 |
| 06745000 | BBP400 ECO151-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | 135° | 757 bianco freddo | ECO151 | 60 |
| 06747400 | BBP400 ECO121-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | 135° | 757 bianco freddo | ECO121 | 48 |
| 06748100 | BBP400 ECO106-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | 135° | 757 bianco freddo | ECO106 | 44 |
| 06749800 | BBP400 ECO151-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | 104° x 98° | 757 bianco freddo | ECO151 | 60 |
| 06750400 | BBP400 ECO136-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | 104° x 98° | 757 bianco freddo | ECO136 | 56 |
| 06751100 | BBP400 ECO121-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | 104° x 98° | 757 bianco freddo | ECO121 | 48 |
| 06752800 | BBP400 ECO106-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | 104° x 98° | 757 bianco freddo | ECO106 | 44 |
| 07406900 | BBP400 GRN52-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | 114° | 757 bianco freddo | GRN52 | 32 |
| 07407600 | BBP400 GRN52-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | 135° | 757 bianco freddo | GRN52 | 32 |
| 89100000 | BCS400 GRN78-3S/740 I PRW WH | 135° | 740 bianco neutro | GRN78 | 48 |
| 90935400 | BCS400 ECO113-3S/740 I PRM WH | 114° | 740 bianco neutro | ECO113 | 48 |
| 06805100 | BCS400 ECO151-3S/757 I PRM WH | 114° | 757 bianco freddo | ECO151 | 60 |
| 06806800 | BCS400 ECO136-3S/757 I PRM WH | 114° | 757 bianco freddo | ECO136 | 56 |
| 06807500 | BCS400 ECO121-3S/757 I PRM WH | 114° | 757 bianco freddo | ECO121 | 48 |
| 06808200 | BCS400 ECO106-3S/757 I PRM WH | 114° | 757 bianco freddo | ECO106 | 44 |
| 06809900 | BCS400 ECO151-3S/757 I PRW WH | 135° | 757 bianco freddo | ECO151 | 60 |
| 06810500 | BCS400 ECO136-3S/757 I PRW WH | 135° | 757 bianco freddo | ECO136 | 56 |
| 06811200 | BCS400 ECO121-3S/757 I PRW WH | 135° | 757 bianco freddo | ECO121 | 48 |
| 06812900 | BCS400 ECO106-3S/757 I PRW WH | 135° | 757 bianco freddo | ECO106 | 44 |
| 06813600 | BCS400 ECO151-3S/757 I PAM WH | 104° x 98° | 757 bianco freddo | ECO151 | 60 |
| 06815000 | BCS400 ECO121-3S/757 I PAM WH | 104° x 98° | 757 bianco freddo | ECO121 | 48 |
| 06816700 | BCS400 ECO106-3S/757 I PAM WH | 104° x 98° | 757 bianco freddo | ECO106 | 44 |
| 06817400 | BCS400 ECO151-3S/757 I A WH | 140° x 70° | 757 bianco freddo | ECO151 | 60 |

# Mini 300 LED gen2

| Order Code | Full Product Name | Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | Colore sorgente luminosa | Codice famiglia lampada | Numero di sorgenti luminose |
|---|---|---|---|---|---|
| 06819800 | BCS400 ECO121-3S/757 I A WH | 140° x 70° | 757 bianco freddo | ECO121 | 48 |
| 06822800 | BCS400 ECO136-3S/757 I PRM WH MDU | 114° | 757 bianco freddo | ECO136 | 56 |
| 06824200 | BCS400 ECO106-3S/757 I PRM WH MDU | 114° | 757 bianco freddo | ECO106 | 44 |
| 06825900 | BCS400 ECO151-3S/757 I PRW WH MDU | 135° | 757 bianco freddo | ECO151 | 60 |
| 06838900 | BCS400 GRN83-3S/757 I PRM WH | 114° | 757 bianco freddo | GRN83 | 48 |
| 06842600 | BCS400 GRN83-3S/757 I PRW WH | 135° | 757 bianco freddo | GRN83 | 48 |
| 06844000 | BCS400 GRN62-3S/757 I PRW WH | 135° | 757 bianco freddo | GRN62 | 48 |
| 06852500 | BCS400 GRN62-3S/757 I A WH | 140° x 70° | 757 bianco freddo | GRN62 | 48 |
| 06853200 | BCS400 GRN94-3S/757 I PRM WH MDU | 114° | 757 bianco freddo | GRN94 | 64 |
| 06856300 | BCS400 GRN62-3S/757 I PRM WH MDU | 114° | 757 bianco freddo | GRN62 | 48 |
| 06864800 | BCS400 GRN62-3S/757 I PAM WH MDU | 104° x 98° | 757 bianco freddo | GRN62 | 48 |
| 07398700 | BCS400 ECO75-3S/757 I PRM WH | 114° | 757 bianco freddo | ECO75 | 32 |
| 07399400 | BCS400 ECO75-3S/757 I PRW WH | 135° | 757 bianco freddo | ECO75 | 32 |
| 07401400 | BCS400 ECO75-3S/757 I A WH | 140° x 70° | 757 bianco freddo | ECO75 | 32 |
| 07417500 | BCS400 GRN52-3S/757 I A WH | 140° x 70° | 757 bianco freddo | GRN52 | 32 |
| 06722100 | BBP400 ECO75-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | 114° | 757 bianco freddo | ECO75 | 32 |
| 06728300 | BBP400 ECO75-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | 135° | 757 bianco freddo | ECO75 | 32 |
| 06734400 | BBP400 ECO75-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | 104° x 98° | 757 bianco freddo | ECO75 | 32 |
| 06753500 | BBP400 ECO151-3S/757 I A WH CFRM-1 | 140° x 70° | 757 bianco freddo | ECO151 | 60 |
| 06754200 | BBP400 ECO136-3S/757 I A WH CFRM-1 | 140° x 70° | 757 bianco freddo | ECO136 | 56 |
| 06756600 | BBP400 ECO106-3S/757 I A WH CFRM-1 | 140° x 70° | 757 bianco freddo | ECO106 | 44 |
| 06757300 | BBP400 ECO151-3S/757 I PRM WH MDU CFRM-1 | 114° | 757 bianco freddo | ECO151 | 60 |
| 06758000 | BBP400 ECO136-3S/757 I PRM WH MDU CFRM-1 | 114° | 757 bianco freddo | ECO136 | 56 |
| 06759700 | BBP400 ECO121-3S/757 I PRM WH MDU CFRM-1 | 114° | 757 bianco freddo | ECO121 | 48 |
| 06760300 | BBP400 ECO106-3S/757 I PRM WH MDU CFRM-1 | 114° | 757 bianco freddo | ECO106 | 44 |
| 06761000 | BBP400 ECO151-3S/757 I PRW WH MDU CFRM-1 | 135° | 757 bianco freddo | ECO151 | 60 |
| 06763400 | BBP400 ECO121-3S/757 I PRW WH MDU CFRM-1 | 135° | 757 bianco freddo | ECO121 | 48 |
| 06764100 | BBP400 ECO106-3S/757 I PRW WH MDU CFRM-1 | 135° | 757 bianco freddo | ECO106 | 44 |
| 06765800 | BBP400 ECO151-3S/757 I PAM WH MDU CFRM-1 | 104° x 98° | 757 bianco freddo | ECO151 | 60 |
| 06769600 | BBP400 ECO151-3S/757 I A WH MDU CFRM-1 | 140° x 70° | 757 bianco freddo | ECO151 | 60 |

| Order Code | Full Product Name | Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | Colore sorgente luminosa | Codice famiglia lampada | Numero di sorgenti luminose |
|---|---|---|---|---|---|
| 06770200 | BBP400 ECO136-3S/757 I A WH MDU CFRM-1 | 140° x 70° | 757 bianco freddo | ECO136 | 56 |
| 06772600 | BBP400 ECO106-3S/757 I A WH MDU CFRM-1 | 140° x 70° | 757 bianco freddo | ECO106 | 44 |
| 06779500 | BBP400 GRN73-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | 135° | 757 bianco freddo | GRN73 | 48 |
| 06780100 | BBP400 GRN62-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | 135° | 757 bianco freddo | GRN62 | 48 |
| 06781800 | BBP400 GRN94-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | 104° x 98° | 757 bianco freddo | GRN94 | 64 |

## Informazioni generali (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Tipo di ottica | Codice famiglia prodotto | Colore RAL standard |
|---|---|---|---|---|
| 87814800 | BVS400 ECO142-3S/740 I A WH | Asymmetrical | BVS400 | Pure white |
| 90918700 | BVS400 GRN59-3S/740 II DM SI | Distribution medium | BVS400 | White aluminum |
| 89051500 | BBP400 ECO151-3S/757 I PAM WH MDU PH CFR | Petrol asymmetric medium | BBP400 | Pure white |
| 90657500 | BBP400 ECO151-3S/757 I PAM WH MDU CFRM-2 | Petrol asymmetric medium | BBP400 | Pure white |
| 06741200 | BBP400 ECO151-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | Petrol rotational symmetric medium | BBP400 | Pure white |
| 06742900 | BBP400 ECO136-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | Petrol rotational symmetric medium | BBP400 | Pure white |
| 06743600 | BBP400 ECO121-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | Petrol rotational symmetric medium | BBP400 | Pure white |
| 06744300 | BBP400 ECO106-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | Petrol rotational symmetric medium | BBP400 | Pure white |
| 06745000 | BBP400 ECO151-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | Petrol rotational symmetric wide | BBP400 | Pure white |
| 06747400 | BBP400 ECO121-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | Petrol rotational symmetric wide | BBP400 | Pure white |
| 06748100 | BBP400 ECO106-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | Petrol rotational symmetric wide | BBP400 | Pure white |
| 06749800 | BBP400 ECO151-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | Petrol asymmetric medium | BBP400 | Pure white |
| 06750400 | BBP400 ECO136-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | Petrol asymmetric medium | BBP400 | Pure white |
| 06751100 | BBP400 ECO121-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | Petrol asymmetric medium | BBP400 | Pure white |
| 06752800 | BBP400 ECO106-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | Petrol asymmetric medium | BBP400 | Pure white |
| 07406900 | BBP400 GRN52-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | Petrol rotational symmetric medium | BBP400 | Pure white |
| 07407600 | BBP400 GRN52-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | Petrol rotational symmetric wide | BBP400 | Pure white |
| 89100000 | BCS400 GRN78-3S/740 I PRW WH | Petrol rotational symmetric wide | BCS400 | Pure white |
| 90935400 | BCS400 ECO113-3S/740 I PRM WH | Petrol rotational symmetric medium | BCS400 | Pure white |
| 06805100 | BCS400 ECO151-3S/757 I PRM WH | Petrol rotational symmetric medium | BCS400 | Pure white |
| 06806800 | BCS400 ECO136-3S/757 I PRM WH | Petrol rotational symmetric medium | BCS400 | Pure white |
| 06807500 | BCS400 ECO121-3S/757 I PRM WH | Petrol rotational symmetric medium | BCS400 | Pure white |
| 06808200 | BCS400 ECO106-3S/757 I PRM WH | Petrol rotational symmetric medium | BCS400 | Pure white |
| 06809900 | BCS400 ECO151-3S/757 I PRW WH | Petrol rotational symmetric wide | BCS400 | Pure white |
| 06810500 | BCS400 ECO136-3S/757 I PRW WH | Petrol rotational symmetric wide | BCS400 | Pure white |
| 06811200 | BCS400 ECO121-3S/757 I PRW WH | Petrol rotational symmetric wide | BCS400 | Pure white |
| 06812900 | BCS400 ECO106-3S/757 I PRW WH | Petrol rotational symmetric wide | BCS400 | Pure white |
| 06813600 | BCS400 ECO151-3S/757 I PAM WH | Petrol asymmetric medium | BCS400 | Pure white |
| 06815000 | BCS400 ECO121-3S/757 I PAM WH | Petrol asymmetric medium | BCS400 | Pure white |
| 06816700 | BCS400 ECO106-3S/757 I PAM WH | Petrol asymmetric medium | BCS400 | Pure white |
| 06817400 | BCS400 ECO151-3S/757 I A WH | Asymmetrical | BCS400 | Pure white |
| 06819800 | BCS400 ECO121-3S/757 I A WH | Asymmetrical | BCS400 | Pure white |
| 06822800 | BCS400 ECO136-3S/757 I PRM WH MDU | Petrol rotational symmetric medium | BCS400 | Pure white |
| 06824200 | BCS400 ECO106-3S/757 I PRM WH MDU | Petrol rotational symmetric medium | BCS400 | Pure white |

| Order Code | Full Product Name | Tipo di ottica | Codice famiglia prodotto | Colore RAL standard |
|---|---|---|---|---|
| 06825900 | BCS400 ECO151-3S/757 I PRW WH MDU | Petrol rotational symmetric wide | BCS400 | Pure white |
| 06838900 | BCS400 GRN83-3S/757 I PRM WH | Petrol rotational symmetric medium | BCS400 | Pure white |
| 06842600 | BCS400 GRN83-3S/757 I PRW WH | Petrol rotational symmetric wide | BCS400 | Pure white |
| 06844000 | BCS400 GRN62-3S/757 I PRW WH | Petrol rotational symmetric wide | BCS400 | Pure white |
| 06852500 | BCS400 GRN62-3S/757 I A WH | Asymmetrical | BCS400 | Pure white |
| 06853200 | BCS400 GRN94-3S/757 I PRM WH MDU | Petrol rotational symmetric medium | BCS400 | Pure white |
| 06856300 | BCS400 GRN62-3S/757 I PRM WH MDU | Petrol rotational symmetric medium | BCS400 | Pure white |
| 06864800 | BCS400 GRN62-3S/757 I PAM WH MDU | Petrol asymmetric medium | BCS400 | Pure white |
| 07398700 | BCS400 ECO75-3S/757 I PRM WH | Petrol rotational symmetric medium | BCS400 | Pure white |
| 07399400 | BCS400 ECO75-3S/757 I PRW WH | Petrol rotational symmetric wide | BCS400 | Pure white |
| 07401400 | BCS400 ECO75-3S/757 I A WH | Asymmetrical | BCS400 | Pure white |
| 07417500 | BCS400 GRN52-3S/757 I A WH | Asymmetrical | BCS400 | Pure white |
| 06722100 | BBP400 ECO75-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | Petrol rotational symmetric medium | BBP400 | Pure white |
| 06728300 | BBP400 ECO75-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | Petrol rotational symmetric wide | BBP400 | Pure white |
| 06734400 | BBP400 ECO75-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | Petrol asymmetric medium | BBP400 | Pure white |
| 06753500 | BBP400 ECO151-3S/757 I A WH CFRM-1 | Asymmetrical | BBP400 | Pure white |

| Order Code | Full Product Name | Tipo di ottica | Codice famiglia prodotto | Colore RAL standard |
|---|---|---|---|---|
| 06754200 | BBP400 ECO136-3S/757 I A WH CFRM-1 | Asymmetrical | BBP400 | Pure white |
| 06756600 | BBP400 ECO106-3S/757 I A WH CFRM-1 | Asymmetrical | BBP400 | Pure white |
| 06757300 | BBP400 ECO151-3S/757 I PRM WH MDU CFRM-1 | Petrol rotational symmetric medium | BBP400 | Pure white |
| 06758000 | BBP400 ECO136-3S/757 I PRM WH MDU CFRM-1 | Petrol rotational symmetric medium | BBP400 | Pure white |
| 06759700 | BBP400 ECO121-3S/757 I PRM WH MDU CFRM-1 | Petrol rotational symmetric medium | BBP400 | Pure white |
| 06760300 | BBP400 ECO106-3S/757 I PRM WH MDU CFRM-1 | Petrol rotational symmetric medium | BBP400 | Pure white |
| 06761000 | BBP400 ECO151-3S/757 I PRW WH MDU CFRM-1 | Petrol rotational symmetric wide | BBP400 | Pure white |
| 06763400 | BBP400 ECO121-3S/757 I PRW WH MDU CFRM-1 | Petrol rotational symmetric wide | BBP400 | Pure white |
| 06764100 | BBP400 ECO106-3S/757 I PRW WH MDU CFRM-1 | Petrol rotational symmetric wide | BBP400 | Pure white |
| 06765800 | BBP400 ECO151-3S/757 I PAM WH MDU CFRM-1 | Petrol asymmetric medium | BBP400 | Pure white |
| 06769600 | BBP400 ECO151-3S/757 I A WH MDU CFRM-1 | Asymmetrical | BBP400 | Pure white |
| 06770200 | BBP400 ECO136-3S/757 I A WH MDU CFRM-1 | Asymmetrical | BBP400 | Pure white |
| 06772600 | BBP400 ECO106-3S/757 I A WH MDU CFRM-1 | Asymmetrical | BBP400 | Pure white |
| 06779500 | BBP400 GRN73-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | Petrol rotational symmetric wide | BBP400 | Pure white |
| 06780100 | BBP400 GRN62-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | Petrol rotational symmetric wide | BBP400 | Pure white |
| 06781800 | BBP400 GRN94-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | Petrol asymmetric medium | BBP400 | Pure white |

## Rendimento iniziale (conformità IEC)

| Order Code | Full Product Name | Indice Temperatura di colore correlata | Flusso luminoso iniziale |
|---|---|---|---|
| 87814800 | BVS400 ECO142-3S/740 I A WH | 4000 K | 14900 lm |
| 90918700 | BVS400 GRN59-3S/740 II DM SI | 4000 K | 6200 lm |
| 89051500 | BBP400 ECO151-3S/757 I PAM WH MDU PH CFR | 5700 K | 15800 lm |
| 90657500 | BBP400 ECO151-3S/757 I PAM WH MDU CFRM-2 | 5700 K | 15800 lm |
| 06741200 | BBP400 ECO151-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | 5700 K | 15800 lm |
| 06742900 | BBP400 ECO136-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | 5700 K | 14300 lm |
| 06743600 | BBP400 ECO121-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | 5700 K | 12700 lm |

| Order Code | Full Product Name | Indice Temperatura di colore correlata | Flusso luminoso iniziale |
|---|---|---|---|
| 06744300 | BBP400 ECO106-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | 5700 K | 11100 lm |
| 06745000 | BBP400 ECO151-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | 5700 K | 15800 lm |
| 06747400 | BBP400 ECO121-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | 5700 K | 12700 lm |
| 06748100 | BBP400 ECO106-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | 5700 K | 11100 lm |
| 06749800 | BBP400 ECO151-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | 5700 K | 15800 lm |
| 06750400 | BBP400 ECO136-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | 5700 K | 14300 lm |

# Mini 300 LED gen2

| Order Code | Full Product Name | Indice Temperatura di colore correlata | Flusso luminoso iniziale |
|---|---|---|---|
| 06751100 | BBP400 ECO121-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | 5700 K | 12700 lm |
| 06752800 | BBP400 ECO106-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | 5700 K | 11100 lm |
| 07406900 | BBP400 GRN52-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | 5700 K | 5500 lm |
| 07407600 | BBP400 GRN52-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | 5700 K | 5500 lm |
| 89100000 | BCS400 GRN78-3S/740 I PRW WH | 4000 K | 8200 lm |
| 90935400 | BCS400 ECO113-3S/740 I PRM WH | 4000 K | 11800 lm |
| 06805100 | BCS400 ECO151-3S/757 I PRM WH | 5700 K | 15800 lm |
| 06806800 | BCS400 ECO136-3S/757 I PRM WH | 5700 K | 14300 lm |
| 06807500 | BCS400 ECO121-3S/757 I PRM WH | 5700 K | 12700 lm |
| 06808200 | BCS400 ECO106-3S/757 I PRM WH | 5700 K | 11100 lm |
| 06809900 | BCS400 ECO151-3S/757 I PRW WH | 5700 K | 15800 lm |
| 06810500 | BCS400 ECO136-3S/757 I PRW WH | 5700 K | 14300 lm |
| 06811200 | BCS400 ECO121-3S/757 I PRW WH | 5700 K | 12700 lm |
| 06812900 | BCS400 ECO106-3S/757 I PRW WH | 5700 K | 11100 lm |
| 06813600 | BCS400 ECO151-3S/757 I PAM WH | 5700 K | 15800 lm |
| 06815000 | BCS400 ECO121-3S/757 I PAM WH | 5700 K | 12700 lm |
| 06816700 | BCS400 ECO106-3S/757 I PAM WH | 5700 K | 11100 lm |
| 06817400 | BCS400 ECO151-3S/757 I A WH | 5700 K | 15800 lm |
| 06819800 | BCS400 ECO121-3S/757 I A WH | 5700 K | 12700 lm |
| 06822800 | BCS400 ECO136-3S/757 I PRM WH MDU | 5700 K | 14300 lm |
| 06824200 | BCS400 ECO106-3S/757 I PRM WH MDU | 5700 K | 11100 lm |
| 06825900 | BCS400 ECO151-3S/757 I PRW WH MDU | 5700 K | 15800 lm |
| 06838900 | BCS400 GRN83-3S/757 I PRM WH | 5700 K | 8700 lm |
| 06842600 | BCS400 GRN83-3S/757 I PRW WH | 5700 K | 8700 lm |
| 06844000 | BCS400 GRN62-3S/757 I PRW WH | 5700 K | 6600 lm |
| 06852500 | BCS400 GRN62-3S/757 I A WH | 5700 K | 6600 lm |
| 06853200 | BCS400 GRN94-3S/757 I PRM WH MDU | 5700 K | 9900 lm |
| 06856300 | BCS400 GRN62-3S/757 I PRM WH MDU | 5700 K | 6600 lm |
| 06864800 | BCS400 GRN62-3S/757 I PAM WH MDU | 5700 K | 6600 lm |
| 07398700 | BCS400 ECO75-3S/757 I PRM WH | 5700 K | 7900 lm |
| 07399400 | BCS400 ECO75-3S/757 I PRW WH | 5700 K | 7900 lm |
| 07401400 | BCS400 ECO75-3S/757 I A WH | 5700 K | 7900 lm |
| 07417500 | BCS400 GRN52-3S/757 I A WH | 5700 K | 5500 lm |
| 06722100 | BBP400 ECO75-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | 5700 K | 7900 lm |
| 06728300 | BBP400 ECO75-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | 5700 K | 7900 lm |
| 06734400 | BBP400 ECO75-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | 5700 K | 7900 lm |
| 06753500 | BBP400 ECO151-3S/757 I A WH CFRM-1 | 5700 K | 15800 lm |
| 06754200 | BBP400 ECO136-3S/757 I A WH CFRM-1 | 5700 K | 14300 lm |
| 06756600 | BBP400 ECO106-3S/757 I A WH CFRM-1 | 5700 K | 11100 lm |
| 06757300 | BBP400 ECO151-3S/757 I PRM WH MDU CFRM-1 | 5700 K | 15800 lm |
| 06758000 | BBP400 ECO136-3S/757 I PRM WH MDU CFRM-1 | 5700 K | 14300 lm |
| 06759700 | BBP400 ECO121-3S/757 I PRM WH MDU CFRM-1 | 5700 K | 12700 lm |
| 06760300 | BBP400 ECO106-3S/757 I PRM WH MDU CFRM-1 | 5700 K | 11100 lm |
| 06761000 | BBP400 ECO151-3S/757 I PRW WH MDU CFRM-1 | 5700 K | 15800 lm |
| 06763400 | BBP400 ECO121-3S/757 I PRW WH MDU CFRM-1 | 5700 K | 12700 lm |
| 06764100 | BBP400 ECO106-3S/757 I PRW WH MDU CFRM-1 | 5700 K | 11100 lm |
| 06765800 | BBP400 ECO151-3S/757 I PAM WH MDU CFRM-1 | 5700 K | 15800 lm |
| 06769600 | BBP400 ECO151-3S/757 I A WH MDU CFRM-1 | 5700 K | 15800 lm |
| 06770200 | BBP400 ECO136-3S/757 I A WH MDU CFRM-1 | 5700 K | 14300 lm |
| 06772600 | BBP400 ECO106-3S/757 I A WH MDU CFRM-1 | 5700 K | 11100 lm |
| 06779500 | BBP400 GRN73-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | 5700 K | 7700 lm |
| 06780100 | BBP400 GRN62-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | 5700 K | 6600 lm |
| 06781800 | BBP400 GRN94-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | 5700 K | 9900 lm |

## Meccanica e corpo

| Order Code | Full Product Name | Colore |
|---|---|---|
| 87814800 | BVS400 ECO142-3S/740 I A WH | Bianco WH |
| 90918700 | BVS400 GRN59-3S/740 II DM SI | Argento SI |
| 89051500 | BBP400 ECO151-3S/757 I PAM WH MDU PH CFR | Bianco WH |
| 90657500 | BBP400 ECO151-3S/757 I PAM WH MDU CFRM-2 | Bianco WH |
| 06741200 | BBP400 ECO151-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | Bianco WH |
| 06742900 | BBP400 ECO136-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | Bianco WH |
| 06743600 | BBP400 ECO121-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | Bianco WH |
| 06744300 | BBP400 ECO106-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | Bianco WH |
| 06745000 | BBP400 ECO151-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | Bianco WH |
| 06747400 | BBP400 ECO121-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | Bianco WH |

# Mini 300 LED gen2

| Order Code | Full Product Name | Colore |
|---|---|---|
| 06748100 | BBP400 ECO106-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | Bianco WH |
| 06749800 | BBP400 ECO151-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | Bianco WH |
| 06750400 | BBP400 ECO136-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | Bianco WH |
| 06751100 | BBP400 ECO121-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | Bianco WH |
| 06752800 | BBP400 ECO106-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | Bianco WH |
| 07406900 | BBP400 GRN52-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | Bianco WH |
| 07407600 | BBP400 GRN52-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | Bianco WH |
| 89100000 | BCS400 GRN78-3S/740 I PRW WH | Bianco WH |
| 90935400 | BCS400 ECO113-3S/740 I PRM WH | Bianco WH |
| 06805100 | BCS400 ECO151-3S/757 I PRM WH | Bianco WH |
| 06806800 | BCS400 ECO136-3S/757 I PRM WH | Bianco WH |
| 06807500 | BCS400 ECO121-3S/757 I PRM WH | Bianco WH |
| 06808200 | BCS400 ECO106-3S/757 I PRM WH | Bianco WH |
| 06809900 | BCS400 ECO151-3S/757 I PRW WH | Bianco WH |
| 06810500 | BCS400 ECO136-3S/757 I PRW WH | Bianco WH |
| 06811200 | BCS400 ECO121-3S/757 I PRW WH | Bianco WH |
| 06812900 | BCS400 ECO106-3S/757 I PRW WH | Bianco WH |
| 06813600 | BCS400 ECO151-3S/757 I PAM WH | Bianco WH |
| 06815000 | BCS400 ECO121-3S/757 I PAM WH | Bianco WH |
| 06816700 | BCS400 ECO106-3S/757 I PAM WH | Bianco WH |
| 06817400 | BCS400 ECO151-3S/757 I A WH | Bianco WH |
| 06819800 | BCS400 ECO121-3S/757 I A WH | Bianco WH |
| 06822800 | BCS400 ECO136-3S/757 I PRM WH MDU | Bianco WH |
| 06824200 | BCS400 ECO106-3S/757 I PRM WH MDU | Bianco WH |
| 06825900 | BCS400 ECO151-3S/757 I PRW WH MDU | Bianco WH |
| 06838900 | BCS400 GRN83-3S/757 I PRM WH | Bianco WH |
| 06842600 | BCS400 GRN83-3S/757 I PRW WH | Bianco WH |
| 06844000 | BCS400 GRN62-3S/757 I PRW WH | Bianco WH |

| Order Code | Full Product Name | Colore |
|---|---|---|
| 06852500 | BCS400 GRN62-3S/757 I A WH | Bianco WH |
| 06853200 | BCS400 GRN94-3S/757 I PRM WH MDU | Bianco WH |
| 06856300 | BCS400 GRN62-3S/757 I PRM WH MDU | Bianco WH |
| 06864800 | BCS400 GRN62-3S/757 I PAM WH MDU | Bianco WH |
| 07398700 | BCS400 ECO75-3S/757 I PRM WH | Bianco WH |
| 07399400 | BCS400 ECO75-3S/757 I PRW WH | Bianco WH |
| 07401400 | BCS400 ECO75-3S/757 I A WH | Bianco WH |
| 07417500 | BCS400 GRN52-3S/757 I A WH | Bianco WH |
| 06722100 | BBP400 ECO75-3S/757 I PRM WH CFRM-1 | Bianco WH |
| 06728300 | BBP400 ECO75-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | Bianco WH |
| 06734400 | BBP400 ECO75-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | Bianco WH |
| 06753500 | BBP400 ECO151-3S/757 I A WH CFRM-1 | Bianco WH |
| 06754200 | BBP400 ECO136-3S/757 I A WH CFRM-1 | Bianco WH |
| 06756600 | BBP400 ECO106-3S/757 I A WH CFRM-1 | Bianco WH |
| 06757300 | BBP400 ECO151-3S/757 I PRM WH MDU CFRM-1 | Bianco WH |
| 06758000 | BBP400 ECO136-3S/757 I PRM WH MDU CFRM-1 | Bianco WH |
| 06759700 | BBP400 ECO121-3S/757 I PRM WH MDU CFRM-1 | Bianco WH |
| 06760300 | BBP400 ECO106-3S/757 I PRM WH MDU CFRM-1 | Bianco WH |
| 06761000 | BBP400 ECO151-3S/757 I PRW WH MDU CFRM-1 | Bianco WH |
| 06763400 | BBP400 ECO121-3S/757 I PRW WH MDU CFRM-1 | Bianco WH |
| 06764100 | BBP400 ECO106-3S/757 I PRW WH MDU CFRM-1 | Bianco WH |
| 06765800 | BBP400 ECO151-3S/757 I PAM WH MDU CFRM-1 | Bianco WH |
| 06769600 | BBP400 ECO151-3S/757 I A WH MDU CFRM-1 | Bianco WH |
| 06770200 | BBP400 ECO136-3S/757 I A WH MDU CFRM-1 | Bianco WH |
| 06772600 | BBP400 ECO106-3S/757 I A WH MDU CFRM-1 | Bianco WH |
| 06779500 | BBP400 GRN73-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | Bianco WH |
| 06780100 | BBP400 GRN62-3S/757 I PRW WH CFRM-1 | Bianco WH |
| 06781800 | BBP400 GRN94-3S/757 I PAM WH CFRM-1 | Bianco WH |

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica.
Trademarks are the property of Philips Lighting Holding B.V. or their respective owners.