



UniStreet – jednoduchý a úsporný rad osvetlenia ciest

UniStreet

Vysokoúčinné LED svietidlo UniStreet ponúka oproti konvečnej technológii značnú úsporu nákladov za relatívne nízke počiatočné náklady. Zároveň zaručuje návratnosť celej investície v krátkom čase. Svietidlo UniStreet je k dispozícii vo verziách s rôznymi svetelnými tokmi, a umožňuje priamu náhradu zastaraných svetelných zdrojov a svietidiel. Svietidlo disponuje kompaktnými rozmermi a je vyrobené z kvalitných recyklovateľných materiálov. Vzhľadom na použitie LED technológie nevyžaduje takmer žiadnu údržbu. Verzia Core je určená primárne pre veľké projekty s nízkym rozpočtom. Disponuje iba obmedzenou ponukou svetelnej optiky. Výkonnejšia verzia Performer je vhodná pre zákazníkov, ktorí pripravujú veľké modernizačné projekty, a dbajú na celkové náklady na vlastníctvo.

Výhody

- Výrazná úspora energie už pri nízkej investícii
- Priama náhrada za svietidlá s technológiou zdroja SOX, PL-L, SON alebo HPL
- Nenáročná údržba

Vlastnosti

- Široká ponuka svietidiel: verzie so svetelným tokom od 600 do 24.000 lm.
- Kompaktné a tenké svietidlo je vyrobené z kvalitných recyklovateľných materiálov
- Hromadné balenie – nižšia cena a menej odpadu po rozbalení.

Aplikácie

- Obytné zóny
- Vedľajšie cestné komunikácie
- Hlavné cestné komunikácie

Špecifikácia


Typ	BGS/BGP203 (malá verzia)
	BGS/BGP204 (veľká verzia)
Svetelný zdroj	Integrovaný modul LED
Výkon	11 až 110 W
Svetelný tok	1 100 až 10 400 lm
Výkon svietidla	Až 100 lm/W
Náhradná teplota chromatickosti	4 000 K
Index podania farieb	> 70
Pokles svetelného toku – L80F10	60 000 hodín pri teplote okolia $T_a = 25\text{ }^\circ\text{C}$
Rozsah prevádzkovej teploty	-30 až +35 $^\circ\text{C}$
Napájač	Zabudovaný (modul LED s vlastným predradníkom)
Napájacie napätie	220 – 240 V/50 – 60 Hz
Stmievanie	LumiStep
	DynaDimmer
	Stmievanie prostredníctvom napájania
Možnosti	Stabilný svetelný výkon (CLO)
	Externý kábel 4, 6, 8, 10 m
	Zariadenie na ochranu pred prepätím (až do 10 kV)

Optika	Vyžarovanie stredné (DM) alebo široké (DW)
Optický kryt	Sklo, číre
Materiál	Horný rám: hliník liaty pod vysokým tlakom
	Elektrický kryt: plast
	Kryt: sklo, tepelne tvrdené s hrúbkou 4 mm
Farba	Horný rám: svetlosivá (RAL7035)
	Elektrický kryt: signálna sivá (RAL7004)
Zapojenie	Skrutkovacia pripájacia svorkovnica
Údržba	Otvorenie pomocou skrutky
Montáž	Bočná montáž: $\varnothing 32 - 48$ alebo $48 - 60$ mm
	Montovanie zhora: $\varnothing 32 - 48, 48 - 60$ alebo 76 mm
	Odporúčaná montážna výška: 4 – 12 m
	Štandardný sklon od vrchu stĺpa: +10 až -90 $^\circ$
	Max. hodnota SCx: - BGS203: 0,036 m 2 - BGS204: 0,041 m 2

Versions



Podrobnosti o produkte



Nastaviteľný uhol sklonu



Skrutky otvorené pre montáž a údržbu

Podrobnosti o produkte



Pohľad na prírubu



Pohľad z boku

Schválenie a použitie

Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08
Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)	Philips standard surge protection level KV

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
--------------	-----

Všeobecné informácie

Značka CE	CE mark
Farba svetelného zdroja	740 neutrálna biela
Typ optického krytu/šošovky	FG
Vrátane napájača	Áno
Značka horľavosti	NO
Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 unit

Počiatočný výkon (súlud s požiadavkami IEC)

Poč. náhradná teplota chromatickosti	4000 K
Poč. index podania farieb	70

Svetelné technické

Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	0°
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	0°
Pomer svetla vyžarovaného nahor	0

Mechanické časti a teleso

Farba	Šedá
-------	------

Podmienky použitia

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň stmievania
37254800	BGP203 LED32/740 I DM DDF2 48/60A	Programovateľný
37255500	BGP203 LED32/740 I DM D9 48/60A	10%
37256200	BGP203 LED32/740 II DM DDF2 48/60A	Programovateľný
37257900	BGP203 LED32/740 II DM D9 48/60A	10%
37258600	BGP203 LED36/740 I DM DDF2 48/60A	Programovateľný
37259300	BGP203 LED36/740 I DM D9 48/60A	10%
37260900	BGP203 LED36/740 II DM DDF2 48/60A	Programovateľný
37261600	BGP203 LED36/740 II DM D9 48/60A	10%
37262300	BGP203 LED52/740 I DM DDF2 48/60A	Programovateľný
37263000	BGP203 LED52/740 I DM D9 48/60A	10%
37264700	BGP203 LED52/740 II DM DDF2 48/60A	Programovateľný
37265400	BGP203 LED52/740 II DM D9 48/60A	10%
37266100	BGP203 LED68/740 I DM DDF2 48/60A	Programovateľný
37267800	BGP203 LED68/740 I DM D9 48/60A	10%
37268500	BGP203 LED68/740 II DM DDF2 48/60A	Programovateľný
37269200	BGP203 LED68/740 II DM D9 48/60A	10%
37270800	BGP203 LED72/740 I DM DDF2 48/60A	Programovateľný
37271500	BGP203 LED72/740 I DM D9 48/60A	10%
37272200	BGP203 LED72/740 II DM DDF2 48/60A	Programovateľný
37273900	BGP203 LED72/740 II DM D9 48/60A	10%
37278400	BGP203 LED117/740 I DM DDF2 48/60A	Programovateľný
37279100	BGP203 LED117/740 I DM D9 48/60A	10%
37280700	BGP203 LED117/740 II DM DDF2 48/60A	Programovateľný
37281400	BGP203 LED117/740 II DM D9 48/60A	10%
31865200	BGP203 LED12/740 I DM DDF2 48/60A	Programovateľný
31892800	BGP203 LED12/740 I DW D9 48/60A	10%
31901700	BGP203 LED12/740 I DW DDF2 48/60A	Programovateľný
31874400	BGP203 LED12/740 II DM D9 48/60A	10%
31883600	BGP203 LED12/740 II DM DDF2 48/60A	Programovateľný
31910900	BGP203 LED12/740 II DW D9 48/60A	10%
31919200	BGP203 LED12/740 II DW DDF2 48/60A	Programovateľný
31857700	BGP203 LED20/740 I DM D9 48/60A	10%
31866900	BGP203 LED20/740 I DM DDF2 48/60A	Programovateľný
31893500	BGP203 LED20/740 I DW D9 48/60A	10%
31902400	BGP203 LED20/740 I DW DDF2 48/60A	Programovateľný
31875100	BGP203 LED20/740 II DM D9 48/60A	10%
31884300	BGP203 LED20/740 II DM DDF2 48/60A	Programovateľný

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň stmievania
3191600	BGP203 LED20/740 II DW D9 48/60A	10%
31920800	BGP203 LED20/740 II DW DDF2 48/60A	Programovateľný
31858400	BGP203 LED30/740 I DM D9 48/60A	10%
31867600	BGP203 LED30/740 I DM DDF2 48/60A	Programovateľný
31894200	BGP203 LED30/740 I DW D9 48/60A	10%
31903100	BGP203 LED30/740 I DW DDF2 48/60A	Programovateľný
31876800	BGP203 LED30/740 II DM D9 48/60A	10%
31885000	BGP203 LED30/740 II DM DDF2 48/60A	Programovateľný
31912300	BGP203 LED30/740 II DW D9 48/60A	10%
31921500	BGP203 LED30/740 II DW DDF2 48/60A	Programovateľný
31859100	BGP203 LED40/740 I DM D9 48/60A	10%
31868300	BGP203 LED40/740 I DM DDF2 48/60A	Programovateľný
31895900	BGP203 LED40/740 I DW D9 48/60A	10%
31904800	BGP203 LED40/740 I DW DDF2 48/60A	Programovateľný
31877500	BGP203 LED40/740 II DM D9 48/60A	10%
31886700	BGP203 LED40/740 II DM DDF2 48/60A	Programovateľný
31913000	BGP203 LED40/740 II DW D9 48/60A	10%
31922200	BGP203 LED40/740 II DW DDF2 48/60A	Programovateľný
31860700	BGP203 LED50/740 I DM D9 48/60A	10%
31869000	BGP203 LED50/740 I DM DDF2 48/60A	Programovateľný
31896600	BGP203 LED50/740 I DW D9 48/60A	10%
31905500	BGP203 LED50/740 I DW DDF2 48/60A	Programovateľný
31878200	BGP203 LED50/740 II DM D9 48/60A	10%
31887400	BGP203 LED50/740 II DM DDF2 48/60A	Programovateľný
31914700	BGP203 LED50/740 II DW D9 48/60A	10%
31923900	BGP203 LED50/740 II DW DDF2 48/60A	Programovateľný
31861400	BGP203 LED60/740 I DM D9 48/60A	10%
31870600	BGP203 LED60/740 I DM DDF2 48/60A	Programovateľný
31897300	BGP203 LED60/740 I DW D9 48/60A	10%
31906200	BGP203 LED60/740 I DW DDF2 48/60A	Programovateľný
31879900	BGP203 LED60/740 II DM D9 48/60A	10%
31888100	BGP203 LED60/740 II DM DDF2 48/60A	Programovateľný
31915400	BGP203 LED60/740 II DW D9 48/60A	10%
31924600	BGP203 LED60/740 II DW DDF2 48/60A	Programovateľný
31856000	BGP203 LED12/740 I DM D9 48/60A	10%
34898700	BGP203 LED16-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34899400	BGP203 LED16-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34900700	BGP203 LED20-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34901400	BGP203 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34902100	BGP203 LED30-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34903800	BGP203 LED30-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34904500	BGP203 LED45-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34905200	BGP203 LED45-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34906900	BGP203 LED59-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34907600	BGP203 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34908300	BGP203 LED79-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34909000	BGP203 LED79-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (digital)
31863800	BGP204 LED100/740 I DM D9 48/60A	10%
31864500	BGP204 LED120/740 I DM D9 48/60A	10%
31862100	BGP204 LED80/740 I DM D9 48/60A	10%
37301900	BGP204 LED170/740 I DM D9 48/60A	10%
37288300	BGP204 LED140/740 I DM DDF2 48/60A	Programovateľný

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň stmievania
37300200	BGP204 LED170/740 I DM DDF2 48/60A	Programovateľný

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Prúd napájača	Order Code	Full Product Name	Prúd napájača
37254800	BGP203 LED32/740 I DM DDF2 48/60A	563 mA	31912300	BGP203 LED30/740 II DW D9 48/60A	440 mA
37255500	BGP203 LED32/740 I DM D9 48/60A	563 mA	31921500	BGP203 LED30/740 II DW DDF2 48/60A	440 mA
37256200	BGP203 LED32/740 II DM DDF2 48/60A	563 mA	31859100	BGP203 LED40/740 I DM D9 48/60A	590 mA
37257900	BGP203 LED32/740 II DM D9 48/60A	563 mA	31868300	BGP203 LED40/740 I DM DDF2 48/60A	590 mA
37258600	BGP203 LED36/740 I DM DDF2 48/60A	650 mA	31895900	BGP203 LED40/740 I DW D9 48/60A	590 mA
37259300	BGP203 LED36/740 I DM D9 48/60A	650 mA	31904800	BGP203 LED40/740 I DW DDF2 48/60A	590 mA
37260900	BGP203 LED36/740 II DM DDF2 48/60A	650 mA	31877500	BGP203 LED40/740 II DM D9 48/60A	590 mA
37261600	BGP203 LED36/740 II DM D9 48/60A	650 mA	31886700	BGP203 LED40/740 II DM DDF2 48/60A	590 mA
37262300	BGP203 LED52/740 I DM DDF2 48/60A	440 mA	31913000	BGP203 LED40/740 II DW D9 48/60A	590 mA
37263000	BGP203 LED52/740 I DM D9 48/60A	440 mA	31922200	BGP203 LED40/740 II DW DDF2 48/60A	590 mA
37264700	BGP203 LED52/740 II DM DDF2 48/60A	440 mA	31860700	BGP203 LED50/740 I DM D9 48/60A	500 mA
37265400	BGP203 LED52/740 II DM D9 48/60A	440 mA	31869000	BGP203 LED50/740 I DM DDF2 48/60A	500 mA
37266100	BGP203 LED68/740 I DM DDF2 48/60A	600 mA	31896600	BGP203 LED50/740 I DW D9 48/60A	500 mA
37267800	BGP203 LED68/740 I DM D9 48/60A	600 mA	31905500	BGP203 LED50/740 I DW DDF2 48/60A	500 mA
37268500	BGP203 LED68/740 II DM DDF2 48/60A	600 mA	31878200	BGP203 LED50/740 II DM D9 48/60A	500 mA
37269200	BGP203 LED68/740 II DM D9 48/60A	600 mA	31887400	BGP203 LED50/740 II DM DDF2 48/60A	500 mA
37270800	BGP203 LED72/740 I DM DDF2 48/60A	650 mA	31914700	BGP203 LED50/740 II DW D9 48/60A	500 mA
37271500	BGP203 LED72/740 I DM D9 48/60A	650 mA	31923900	BGP203 LED50/740 II DW DDF2 48/60A	500 mA
37272200	BGP203 LED72/740 II DM DDF2 48/60A	650 mA	31861400	BGP203 LED60/740 I DM D9 48/60A	600 mA
37273900	BGP203 LED72/740 II DM D9 48/60A	650 mA	31870600	BGP203 LED60/740 I DM DDF2 48/60A	600 mA
37278400	BGP203 LED117/740 I DM DDF2 48/60A	700 mA	31897300	BGP203 LED60/740 I DW D9 48/60A	600 mA
37279100	BGP203 LED117/740 I DM D9 48/60A	700 mA	31906200	BGP203 LED60/740 I DW DDF2 48/60A	600 mA
37280700	BGP203 LED117/740 II DM DDF2 48/60A	700 mA	31879900	BGP203 LED60/740 II DM D9 48/60A	600 mA
37281400	BGP203 LED117/740 II DM D9 48/60A	700 mA	31888100	BGP203 LED60/740 II DM DDF2 48/60A	600 mA
31865200	BGP203 LED12/740 I DM DDF2 48/60A	340 mA	31915400	BGP203 LED60/740 II DW D9 48/60A	600 mA
31892800	BGP203 LED12/740 I DW D9 48/60A	340 mA	31924600	BGP203 LED60/740 II DW DDF2 48/60A	600 mA
31901700	BGP203 LED12/740 I DW DDF2 48/60A	340 mA	31856000	BGP203 LED12/740 I DM D9 48/60A	340 mA
31874400	BGP203 LED12/740 II DM D9 48/60A	340 mA	34898700	BGP203 LED16-4S/740 I DM50 D9 48/60A	350 mA
31883600	BGP203 LED12/740 II DM DDF2 48/60A	340 mA	34899400	BGP203 LED16-4S/740 II DM50 D9 48/60A	350 mA
31910900	BGP203 LED12/740 II DW D9 48/60A	340 mA	34900700	BGP203 LED20-4S/740 I DM50 D9 48/60A	445 mA
31919200	BGP203 LED12/740 II DW DDF2 48/60A	340 mA	34901400	BGP203 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60A	445 mA
31857700	BGP203 LED20/740 I DM D9 48/60A	590 mA	34902100	BGP203 LED30-4S/740 I DM50 D9 48/60A	440 mA
31866900	BGP203 LED20/740 I DM DDF2 48/60A	590 mA	34903800	BGP203 LED30-4S/740 II DM50 D9 48/60A	440 mA
31893500	BGP203 LED20/740 I DW D9 48/60A	590 mA	34904500	BGP203 LED45-4S/740 I DM50 D9 48/60A	320 mA
31902400	BGP203 LED20/740 I DW DDF2 48/60A	590 mA	34905200	BGP203 LED45-4S/740 II DM50 D9 48/60A	320 mA
31875100	BGP203 LED20/740 II DM D9 48/60A	590 mA	34906900	BGP203 LED59-4S/740 I DM50 D9 48/60A	440 mA
31884300	BGP203 LED20/740 II DM DDF2 48/60A	590 mA	34907600	BGP203 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60A	440 mA
31911600	BGP203 LED20/740 II DW D9 48/60A	590 mA	34908300	BGP203 LED79-4S/740 I DM50 D9 48/60A	610 mA
31920800	BGP203 LED20/740 II DW DDF2 48/60A	590 mA	34909000	BGP203 LED79-4S/740 II DM50 D9 48/60A	610 mA
31858400	BGP203 LED30/740 I DM D9 48/60A	440 mA	31863800	BGP204 LED100/740 I DM D9 48/60A	-
31867600	BGP203 LED30/740 I DM DDF2 48/60A	440 mA	31864500	BGP204 LED120/740 I DM D9 48/60A	-
31894200	BGP203 LED30/740 I DW D9 48/60A	440 mA	31862100	BGP204 LED80/740 I DM D9 48/60A	-
31903100	BGP203 LED30/740 I DW DDF2 48/60A	440 mA	37301900	BGP204 LED170/740 I DM D9 48/60A	-
31876800	BGP203 LED30/740 II DM D9 48/60A	440 mA	37288300	BGP204 LED140/740 I DM DDF2 48/60A	-
31885000	BGP203 LED30/740 II DM DDF2 48/60A	440 mA	37300200	BGP204 LED170/740 I DM DDF2 48/60A	-

Všeobecné informácie (1/2)

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Typ napájacieho kábla	Povrch	Požiarňa odolnosť
37254800	BGP203 LED32/740 I DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
37255500	BGP203 LED32/740 I DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
37256200	BGP203 LED32/740 II DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
37257900	BGP203 LED32/740 II DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
37258600	BGP203 LED36/740 I DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
37259300	BGP203 LED36/740 I DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
37260900	BGP203 LED36/740 II DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
37261600	BGP203 LED36/740 II DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
37262300	BGP203 LED52/740 I DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
37263000	BGP203 LED52/740 I DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
37264700	BGP203 LED52/740 II DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
37265400	BGP203 LED52/740 II DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
37266100	BGP203 LED68/740 I DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
37267800	BGP203 LED68/740 I DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
37268500	BGP203 LED68/740 II DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
37269200	BGP203 LED68/740 II DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Typ napájacieho kábla	Povrch	Požiarňa odolnosť
37270800	BGP203 LED72/740 I DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
37271500	BGP203 LED72/740 I DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
37272200	BGP203 LED72/740 II DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
37273900	BGP203 LED72/740 II DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
37278400	BGP203 LED117/740 I DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
37279100	BGP203 LED117/740 I DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
37280700	BGP203 LED117/740 II DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
37281400	BGP203 LED117/740 II DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31865200	BGP203 LED12/740 I DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31892800	BGP203 LED12/740 I DW D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31901700	BGP203 LED12/740 I DW DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31874400	BGP203 LED12/740 II DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31883600	BGP203 LED12/740 II DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31910900	BGP203 LED12/740 II DW D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31919200	BGP203 LED12/740 II DW DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31857700	BGP203 LED20/740 I DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s

Order Code	Full Product Name	Rozptyl	Typ	Požiarna	
		svetelného			
		lúča	kábľa	Povrch	
		svietidla			
31866900	BGP203 LED20/740 I DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31893500	BGP203 LED20/740 I DW D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31902400	BGP203 LED20/740 I DW DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31875100	BGP203 LED20/740 II DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31884300	BGP203 LED20/740 II DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31911600	BGP203 LED20/740 II DW D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31920800	BGP203 LED20/740 II DW DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31858400	BGP203 LED30/740 I DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31867600	BGP203 LED30/740 I DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31894200	BGP203 LED30/740 I DW D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31903100	BGP203 LED30/740 I DW DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31876800	BGP203 LED30/740 II DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31885000	BGP203 LED30/740 II DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31912300	BGP203 LED30/740 II DW D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31921500	BGP203 LED30/740 II DW DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31859100	BGP203 LED40/740 I DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s

Order Code	Full Product Name	Rozptyl	Typ	Požiarna	
		svetelného			
		lúča	kábľa	Povrch	
		svietidla			
31868300	BGP203 LED40/740 I DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31895900	BGP203 LED40/740 I DW D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31904800	BGP203 LED40/740 I DW DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31877500	BGP203 LED40/740 II DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31886700	BGP203 LED40/740 II DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31913000	BGP203 LED40/740 II DW D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31922200	BGP203 LED40/740 II DW DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31860700	BGP203 LED50/740 I DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31869000	BGP203 LED50/740 I DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31896600	BGP203 LED50/740 I DW D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31905500	BGP203 LED50/740 I DW DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31878200	BGP203 LED50/740 II DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31887400	BGP203 LED50/740 II DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31914700	BGP203 LED50/740 II DW D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31923900	BGP203 LED50/740 II DW DDF2 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31861400	BGP203 LED60/740 I DM D9 48/60A	154°	No	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného		Typ napájacieho kábla	Povrch	Požiarna odolnosť
		lúča	svetidla			
31870600	BGP203 LED60/740 I DM DDF2 48/60A	154°	No	-	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31897300	BGP203 LED60/740 I DW D9 48/60A	154°	No	-	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31906200	BGP203 LED60/740 I DW DDF2 48/60A	154°	No	-	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31879900	BGP203 LED60/740 II DM D9 48/60A	154°	No	-	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31888100	BGP203 LED60/740 II DM DDF2 48/60A	154°	No	-	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31915400	BGP203 LED60/740 II DW D9 48/60A	154°	No	-	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31924600	BGP203 LED60/740 II DW DDF2 48/60A	154°	No	-	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31856000	BGP203 LED12/740 I DM D9 48/60A	154°	No	-	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
34898700	BGP203 LED16-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	No	-	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
34899400	BGP203 LED16-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	No	-	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
34900700	BGP203 LED20-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	No	-	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
34901400	BGP203 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	No	-	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
34902100	BGP203 LED30-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	No	-	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného		Typ napájacieho kábla	Povrch	Požiarna odolnosť
		lúča	svetidla			
34903800	BGP203 LED30-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	No	-	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
34904500	BGP203 LED45-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	No	-	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
34905200	BGP203 LED45-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	No	-	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
34906900	BGP203 LED59-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	No	-	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
34907600	BGP203 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	No	-	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
34908300	BGP203 LED79-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	No	-	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
34909000	BGP203 LED79-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	No	-	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
31863800	BGP204 LED100/740 I DM D9 48/60A	154°	-	-	-	-
31864500	BGP204 LED120/740 I DM D9 48/60A	154°	-	-	-	-
31862100	BGP204 LED80/740 I DM D9 48/60A	154°	-	-	-	-
37301900	BGP204 LED170/740 I DM D9 48/60A	154°	-	-	-	-
37288300	BGP204 LED140/740 I DM DDF2 48/60A	154°	-	-	-	-
37300200	BGP204 LED170/740 I DM DDF2 48/60A	154°	-	-	-	-

Všeobecné informácie (2/2)

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného	Počet svetelných zdrojov	Typ optiky	Kód radu produktov
		zdroja	zdrojov		produktov
37254800	BGP203 LED32/740 I DM DDF2 48/60A	LED32	1	Distribution medium	BGP203

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného	Počet svetelných zdrojov	Typ optiky	Kód radu produktov
		zdroja	zdrojov		produktov
37255500	BGP203 LED32/740 I DM D9 48/60A	LED32	1	Distribution medium	BGP203

Order Code	Full Product Name	Kód radu	Počet	Typ optiky	Kód radu
		svetelného zdroja	svetelných zdrojov		
37256200	BGP203 LED32/740 II DM DDF2 48/60A	LED32	1	Distribution medium	BGP203
37257900	BGP203 LED32/740 II DM D9 48/60A	LED32	1	Distribution medium	BGP203
37258600	BGP203 LED36/740 I DM DDF2 48/60A	LED36	1	Distribution medium	BGP203
37259300	BGP203 LED36/740 I DM D9 48/60A	LED36	1	Distribution medium	BGP203
37260900	BGP203 LED36/740 II DM DDF2 48/60A	LED36	1	Distribution medium	BGP203
37261600	BGP203 LED36/740 II DM D9 48/60A	LED36	1	Distribution medium	BGP203
37262300	BGP203 LED52/740 I DM DDF2 48/60A	LED52	2	Distribution medium	BGP203
37263000	BGP203 LED52/740 I DM D9 48/60A	LED52	2	Distribution medium	BGP203
37264700	BGP203 LED52/740 II DM DDF2 48/60A	LED52	2	Distribution medium	BGP203
37265400	BGP203 LED52/740 II DM D9 48/60A	LED52	2	Distribution medium	BGP203
37266100	BGP203 LED68/740 I DM DDF2 48/60A	LED68	2	Distribution medium	BGP203
37267800	BGP203 LED68/740 I DM D9 48/60A	LED68	2	Distribution medium	BGP203
37268500	BGP203 LED68/740 II DM DDF2 48/60A	LED68	2	Distribution medium	BGP203
37269200	BGP203 LED68/740 II DM D9 48/60A	LED68	2	Distribution medium	BGP203
37270800	BGP203 LED72/740 I DM DDF2 48/60A	LED72	3	Distribution medium	BGP203
37271500	BGP203 LED72/740 I DM D9 48/60A	LED72	3	Distribution medium	BGP203

Order Code	Full Product Name	Kód radu	Počet	Typ optiky	Kód radu
		svetelného zdroja	svetelných zdrojov		
37272200	BGP203 LED72/740 II DM DDF2 48/60A	LED72	3	Distribution medium	BGP203
37273900	BGP203 LED72/740 II DM D9 48/60A	LED72	3	Distribution medium	BGP203
37278400	BGP203 LED117/740 I DM DDF2 48/60A	LED110	4	Distribution medium	BGP203
37279100	BGP203 LED117/740 I DM D9 48/60A	LED110	4	Distribution medium	BGP203
37280700	BGP203 LED117/740 II DM DDF2 48/60A	LED110	4	Distribution medium	BGP203
37281400	BGP203 LED117/740 II DM D9 48/60A	LED110	4	Distribution medium	BGP203
31865200	BGP203 LED12/740 I DM DDF2 48/60A	LED12	1	Distribution medium	BGP203
31892800	BGP203 LED12/740 I DW D9 48/60A	LED12	1	Distribution wide	BGP203
31901700	BGP203 LED12/740 I DW DDF2 48/60A	LED12	1	Distribution wide	BGP203
31874400	BGP203 LED12/740 II DM D9 48/60A	LED12	1	Distribution medium	BGP203
31883600	BGP203 LED12/740 II DM DDF2 48/60A	LED12	1	Distribution medium	BGP203
31910900	BGP203 LED12/740 II DW D9 48/60A	LED12	1	Distribution wide	BGP203
31919200	BGP203 LED12/740 II DW DDF2 48/60A	LED12	1	Distribution wide	BGP203
31857700	BGP203 LED20/740 I DM D9 48/60A	LED20	1	Distribution medium	BGP203
31866900	BGP203 LED20/740 I DM DDF2 48/60A	LED20	1	Distribution medium	BGP203
31893500	BGP203 LED20/740 I DW D9 48/60A	LED20	1	Distribution wide	BGP203

Order Code	Full Product Name	Kód radu	Počet	Typ optiky	Kód radu
		svetelného zdroja	svetelných zdrojov		
31902400	BGP203 LED20/740 I DW DDF2 48/60A	LED20	1	Distribution wide	BGP203
31875100	BGP203 LED20/740 II DM D9 48/60A	LED20	1	Distribution medium	BGP203
31884300	BGP203 LED20/740 II DM DDF2 48/60A	LED20	1	Distribution medium	BGP203
31911600	BGP203 LED20/740 II DW D9 48/60A	LED20	1	Distribution wide	BGP203
31920800	BGP203 LED20/740 II DW DDF2 48/60A	LED20	1	Distribution wide	BGP203
31858400	BGP203 LED30/740 I DM D9 48/60A	LED30	2	Distribution medium	BGP203
31867600	BGP203 LED30/740 I DM DDF2 48/60A	LED30	2	Distribution medium	BGP203
31894200	BGP203 LED30/740 I DW D9 48/60A	LED30	2	Distribution wide	BGP203
31903100	BGP203 LED30/740 I DW DDF2 48/60A	LED30	2	Distribution wide	BGP203
31876800	BGP203 LED30/740 II DM D9 48/60A	LED30	2	Distribution medium	BGP203
31885000	BGP203 LED30/740 II DM DDF2 48/60A	LED30	2	Distribution medium	BGP203
31912300	BGP203 LED30/740 II DW D9 48/60A	LED30	2	Distribution wide	BGP203
31921500	BGP203 LED30/740 II DW DDF2 48/60A	LED30	2	Distribution wide	BGP203
31859100	BGP203 LED40/740 I DM D9 48/60A	LED40	2	Distribution medium	BGP203
31868300	BGP203 LED40/740 I DM DDF2 48/60A	LED40	2	Distribution medium	BGP203
31895900	BGP203 LED40/740 I DW D9 48/60A	LED40	2	Distribution wide	BGP203

Order Code	Full Product Name	Kód radu	Počet	Typ optiky	Kód radu
		svetelného zdroja	svetelných zdrojov		
31904800	BGP203 LED40/740 I DW DDF2 48/60A	LED40	2	Distribution wide	BGP203
31877500	BGP203 LED40/740 II DM D9 48/60A	LED40	2	Distribution medium	BGP203
31886700	BGP203 LED40/740 II DM DDF2 48/60A	LED40	2	Distribution medium	BGP203
31913000	BGP203 LED40/740 II DW D9 48/60A	LED40	2	Distribution wide	BGP203
31922200	BGP203 LED40/740 II DW DDF2 48/60A	LED40	2	Distribution wide	BGP203
31860700	BGP203 LED50/740 I DM D9 48/60A	LED50	3	Distribution medium	BGP203
31869000	BGP203 LED50/740 I DM DDF2 48/60A	LED50	3	Distribution medium	BGP203
31896600	BGP203 LED50/740 I DW D9 48/60A	LED50	3	Distribution wide	BGP203
31905500	BGP203 LED50/740 I DW DDF2 48/60A	LED50	3	Distribution wide	BGP203
31878200	BGP203 LED50/740 II DM D9 48/60A	LED50	3	Distribution medium	BGP203
31887400	BGP203 LED50/740 II DM DDF2 48/60A	LED50	3	Distribution medium	BGP203
31914700	BGP203 LED50/740 II DW D9 48/60A	LED50	3	Distribution wide	BGP203
31923900	BGP203 LED50/740 II DW DDF2 48/60A	LED50	3	Distribution wide	BGP203
31861400	BGP203 LED60/740 I DM D9 48/60A	LED60	3	Distribution medium	BGP203
31870600	BGP203 LED60/740 I DM DDF2 48/60A	LED60	3	Distribution medium	BGP203
31897300	BGP203 LED60/740 I DW D9 48/60A	LED60	3	Distribution wide	BGP203

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja	Počet svetelných zdrojov	Typ optiky	Kód radu produktov
31906200	BGP203 LED60/740 I DW DDF2 48/60A	LED60	3	Distribution wide	BGP203
31879900	BGP203 LED60/740 II DM D9 48/60A	LED60	3	Distribution medium	BGP203
31888100	BGP203 LED60/740 II DM DDF2 48/60A	LED60	3	Distribution medium	BGP203
31915400	BGP203 LED60/740 II DW D9 48/60A	LED60	3	Distribution wide	BGP203
31924600	BGP203 LED60/740 II DW DDF2 48/60A	LED60	3	Distribution wide	BGP203
31856000	BGP203 LED12/740 I DM D9 48/60A	LED12	1	Distribution medium	BGP203
34898700	BGP203 LED16-4S/740 I DM50 D9 48/60A	LED16	1	Distribution medium	BGP203
34899400	BGP203 LED16-4S/740 II DM50 D9 48/60A	LED16	1	Distribution medium	BGP203
34900700	BGP203 LED20-4S/740 I DM50 D9 48/60A	LED20	1	Distribution medium	BGP203
34901400	BGP203 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60A	LED20	1	Distribution medium	BGP203
34902100	BGP203 LED30-4S/740 I DM50 D9 48/60A	LED30	2	Distribution medium	BGP203
34903800	BGP203 LED30-4S/740 II DM50 D9 48/60A	LED30	2	Distribution medium	BGP203

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja	Počet svetelných zdrojov	Typ optiky	Kód radu produktov
34904500	BGP203 LED45-4S/740 I DM50 D9 48/60A	LED45	2	Distribution medium	BGP203
34905200	BGP203 LED45-4S/740 II DM50 D9 48/60A	LED45	2	Distribution medium	BGP203
34906900	BGP203 LED59-4S/740 I DM50 D9 48/60A	LED59	2	Distribution medium	BGP203
34907600	BGP203 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60A	LED59	2	Distribution medium	BGP203
34908300	BGP203 LED79-4S/740 I DM50 D9 48/60A	LED79	2	Distribution medium	BGP203
34909000	BGP203 LED79-4S/740 II DM50 D9 48/60A	LED79	2	Distribution medium	BGP203
31863800	BGP204 LED100/740 I DM D9 48/60A	LED100	-	Distribution medium	BGP204
31864500	BGP204 LED120/740 I DM D9 48/60A	LED120	-	Distribution medium	BGP204
31862100	BGP204 LED80/740 I DM D9 48/60A	LED80	-	Distribution medium	BGP204
37301900	BGP204 LED170/740 I DM D9 48/60A	LED170	-	Distribution medium	BGP204
37288300	BGP204 LED140/740 I DM DDF2 48/60A	LED140	-	Distribution medium	BGP204
37300200	BGP204 LED170/740 I DM DDF2 48/60A	LED170	-	Distribution medium	BGP204

Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Počiatkový svetelný tok
37254800	BGP203 LED32/740 I DM DDF2 48/60A	2752 lm
37255500	BGP203 LED32/740 I DM D9 48/60A	2752 lm
37256200	BGP203 LED32/740 II DM DDF2 48/60A	2752 lm
37257900	BGP203 LED32/740 II DM D9 48/60A	2752 lm
37258600	BGP203 LED36/740 I DM DDF2 48/60A	3096 lm
37259300	BGP203 LED36/740 I DM D9 48/60A	3096 lm
37260900	BGP203 LED36/740 II DM DDF2 48/60A	3096 lm
37261600	BGP203 LED36/740 II DM D9 48/60A	3096 lm
37262300	BGP203 LED52/740 I DM DDF2 48/60A	4472 lm
37263000	BGP203 LED52/740 I DM D9 48/60A	4472 lm

Order Code	Full Product Name	Počiatkový svetelný tok
37264700	BGP203 LED52/740 II DM DDF2 48/60A	4472 lm
37265400	BGP203 LED52/740 II DM D9 48/60A	4472 lm
37266100	BGP203 LED68/740 I DM DDF2 48/60A	5848 lm
37267800	BGP203 LED68/740 I DM D9 48/60A	5848 lm
37268500	BGP203 LED68/740 II DM DDF2 48/60A	5848 lm
37269200	BGP203 LED68/740 II DM D9 48/60A	5848 lm
37270800	BGP203 LED72/740 I DM DDF2 48/60A	6192 lm
37271500	BGP203 LED72/740 I DM D9 48/60A	6192 lm
37272200	BGP203 LED72/740 II DM DDF2 48/60A	6192 lm
37273900	BGP203 LED72/740 II DM D9 48/60A	6192 lm

Order Code	Full Product Name	Počiatkový svetelný tok
37278400	BGP203 LED117/740 I DM DDF2 48/60A	10062 lm
37279100	BGP203 LED117/740 I DM D9 48/60A	10062 lm
37280700	BGP203 LED117/740 II DM DDF2 48/60A	10062 lm
37281400	BGP203 LED117/740 II DM D9 48/60A	10062 lm
31865200	BGP203 LED12/740 I DM DDF2 48/60A	1032 lm
31892800	BGP203 LED12/740 I DW D9 48/60A	1008 lm
31901700	BGP203 LED12/740 I DW DDF2 48/60A	1008 lm
31874400	BGP203 LED12/740 II DM D9 48/60A	1032 lm
31883600	BGP203 LED12/740 II DM DDF2 48/60A	1032 lm
31910900	BGP203 LED12/740 II DW D9 48/60A	1008 lm
31919200	BGP203 LED12/740 II DW DDF2 48/60A	1008 lm
31857700	BGP203 LED20/740 I DM D9 48/60A	1785 lm
31866900	BGP203 LED20/740 I DM DDF2 48/60A	1785 lm
31893500	BGP203 LED20/740 I DW D9 48/60A	1743 lm
31902400	BGP203 LED20/740 I DW DDF2 48/60A	1743 lm
31875100	BGP203 LED20/740 II DM D9 48/60A	1785 lm
31884300	BGP203 LED20/740 II DM DDF2 48/60A	1785 lm
31911600	BGP203 LED20/740 II DW D9 48/60A	1743 lm
31920800	BGP203 LED20/740 II DW DDF2 48/60A	1743 lm
31858400	BGP203 LED30/740 I DM D9 48/60A	2635 lm
31867600	BGP203 LED30/740 I DM DDF2 48/60A	2635 lm
31894200	BGP203 LED30/740 I DW D9 48/60A	2573 lm
31903100	BGP203 LED30/740 I DW DDF2 48/60A	2573 lm
31876800	BGP203 LED30/740 II DM D9 48/60A	2635 lm
31885000	BGP203 LED30/740 II DM DDF2 48/60A	2635 lm
31912300	BGP203 LED30/740 II DW D9 48/60A	2573 lm
31921500	BGP203 LED30/740 II DW DDF2 48/60A	2573 lm
31859100	BGP203 LED40/740 I DM D9 48/60A	3485 lm
31868300	BGP203 LED40/740 I DM DDF2 48/60A	3485 lm
31895900	BGP203 LED40/740 I DW D9 48/60A	3444 lm
31904800	BGP203 LED40/740 I DW DDF2 48/60A	3444 lm
31877500	BGP203 LED40/740 II DM D9 48/60A	3485 lm
31886700	BGP203 LED40/740 II DM DDF2 48/60A	3485 lm
31913000	BGP203 LED40/740 II DW D9 48/60A	3444 lm
31922200	BGP203 LED40/740 II DW DDF2 48/60A	3444 lm

Order Code	Full Product Name	Počiatkový svetelný tok
31860700	BGP203 LED50/740 I DM D9 48/60A	4250 lm
31869000	BGP203 LED50/740 I DM DDF2 48/60A	4250 lm
31896600	BGP203 LED50/740 I DW D9 48/60A	4150 lm
31905500	BGP203 LED50/740 I DW DDF2 48/60A	4150 lm
31878200	BGP203 LED50/740 II DM D9 48/60A	4250 lm
31887400	BGP203 LED50/740 II DM DDF2 48/60A	4250 lm
31914700	BGP203 LED50/740 II DW D9 48/60A	4150 lm
31923900	BGP203 LED50/740 II DW DDF2 48/60A	4150 lm
31861400	BGP203 LED60/740 I DM D9 48/60A	5160 lm
31870600	BGP203 LED60/740 I DM DDF2 48/60A	5160 lm
31897300	BGP203 LED60/740 I DW D9 48/60A	5040 lm
31906200	BGP203 LED60/740 I DW DDF2 48/60A	5040 lm
31879900	BGP203 LED60/740 II DM D9 48/60A	5160 lm
31888100	BGP203 LED60/740 II DM DDF2 48/60A	5160 lm
31915400	BGP203 LED60/740 II DW D9 48/60A	5040 lm
31924600	BGP203 LED60/740 II DW DDF2 48/60A	5040 lm
31856000	BGP203 LED12/740 I DM D9 48/60A	1032 lm
34898700	BGP203 LED16-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1376 lm
34899400	BGP203 LED16-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1376 lm
34900700	BGP203 LED20-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1720 lm
34901400	BGP203 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1720 lm
34902100	BGP203 LED30-4S/740 I DM50 D9 48/60A	2580 lm
34903800	BGP203 LED30-4S/740 II DM50 D9 48/60A	2580 lm
34904500	BGP203 LED45-4S/740 I DM50 D9 48/60A	3825 lm
34905200	BGP203 LED45-4S/740 II DM50 D9 48/60A	3825 lm
34906900	BGP203 LED59-4S/740 I DM50 D9 48/60A	5100 lm
34907600	BGP203 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60A	5100 lm
34908300	BGP203 LED79-4S/740 I DM50 D9 48/60A	6800 lm
34909000	BGP203 LED79-4S/740 II DM50 D9 48/60A	6800 lm
31863800	BGP204 LED100/740 I DM D9 48/60A	9350 lm
31864500	BGP204 LED120/740 I DM D9 48/60A	11050 lm
31862100	BGP204 LED80/740 I DM D9 48/60A	7221 lm
37301900	BGP204 LED170/740 I DM D9 48/60A	14620 lm
37288300	BGP204 LED140/740 I DM DDF2 48/60A	12040 lm
37300200	BGP204 LED170/740 I DM DDF2 48/60A	14620 lm

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Pomer skotopického/ fotopického svetelného toku
37254800	BGP203 LED32/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
37255500	BGP203 LED32/740 I DM D9 48/60A	1,6
37256200	BGP203 LED32/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
37257900	BGP203 LED32/740 II DM D9 48/60A	1,6
37258600	BGP203 LED36/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
37259300	BGP203 LED36/740 I DM D9 48/60A	1,6
37260900	BGP203 LED36/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
37261600	BGP203 LED36/740 II DM D9 48/60A	1,6
37262300	BGP203 LED52/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
37263000	BGP203 LED52/740 I DM D9 48/60A	1,6
37264700	BGP203 LED52/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
37265400	BGP203 LED52/740 II DM D9 48/60A	1,6

Order Code	Full Product Name	Pomer skotopického/ fotopického svetelného toku
37266100	BGP203 LED68/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
37267800	BGP203 LED68/740 I DM D9 48/60A	1,6
37268500	BGP203 LED68/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
37269200	BGP203 LED68/740 II DM D9 48/60A	1,6
37270800	BGP203 LED72/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
37271500	BGP203 LED72/740 I DM D9 48/60A	1,6
37272200	BGP203 LED72/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
37273900	BGP203 LED72/740 II DM D9 48/60A	1,6
37278400	BGP203 LED117/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
37279100	BGP203 LED117/740 I DM D9 48/60A	1,6
37280700	BGP203 LED117/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
37281400	BGP203 LED117/740 II DM D9 48/60A	1,6

Order Code	Full Product Name	Pomer skotopického/ fotopického svetelného toku
31865200	BGP203 LED12/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
31892800	BGP203 LED12/740 I DW D9 48/60A	1,6
31901700	BGP203 LED12/740 I DW DDF2 48/60A	1,6
31874400	BGP203 LED12/740 II DM D9 48/60A	1,6
31883600	BGP203 LED12/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
31910900	BGP203 LED12/740 II DW D9 48/60A	1,6
31919200	BGP203 LED12/740 II DW DDF2 48/60A	1,6
31857700	BGP203 LED20/740 I DM D9 48/60A	1,6
31866900	BGP203 LED20/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
31893500	BGP203 LED20/740 I DW D9 48/60A	1,6
31902400	BGP203 LED20/740 I DW DDF2 48/60A	1,6
31875100	BGP203 LED20/740 II DM D9 48/60A	1,6
31884300	BGP203 LED20/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
31911600	BGP203 LED20/740 II DW D9 48/60A	1,6
31920800	BGP203 LED20/740 II DW DDF2 48/60A	1,6
31858400	BGP203 LED30/740 I DM D9 48/60A	1,6
31867600	BGP203 LED30/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
31894200	BGP203 LED30/740 I DW D9 48/60A	1,6
31903100	BGP203 LED30/740 I DW DDF2 48/60A	1,6
31876800	BGP203 LED30/740 II DM D9 48/60A	1,6
31885000	BGP203 LED30/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
31912300	BGP203 LED30/740 II DW D9 48/60A	1,6
31921500	BGP203 LED30/740 II DW DDF2 48/60A	1,6
31859100	BGP203 LED40/740 I DM D9 48/60A	1,6
31868300	BGP203 LED40/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
31895900	BGP203 LED40/740 I DW D9 48/60A	1,6
31904800	BGP203 LED40/740 I DW DDF2 48/60A	1,6
31877500	BGP203 LED40/740 II DM D9 48/60A	1,6
31886700	BGP203 LED40/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
31913000	BGP203 LED40/740 II DW D9 48/60A	1,6
31922200	BGP203 LED40/740 II DW DDF2 48/60A	1,6
31860700	BGP203 LED50/740 I DM D9 48/60A	1,6
31869000	BGP203 LED50/740 I DM DDF2 48/60A	1,6

Order Code	Full Product Name	Pomer skotopického/ fotopického svetelného toku
31896600	BGP203 LED50/740 I DW D9 48/60A	1,6
31905500	BGP203 LED50/740 I DW DDF2 48/60A	1,6
31878200	BGP203 LED50/740 II DM D9 48/60A	1,6
31887400	BGP203 LED50/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
31914700	BGP203 LED50/740 II DW D9 48/60A	1,6
31923900	BGP203 LED50/740 II DW DDF2 48/60A	1,6
31861400	BGP203 LED60/740 I DM D9 48/60A	1,6
31870600	BGP203 LED60/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
31897300	BGP203 LED60/740 I DW D9 48/60A	1,6
31906200	BGP203 LED60/740 I DW DDF2 48/60A	1,6
31879900	BGP203 LED60/740 II DM D9 48/60A	1,6
31888100	BGP203 LED60/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
31915400	BGP203 LED60/740 II DW D9 48/60A	1,6
31924600	BGP203 LED60/740 II DW DDF2 48/60A	1,6
31856000	BGP203 LED12/740 I DM D9 48/60A	1,6
34898700	BGP203 LED16-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1,6
34899400	BGP203 LED16-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1,6
34900700	BGP203 LED20-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1,6
34901400	BGP203 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1,6
34902100	BGP203 LED30-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1,6
34903800	BGP203 LED30-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1,6
34904500	BGP203 LED45-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1,6
34905200	BGP203 LED45-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1,6
34906900	BGP203 LED59-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1,6
34907600	BGP203 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1,6
34908300	BGP203 LED79-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1,6
34909000	BGP203 LED79-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1,6
31863800	BGP204 LED100/740 I DM D9 48/60A	-
31864500	BGP204 LED120/740 I DM D9 48/60A	-
31862100	BGP204 LED80/740 I DM D9 48/60A	-
37301900	BGP204 LED170/740 I DM D9 48/60A	-
37288300	BGP204 LED140/740 I DM DDF2 48/60A	-
37300200	BGP204 LED170/740 I DM DDF2 48/60A	-

