



LumiStreet – grundläggande vägbelysning

LumiStreet

Många kommuner har i dag en föråldrad offentlig belysning som behöver bytas ut omgående, men också en begränsad budget. Vi har lösningen! Med kompakt design och modern LED-teknologi är LumiStreet en mångsidig och kostnadseffektiv armatur som uppfyller de grundläggande kraven på vägbelysning. Den är tillverkad av gedigna material som ger en lång livslängd och låga underhållskostnader. Resultatet? En effektiv vägarmatur som minimerar kostnaderna för energi och underhåll. Grundläggande (Core) utförande för omfattande projekt med begränsad budget. Begränsat urval optik. Performer-utförande för kunder som förbereder stora renoveringsprojekt med fokus på TCO.

Fördelar

- Kostnadseffektivt LED-alternativ till konventionell gatubelysning
- Enkel att installera
- Lång livslängd och låga underhållskostnader

Funktioner

- Enkel, kompakt design
- Komponenter av högsta kvalitet
- Stort urval optik för ökad användarflexibilitet
- Finns i två storlekar
- Lättvikt

Användning

- Trafikleder
- Bostadsområden

specifikationer

Armatur	BGP212 (mini version)
	BGP213 (liten version)
	BGP253 (medium version)
	BGP214 (stor version)
Ljuskälla	Integrerad LED-modul
Effekt	11 till 122 W
Ljusflöde	1 000 till 17 000 lm
Ljusutbyte	Upp till 142 lm/W
Korrelerad färgtemperatur	4 000 K
Färgåtergivningindex	> 70
Bibehållet ljusflöde – L84B10	100 000 timmar vid Ta = 25 °C
Temperaturintervall vid drift	–30 till +35 °C
Driftdon	Inbyggt (LED-enhet med inbyggt driftdon)
Nätspänning	220–240 V/50–60 Hz
Dimring	LumiStep
	DynaDimmer
	LightWave
Tillval	Konstant ljusflöde (CLO)
	Extern ljusreglering via DALI (D9)
	Extern ljusreglering via 1–10 V (D7)
	Extern kabel 4 – 22 m
	Överspänningsskydd (upp till 10 kV)

Optik	Ljusfördelning: Mycket smalstrålande till mycket bredstrålande
Glas	Klart glas
Material	Armaturhus: pressgjutet aluminium
	Omslag: pressgjutet aluminium
	Skyddsglas/kupa: glas, termiskt härdat
Färg	Grå, RAL7035
Anslutning	Skruvkopplingsplint
Underhåll	Öppning med 4 skruver
Installation	Montering med ingång från sidan: Ø 32–48 eller 48–60 mm
	För montage på stolptopp: Ø 32–48, 48–60 eller 76 mm
	Rekommenderad montagehöjd: 4–12 m
	Standardvinkel för stolptoppsmontage: +10 till –90 °
	Max SCx: BGP212: 0,03 m²
	BGP213: 0,033 m²
	BGP214: 0,037 m²
	BGP253: 0,035 m²

Versions

LumiStreet Medium – LED
EconomyLine 9400 lm

