



Ομοιόμορφη, αξιόπιστη, οικονομική λύση

Cleanroom LED CR250B

Σε εφαρμογές όπου η υγιεινή έχει ύψιστη σημασία, όπως τα νοσοκομεία και οι εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων, οι πελάτες θέλουν αξιόπιστα φωτιστικά IP65 και IP54 που είναι ασφαλή στη χρήση και έχουν ελκυστική τιμή. Αυτή η σειρά φωτιστικών αντιπροσωπεύει την πραγματική οικονομία: Ο μηχανισμός LED της Philips αποδίδει αξιόπιστο φως υψηλής ποιότητας και οι ευέλικτες δυνατότητες στήριξης σημαίνουν ότι αυτή η σειρά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια ευρεία γκάμα εφαρμογών. Τα φωτιστικά είναι επίσης συμβατά με όλα τα σχετικά πρότυπα (CE, EMC, RoHS).

Οφέλη

- Οικονομική επένδυση
- Χαμηλό κόστος συντήρησης λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής του φωτιστικού
- Πληροί τις απαιτήσεις επιπέδου φωτός για κύριες εφαρμογές

Χαρακτηριστικά

- Ομοιόμορφη φωτεινή επιφάνεια
- Εκδόσεις IP65 (γυάλινο κάλυμμα) και IP54 (κάλυμμα PMMA)
- Απόδοση φωτισμού 3500 έως 5500 lm
- Λειτουργεί με διαφορετικούς τύπους οροφής
- Κατηγορία II

Εφαρμογή

- Εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων και κουζίνες
- Νοσοκομεία και άλλες εγκαταστάσεις του κλάδου υγείας
- Καθαροί χώροι παραγωγής

Χαρακτηριστικά

Τύπος	CR150B (έκδοση IP54 με κάλυμμα PMMA)	Τύπος οροφής	Εκτεθειμένη και συμμετρική καλυμμένη ψευδοροφή με ράβδους διατομής T και γύψινη οροφή (σανίδα)
	CR250B (έκδοση IP65 με γυάλινο κάλυμμα)		

Cleanroom LED CR250B

Κάναβος οροφής	Μέγεθος μονάδας σε μήκος: 600 mm Μέγεθος μονάδας σε μήκος: 1200 mm
Πηγή φωτός	Αντικαταστάσιμη μονάδα LED
Ισχύς	3500 lm, 40 W 5500 lm, 63 W
Γωνία δέσμης	110°
Φωτεινή ροή	3500, 5500 lm
Σχετική θερμοκρασία χρώματος	4000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης	≥ 80
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L70B50	50.000 ώρες
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L80B50	30.000 ώρες
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L90B50	15.000 ώρες
Ποσοστό αστοχίας διάταξης οδήγησης	1% ανά 5000 ώρες
Μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος	+25 °C
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	CR250B: -20 έως +40 °C CR150B: 0 έως +40 °C

Διάταξη οδήγησης	Ενσωματωμένη
Τροφοδοσία ρεύματος/ Μεταφορά δεδομένων	Κατηγορία II
Τάση δικτύου	220-240 V / 50-60 Hz
Ρύθμιση έντασης	Διατίθεται έκδοση DALI
Υλικό	Περιβλήμα: φύλλο χάλυβα, λακαρισμένο
Χρώμα	Λευκό RAL9016
Κάλυμμα οπτικού συστήματος	Διαφανές γυαλί + Διαχύτης από πολυστυρένιο
Σύνδεση	Βιδωτό μπλοκ ακροδεκτών + στυπιοθλίπτης καλωδίου
Συντήρηση	CR250B: δυνατότητα συντήρησης CR150B: μόνιμη στεγανοποίηση
Εγκατάσταση	CR250B: ένθεση, καλυμμένη οροφή και ψευδοροφή με βιδωτό εξάρτημα συγκράτησης CR150B: ένθεση, ψευδοροφή με πρόσθετο στήριγμα Τοποθέτηση σε επιφάνεια με πρόσθετα στήριγμα Χωρίς δυνατότητα περάσματος καλωδίων
Εξαρτήματα	Στήριγμα τοποθέτησης σε επιφάνεια (CR250B, CR150B) Στήριγμα ψευδοροφής (CR150B) Καλώδιο ασφαλείας (CR250B, CR150B)

Versions



CR250B

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Cleanroom_LED-CR250B_PSU-DP08



Cleanroom_LED-CR250B_W30L120_CR250Z_SMB-DP13

Cleanroom LED CR250B



© 2020 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

www.lighting.philips.com

2020, Ιούλιος 30 – τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές