



Efficiente oplossing met goede prijs-kwaliteitsverhouding

Cleanroom LED CR250B

In toepassingen waarbij hygiëne van cruciaal belang is, zoals ziekenhuizen en levensmiddelenproductie, willen klanten gesloten IP65- en IP54-armaturen die veilig te gebruiken zijn. Deze reeks armaturen wordt gekenmerkt door een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding: de armatuur levert efficiënt en hoogwaardig licht en de flexibele montage mogelijkheden zorgen ervoor dat deze productfamilie voor diverse toepassingen kan worden gebruikt. De armaturen voldoen ook aan alle relevante normen (CE, EMC, RoHS).

Voordelen

- Investerings met goede prijs-kwaliteitsverhouding
- Lage onderhoudskosten dankzij de lange levensduur van de armatuur
- Voldoet aan lichtniveaureisen voor de belangrijkste toepassingen

Kenmerken

- Uniform lichtoppervlak
- Uitvoeringen met IP65 (glazen lichtkap) en IP54 (PMMA-lichtkap)
- Lichtopbrengst 3500 tot 5500 lm
- Werkt met verschillende plafondtypen
- Klasse II

Toepassing

- Levensmiddelenproductiefaciliteiten en keukens
- Ziekenhuizen en andere gezondheidszorginstellingen
- Schone productieruimten

Cleanroom LED CR250B

Versions







Cleanroom LED-CR150B W60L60



Cleanroom LED-CR150B W30L120

Maatschets



Productgegevens



Cleanroom_LED-
CR250B_W60L60-DP01



Cleanroom_LED-
CR250B_W60L60-DP02

Cleanroom LED CR250B

Productgegevens



Cleanroom_LED-
CR150B_W30L120_PSU-DP04



Cleanroom_LED-
CR150B_W30L120_PSD-DP05



Cleanroom_LED-CR150B-
PSU_W30L120_PSU-DP06



Cleanroom_LED-
CR150B_W30L120_PSD-DP07



Cleanroom_LED-CR250B_PSU-
DP08



Cleanroom_LED-
CR150B_W30L120_CR150Z_SMB-
DP11



Cleanroom_LED-
CR150B_W60L60_CR150Z_SMB-
DP12



Cleanroom_LED-
CR250B_W30L120_CR250Z_SMB-
DP13

Cleanroom LED CR250B

Productgegevens



Cleanroom_LED-
CR250B_W60L60_CR250Z_SMB-
DP14

Algemene informatie

CE-markering	Ja
Driver/VSA inbegrepen	Ja
ENEC-markering	-
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken
Lichtbron vervangbaar	Ja
Aantal VSA's	1 unit

Gegevens lichttechniek

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Aantal lichtbronnen	2
Optiektype	-

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Wit
-----------------	-----

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
------------------------	----------------------

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-5%
------------------------	-------

Toepassingsomstandigheden

Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja
---------------------------------------	----

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Gloeidraadtest	Type lichtbron
8718696072912	CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	GRN35
8718696072929	CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	GRN35
8718696072936	CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	GRN35
8718696072943	CR150B LED35S/840 PSD W30L120 IP54	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	GRN35
8718696072837	CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65	Temperatuur 850 °C, duur 30 s	GRN35
8718696072844	CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65	Temperatuur 850 °C, duur 30 s	GRN35
8718696072851	CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65	Temperatuur 850 °C, duur 30 s	GRN55
8718696072868	CR250B LED55S/840 PSD W60L60 IP65	Temperatuur 850 °C, duur 30 s	GRN55
8718696072875	CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65	Temperatuur 850 °C, duur 30 s	GRN35
8718696072882	CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65	Temperatuur 850 °C, duur 30 s	GRN35
8718696072899	CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65	Temperatuur 850 °C, duur 30 s	GRN55
8718696072905	CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65	Temperatuur 850 °C, duur 30 s	GRN55

Gegevens lichttechniek

Cleanroom LED CR250B

Order Code	Full Product		Lichtrendement	
	Name	Type lichtkap	(gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8718696072912	CR150B	Polymethylmethacrylaat	88 lm/W	3.500 lm
	LED35S/8	schaal/lichtkap		
	40 PSU			
	W60L60			
	IP54			
8718696072929	CR150B	Polymethylmethacrylaat	88 lm/W	3.500 lm
	LED35S/8	schaal/lichtkap		
	40 PSD			
	W60L60			
	IP54			
8718696072936	CR150B	Polymethylmethacrylaat	88 lm/W	3.500 lm
	LED35S/8	schaal/lichtkap		
	40 PSU			
	W30L120			
	IP54			
8718696072943	CR150B	Polymethylmethacrylaat	88 lm/W	3.500 lm
	LED35S/8	schaal/lichtkap		
	40 PSD			
	W30L120			
	IP54			
8718696072837	CR250B	Helder glas met	88 lm/W	3.500 lm
	LED35S/8	diffuserfolie		
	40 PSU			
	W60L60			
	IP65			
8718696072844	CR250B	Helder glas met	88 lm/W	3.500 lm
	LED35S/8	diffuserfolie		
	40 PSD			
	W60L60			
	IP65			

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718696072912	CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54	40 W
8718696072929	CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54	40 W
8718696072936	CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54	40 W
8718696072943	CR150B LED35S/840 PSD W30L120 IP54	40 W
8718696072837	CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65	40 W
8718696072844	CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65	40 W

Operationele temperatuur

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718696072912	CR150B LED35S/840 PSU W60L60	0 tot +40 °C
	IP54	
8718696072929	CR150B LED35S/840 PSD W60L60	0 tot +40 °C
	IP54	

Order Code	Full Product		Lichtrendement	
	Name	Type lichtkap	(gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8718696072851	CR250B	Helder glas met	87 lm/W	5.500 lm
	LED55S/8	diffuserfolie		
	40 PSU			
	W60L60			
	IP65			
8718696072868	CR250B	Helder glas met	87 lm/W	5.500 lm
	LED55S/8	diffuserfolie		
	40 PSD			
	W60L60			
	IP65			
8718696072875	CR250B	Helder glas met	88 lm/W	3.500 lm
	LED35S/8	diffuserfolie		
	40 PSU			
	W30L120			
	IP65			
8718696072882	CR250B	Helder glas met	88 lm/W	3.500 lm
	LED35S/8	diffuserfolie		
	40 PSD			
	W30L120			
	IP65			
8718696072899	CR250B	Helder glas met	87 lm/W	5.500 lm
	LED55S/8	diffuserfolie		
	40 PSU			
	W30L120			
	IP65			
8718696072905	CR250B	Helder glas met	87 lm/W	5.500 lm
	LED55S/8	diffuserfolie		
	40 PSD			
	W30L120			
	IP65			

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718696072851	CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65	63 W
8718696072868	CR250B LED55S/840 PSD W60L60 IP65	63 W
8718696072875	CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65	40 W
8718696072882	CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65	40 W
8718696072899	CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65	63 W
8718696072905	CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65	63 W

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718696072936	CR150B LED35S/840 PSU W30L120	0 tot +40 °C
	IP54	
8718696072943	CR150B LED35S/840 PSD W30L120	0 tot +40 °C
	IP54	

Cleanroom LED CR250B

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718696072837	CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65	-20 tot +40 °C
8718696072844	CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65	-20 tot +40 °C
8718696072851	CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65	-20 tot +40 °C
8718696072868	CR250B LED55S/840 PSD W60L60 IP65	-20 tot +40 °C

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718696072875	CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65	-20 tot +40 °C
8718696072882	CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65	-20 tot +40 °C
8718696072899	CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65	-20 tot +40 °C
8718696072905	CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65	-20 tot +40 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718696072912	CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54	Nee
8718696072929	CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54	Ja
8718696072936	CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54	Nee
8718696072943	CR150B LED35S/840 PSD W30L120 IP54	Ja
8718696072837	CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65	Nee
8718696072844	CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718696072851	CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65	Nee
8718696072868	CR250B LED55S/840 PSD W60L60 IP65	Ja
8718696072875	CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65	Nee
8718696072882	CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65	Ja
8718696072899	CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65	Nee
8718696072905	CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65	Ja

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Beschermingsklasse
8718696072912	CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54	IK03	IP 54
8718696072929	CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54	IK03	IP 54
8718696072936	CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54	IK03	IP 54
8718696072943	CR150B LED35S/840 PSD W30L120 IP54	IK03	IP 54
8718696072837	CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65	IK07	IP 65
8718696072844	CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65	IK07	IP 65

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Beschermingsklasse
8718696072851	CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65	IK07	IP 65
8718696072868	CR250B LED55S/840 PSD W60L60 IP65	IK07	IP 65
8718696072875	CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65	IK07	IP 65
8718696072882	CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65	IK07	IP 65
8718696072899	CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65	IK07	IP 65
8718696072905	CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65	IK07	IP 65

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718696072912	CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54	(0.38, 0.38) SDCM <4
8718696072929	CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54	(0.38, 0.38) SDCM <4
8718696072936	CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54	(0.38, 0.38) SDCM <4
8718696072943	CR150B LED35S/840 PSD W30L120 IP54	(0.38, 0.38) SDCM <4
8718696072837	CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65	(0.38, 0.38) SDCM <4
8718696072844	CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65	(0.38, 0.38) SDCM <4
8718696072851	CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718696072868	CR250B LED55S/840 PSD W60L60 IP65	(0.38, 0.38) SDCM <3
8718696072875	CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65	(0.38, 0.38) SDCM <4
8718696072882	CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65	(0.38, 0.38) SDCM <4
8718696072899	CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65	(0.38, 0.38) SDCM <3
8718696072905	CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65	(0.38, 0.38) SDCM <3

Toepassingsomstandigheden

Cleanroom LED CR250B

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
8718696072912	CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54	-
8718696072929	CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54	1%
8718696072936	CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54	-
8718696072943	CR150B LED35S/840 PSD W30L120 IP54	1%
8718696072837	CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65	-
8718696072844	CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65	1%

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
8718696072851	CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65	-
8718696072868	CR250B LED55S/840 PSD W60L60 IP65	1%
8718696072875	CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65	-
8718696072882	CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65	1%
8718696072899	CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65	-
8718696072905	CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65	1%

